




Bedienungsanleitung



Schließen Sie das Stromkabel hinten am Lampenfuß an.




Drücken der Funktionstaste kann das Licht anstellen (siehe Einzelheiten der Betriebsanleitung).




Verstellbarkeit des Leuchtenkopfes: Halten Sie bitte den Lampenfuß fest, wenn Sie den Winkel des Leuchtenkopfes einstellen.

Der Leuchtenkopf kann bis zu 180° verstellt werden (übermäßiges Verstellen des Gelenks kann zu einem Produktschaden führen).



Verstellbarkeit des Leuchtenarms: Verstellbarkeit des Lampenarms nach vorne: 90°
Halten Sie bitte den Lampenfuß fest, wenn Sie den Winkel des Leuchtenarmes einstellen.



Betriebsanleitung

Berührungsschalter: Steuerung der Helligkeit



Funktion Ein/Aus-Taste stärker schwächer

Lampe einschalten: Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um die Lampe ein- oder auszuschalten.

Einstellung der Helligkeit: Drücken Sie bei geschlossenem Stromkabel die Ein/Aus-Taste; Drücken der Stärker-Taste kann die Helligkeit erhöhen; Drücken der Schwächer-Taste kann die Helligkeit verringern.

Lichttemperatur: Drücken Sie auf die Taste M, um eine der drei Lichttemperaturen auszuwählen:

1. Warmweiß
2. Kaltweiß
3. Natürliches Licht

Anzeige des Kalenders:

Mode Set Up Down

Einstellung von Datum und Uhrzeit:


1. Drücken Sie im Normalbetrieb auf die Taste „Set“, um Datum und Uhrzeit einzugeben, drücken Sie die Taste „Set“ erneut, um die nächste Einstellung vorzunehmen. Dies ist die Reihenfolge der Einstellungen: Stunde-Minute-Jahr-Monat-Tag-zurück.
2. Drücken Sie „Up“ oder „Down“, um den Wochentag zu ändern.
3. Im Einstellungsmodus drücken Sie die Taste „Mode“ – oder warten Sie 60 Sekunden – und die Anzeige springt zurück in den Normalbetrieb und zeigt die Uhrzeit an.
4. Drücken Sie im Normalbetrieb auf die Taste „Up“, um vom 12-Stunden auf das 24-Stunden-Format umzustellen.

Funktion „Snooze“:


1. Drücken Sie im Normalbetrieb auf „Mode“, um zur Weckfunktion zu gelangen
2. Drücken Sie in der Weckfunktion auf die Taste „Set“, um die Weckzeit einzugeben, drücken Sie die Taste „Set“ erneut, um die nächste Einstellung vorzunehmen. Die Reihenfolge der Einstellungen ist: Stunde-Minute-Snooze-Musik-zurück
3. Drücken Sie zum Einstellen auf „Up“ und „Down“
4. In der Weckfunktion können Sie durch Drücken von „Up“ und „Down“ den Wecker sowie die Funktion „Snooze“ ein- und ausschalten; erneutes Drücken lässt Sie die nächste Einstellung vornehmen. Die Reihenfolge ist: Weckton ein–Snooze ein–Weckton und Snooze aus
5. Wenn die Weckzeit erreicht ist, klingelt es 1 Minute lang; wenn die Snooze-Zeit um ist, klingelt es erneut: drücken Sie zum Ausschalten auf „Set“ oder irgendeine andere Taste.

Temperaturumschaltung


Drücken Sie im Normalbetrieb auf „Down“, um von Celsius auf Fahrenheit umzuschalten.



Branchez l'adaptateur d'alimentation à l'arrière de la douille de lampe.




Appuyer sur la touche marche peut allumer la lumière (cf. les détails des instructions de fonctionnement)




Tête lumineuse, gamme d'activités :
Veuillez tenir le support de lampe en même temps ® lorsque vous réglez l'Angle de tête lumineuse.

- Plage réglable de la tête lumineuse de 180° (un ajustement excessif de la partie du joint d'activité du produit peut conduire à un dommage fonctionnel).



Bras de la lampe, gamme d'activités :

- Lampe bras de plage avant : 90°
- Veuillez tenir le support de lampe en même temps lorsque vous réglez l'Angle du bras de la lampe.



■ Interrupteur tactile: réglage de la luminosité

M ⏻ + -

Mode Alimentation Renforcer Affaiblir

Ouvrez la lampe : appuyez sur la touche Marche pour ouvrir ou fermer directement la lampe

Réglage de la luminosité : appuyez sur la touche Marche lors du branchement ; cliquer sur la touche renforcer peut augmenter la luminosité de la lampe, cliquer sur la touche affaiblir peut diminuer la luminosité de la lampe

Mode d'éclairage : Appuyez sur la touche M pour régler la température de couleur, 3 modes

- 1 : Lumière blanche chaude
2. Lumière blanche froide
3. Lumière naturelle

■ Opération d'affichage du calendrier :

Mode Set Up Down

Paramètre de date et heure :


1. En mode normal, appuyez sur la touche « Set » pour entrer dans le mode date et heure, appuyez à nouveau sur « Set » pour entrer dans le paramètre suivant. La séquence de paramètres est la suivante : heure-minute-année-mois-jour-retour.
2. Appuyez sur le paramètre « Up » et « Down » : le jour de la semaine variera en conséquence.
3. Sous le mode de réglage, appuyer sur la touche « Mode » ou n'effectuer aucune opération pendant 60 secondes permettra de quitter le mode de réglage et affichera l'heure.
4. En mode normal, appuyez sur « Up » pour basculer le format de 12 à 24 heures.

Fonction Snooze :


1. En mode normal, appuyez sur « Mode » pour passer en mode alarme
2. En mode alarme, appuyez sur « Set » pour entrer dans le paramètre de l'alarme, appuyez à nouveau sur « Set » pour entrer dans le réglage suivant, la séquence de réglage est la suivante : heure- minute-snooze-musique-retour
3. Appuyez sur la touche « Up » et « Down » pour régler
4. En mode alarme, appuyer sur « Up » et « Down » peut ouvrir et fermer la fonction d'alarme et la fonction snooze ; appuyez à nouveau pour entrer dans la fonction suivante, la séquence est la suivante : ouvrir l'alarme-ouvrir la répétition -fermer l'alarme et répéter
5. Lorsqu'on atteint l'heure de l'alarme, l'alarme durera 1 minute ; une fois que la durée de répétition sera atteinte, l'alarme sonnera à nouveau : appuyer sur la touche « Set » ou sur n'importe quel bouton peut arrêter l'alarme

Transfert de la température


En mode normal, appuyez sur la touche « Down » pour passer de Celsius à Fahrenheit



Connect the power adapter in the rear of the lamp holder




Press the power key can open the light(ref the details from operation instruction)




Lamp head the range of activities:

Please hold the lamp holder at the same time when adjust the Angle of light head .
Lamp head adjustable range of 180 °
(excessive adjustment activity joint part of the product can lead to functional damage) .




Lamp arm the range of activities:

Lamp arm forward range: 90°
Please hold the lamp holder at the same time when adjust the Angle of lamp arm .



Touch switch: Brightness adjustment



Open the lamp: press Power key to open or close the lamp directly

Brightness adjustment: Press Power key when plug in, click strengthen key can increase the lamp brightness, click weaken key can decrease the lamp brightness

Light mode: Press M key to adjust the color temperature, 3 modes:

1. Warm white light
2. Cold white light
3. Natural light

■ Calendar display operation:
Mode Set Up Down

Date & Time setting:

1. Under normal mode, press "Set" key enter date and time setting mode, press "Set" again enter the next setting. The sequence of setting as below: hour-minute-year-month-day-back.
2. Press "Up" and "Down" setting, the day of week will vary accordingly.
3. Under setting mode, press "Mode" key or no operation in 60 seconds will back from set mode, and display the time
4. Under normal mode, Press "Up" transfer 12 and 24 hours format.

Snooze function:


1. Under normal mode, press "Mode" enter alarm mode
2. Under alarm mode, press "Set" enter alarm setting, press "Set" again enter the next setting, the sequence of setting as below: hour-minute-snooze-music-back
3. Press "Up" and "Down" key to set
4. Under alarm mode, press "Up" and "Down" can open and close the function of alarm & snooze function, press it again enter the next function, the sequence as below : open the alarm-open the snooze -close alarm and snooze
5. When reach the alarm time, the alarm will last 1 minute, snooze time reach, alarm will ring again, press "Set" key or any button can stop the alarm.

Temperature transfer


Under normal mode, press "Down" key transfer Celsius and Fahrenheit



Collegare l'alimentatore alla presa sul retro del portalam-pada.




La pressione del tasto di accensione consente di accendere la lampada (consultare i dettagli indicati nelle istruzioni operative).




Testa della lampada, gamma delle attività:

Tenere fermo il portalam-pada durante la regolazione dell'angolazione della testa. Angolo di regolazione della testa della lampada pari a 180° (un'eccessiva attività di regolazione del giunto può provocare danni funzionali).



Braccio della lampada, gamma delle attività:

Raggio di inclinazione frontale: 90°
Tenere fermo il portalam-pada durante la regolazione dell'inclinazione del braccio.



Aprire il vano batterie

Pellicola isolante

1 batteria a bottone CR2032

Interruttore touch: regolazione della luminosità



Modalità Accensione Più Meno

Accensione della lampada: premere il tasto di accensione per accendere o spegnere direttamente la lampada.

Regolazione della luminosità: premere il tasto di accensione quando la spina è collegata; premere il tasto Più per aumentare la luminosità della lampada; premere il tasto Meno per diminuire la luminosità della lampada.

Modalità di illuminazione: premere il tasto M per regolare la temperatura di colore. 3 modalità disponibili

1. Luce bianca calda
2. Luce bianca fredda
3. Luce naturale

Operazione di visualizzazione del calendario:
Mode Set Up Down

Impostazione di data e ora:

1. In modalità di normale funzionamento, premere il tasto «Set» per accedere alla modalità di impostazione di data e ora. Premere nuovamente il tasto «Set» per accedere all'impostazione successiva. La sequenza delle impostazioni è: ora-minuto-anno-mese-giorno-indietro.
2. Premere i tasti «Up» e «Down»: il giorno della settimana varia di conseguenza.
3. In modalità di impostazione, la pressione del tasto «Mode» o 60 secondi di inattività consentono di uscire dalla modalità di impostazione e di visualizzare l'ora.
4. In modalità di normale funzionamento, premere il tasto «Up» per scorrere tra i formati 12 e 24 ore.

Funzione di snooze:

1. In modalità di normale funzionamento, premere il tasto «Mode» per passare in modalità sveglia.
2. In modalità sveglia, premere il tasto «Set» per accedere alle impostazioni della sveglia. Premere nuovamente il tasto «Set» per accedere all'impostazione successiva. La sequenza delle impostazioni è: ora-minuto-snooze-musica-indietro.
3. Premere i tasti «Up» e «Down» per eseguire la regolazione.
4. In modalità sveglia, la pressione dei tasti «Up» e «Down» può attivare e disattivare le funzioni di sveglia e snooze. Premere nuovamente per accedere alla funzione successiva. La sequenza è: attivazione sveglia-attivazione snooze-disattivazione sveglia e snooze.
5. Raggiunto l'orario di sveglia impostato, la sveglia suona per 1 minuto; trascorso il tempo di snooze, la sveglia suona nuovamente. Premere il tasto «Set» o un tasto qualsiasi per interrompere la sveglia.

Unità di temperatura


In modalità di normale funzionamento, premere il tasto «Down» per passare da Celsius a Fahrenheit e viceversa.

ES


Instrucciones de funcionamiento



Conecte la toma de alimentación a la parte posterior del portalámparas




Puede que al presionar el botón de encendido se encienda la luz (consulte los detalles de las instrucciones de funcionamiento).



Brazo de la lámpara; diferentes actividades:


Sujete el portalámparas mientras ajusta el ángulo del brazo de la lámpara.

Brazo de la lámpara ajustable a 180 ° (el ajuste excesivo de la articulación del producto puede provocar su mal funcionamiento).



Cuerpo de la lámpara; diferentes actividades:

Amplitud delantera del cuerpo del flexo: 90 °
Sujete el portalámparas mientras ajusta el ángulo del cuerpo de la lámpara.



Abra la tapa de las pilas

Película aislante

1 Pila de botón CR2032

Guía de funcionamiento

Interruptor táctil: ajuste de la luminosidad

M  + -

Modo Alimentación Aumentar Disminuir

Para abrir la lámpara: presione el botón Power para encender o apagar la lámpara.

Ajuste de la luminosidad: presione la tecla Power cuando la enchufe; al pulsar la tecla «Aumentar», se intensifica la luminosidad de la lámpara. Al pulsar la tecla «Disminuir», la luminosidad se reduce.

Modo de iluminación: presione la tecla «M» para ajustar la temperatura del color: 3 modos

1. Cálida: luz blanca
2. Fría: luz blanca
3. Luz natural

Funcionamiento de la pantalla del calendario

Mode Set Up Down

Ajuste de fecha y hora:

1. En el modo normal presione la tecla «Set» y entre en el modo de ajuste de fecha y hora, presione «Set» de nuevo e introduzca los ajustes. La secuencia de ajuste es la siguiente: hora-minuto-año-mes-día-atrás
2. Presione las teclas «Up» y «Down»: el día de la semana cambiará según su desplazamiento por el menú.
3. En el modo de ajuste, presione la tecla «Mode»; si no realiza ninguna acción durante 60 segundos, retrocederá al modo de ajuste y mostrará la hora.
4. En el modo normal, presione «Up» para cambiar entre el sistema de 12 y 24 horas.

Función Snooze:

1. En el modo normal, presione la tecla «Mode» para entrar en el modo de alarma.
2. En el modo alarma, presione «Set» para entrar en el ajuste de la alarma, presione «Set» de nuevo; introduzca los ajustes. La secuencia de ajuste es la siguiente: hora-minuto-snooze-música-atrás.
3. Presione la tecla «Up» y «Down» para realizar el ajuste
4. En el modo alarma, presione «Up» y «Down» para abrir y cerrar la función de alarma y snooze, presione de nuevo para introducir la siguiente función. La secuencia es la siguiente: abrir la alarma-abrir snooze-cerrar alarma y snooze
5. Cuando se alcanza la hora de la alarma, la alarma sonará durante un minuto; cuando se alcance la hora fijada para snooze la alarma sonará de nuevo. Presione «Set» o cualquier botón para detener la alarma.

Expresión de la temperatura

En el modo normal, presione la tecla «Down» para cambiar de Celsius a Fahrenheit