

(D)

Motorisierte TV-Deckenhalterung

- **Elektrisch steuerbarer Neigbereich (0°/-75°) über Fernbedienung**
- **Passend für Display-Größe: 58,42 - 140 cm (23" - 55")**
- **Tragkraft max. 30 kg**
- **Auch ideal für Dachschrägen**

Die elektronisch steuerbare Deckenhalter von SpeaKa lässt sich bequem vom Sofa aus bedienen.

Die manuelle Einstellung des Blickwinkels am TV-Deckenhalter entfällt komplett. Über die beiliegende Fernbedienung können zwei verschiedene Blickwinkel programmiert und gespeichert werden. Mit nur einem Knopfdruck fährt der Deckenhalter dann in die gewünschte Position.

Ausstattung: Reibungsloser und leiser Betrieb · Motorisiert neigbar bis -75° · Variabler

Deckenabstand: 10,8 - 66,3 cm

Technische Daten: VESA-Norm: 200 x 200 mm, 300 x 300 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm.

Packungsinhalt: TV-Deckenhalterung · VESA-Platte · Bohrschablone · 2x VESA-Adapter E ·

2x VESA-Adapter F · 2x dekorative Abdeckung · 4x Schraube M5x14 · 4x Schraube M6x14 ·

4x Schraube M8x50 · 4x Schraube M6x30 · 4x Schraube M8x30 · 6x Schraube ST6.3x55 ·

4x Beilagscheibe D5 · 4x Beilagscheibe D6 · 4x Beilagscheibe D8 · 8x Abstandshalter klein ·

8x Abstandshalter groß · 6x Betondübel · 2x klebbarer Kabelclip · 2x Kabelschlauch (1 m) ·

16x Kabelbinder · Infrarot-Empfänger · Infrarot-Fernbedienung · Netzteil (24 V/1,5 A) ·

Montageanleitung.

Abmessungen (B x H x T): 557 x 435 x 108 mm

(NL)

Gemotoriseerde televisie-plafondhouder

- **Elektrisch bedienbare, instelbare hoek (0°/-75°) via een afstandsbediening**
- **Geschikt voor displaygrootte: 58,42 - 140 cm (23" - 55")**
- **Belasting max. 30 kg**
- **Ook ideaal voor schuine plafonds**

De elektronisch bedienbare plafondhouder van SpeaKa kan comfortabel vanaf de bank worden bediend. De manuele instelling van de gezichtshoek aan de televisie-plafondhouder valt zodoende weg. Via de meegeleverde afstandsbediening kunnen twee verschillende gezichtshoeken geprogrammeerd en opgeslagen worden. Met slechts één druk op de knop gaat de plafondhouder vervoglens naar de gewenste positie.

Onderdeel: Soepele en stille werking · Gemotoriseerd instelbare hoek tot -75° · Variabele

plafondafstand: 10,8 - 66,3 cm

Technische gegevens: VESA-norm: 200 x 200 mm, 300 x 300 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm.

Pakketinhoud: Televisie-plafondhouder · VESA-plaat · Boorsjabloon · 2x VESA-adapters E ·

2x VESA-adapters F · 2x decoratieve afdekking · 4x schroeven M5x14 · 4x schroeven M6x14 ·

4x schroeven M8x50 · 4x schroeven M6x30 · 4x schroeven M8x30 · 6x schroeven ST6.3x55 ·

4x opvulringen D5 · 4x opvulringen D6 · 4x opvulringen D8 · 8x afstandhouders klein ·

8x afstandhouders groot · 6x betonpluggen · 2x plakbare kabelclips · 2x kabelslang (1 m) ·

16x kabelbinder · Infrarood-ontvanger · Infrarood-afstandsbediening · Voedingseenheid (24 V/1,5 A) ·

Montagehandleiding.

Afmetingen (B x H x D): 557 x 435 x 108 mm

(GB)

Motorised TV ceiling mount

- **Adjustable inclination (0°/-75°) via remote control**
- **Suitable for display size: 58.42 - 140 cm (23" - 55")**
- **Can bear up to 30 kg**
- **Also ideal for roof slopes**

This electrically adjustable ceiling mount from SpeaKa can be controlled directly from your sofa. You do not need to change the angle manually, and you can program two different viewing angles using the remote control provided. The ceiling mount will then move into the desired position at the touch of a button.

Equipment: Smooth and quiet operation · Motorised tilt of up to -75° · Variable ceiling distance: 10.8 – 66.3 cm

Technical data: VESA-Norm: 200 x 200 mm, 300 x 300 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm.

Package content: TV ceiling mount · VESA plate · Drill template · 2x VESA adapter E ·

2x VESA adapter F · 2x decorative cover · 4x screw M5x14 · 4x screw M6x14 · 4x screw M8x50 ·

4x screw M6x30 · 4x screw M8x30 · 6x screw ST6.3x55 · 4x washer D5 · 4x washer D6 ·

4x washer D8 · 8x spacer small · 8x spacer large · 6x concrete dowel · 2x adhesive cable clip ·

2x cable conduit (1 m) · 16x cable tie · IR receiver · IR remote control · Power supply (24 V/1.5 A) ·

Installation instructions.

Dimensions (W x H x D): 557 x 435 x 108 mm

(I)

Supporto TV per montaggio a soffitto motorizzato

- **Inclinazione regolabile elettricamente (0°/-75°) tramite telecomando**
- **Adatto per dimensioni di display: 58,42 - 140 cm (23" - 55")**
- **Capacità (max.) 30 kg**
- **Ideale anche per soffitti inclinati**

Il supporto per montaggio a soffitto Speaka può essere azionato dal divano. La regolazione manuale dell'angolo di visualizzazione sul supporto TV è stata eliminata del tutto. Con il telecomando in dotazione si possono programmare e memorizzare due diversi angoli di visualizzazione. Premendo delicatamente il tasto, il supporto si sposta nella posizione desiderata.

Servizi: Funzionamento più silenzioso e regolare · Inclinazione motorizzata fino a 75° · Distanza dal soffitto variabile: da 10,8 a 66,3 cm

Dati tecnici: Standard VESA: 200 x 200 mm, 300 x 300 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm.

La confezione contiene: Supporto TV per montaggio a soffitto · Piastra VESA · Dima di foratura ·

2 adattatori VESA E · 2 adattatori VESA F · 2 coperchi decorativi · 4 viti M5x14 · 4 viti M6x14 ·

4 viti M8x50 · 4 viti M6x30 · 4 viti M8x30 · 6 viti ST6.3x55 · 4 rondelle D5 · 4 rondelle D6 ·

4 rondelle D8 · 8 distanziali piccoli · 8 distanziali grandi · 6 ancoraggi per cemento · 2 clip cavi

adesive · 2 tubi cavo (1 m) · 16 fascette · Telecomando agli infrarossi · Telecomando a infrarossi ·

Alimentatore (24 V/1,5 A) · Istruzioni per l'uso.

Dimensioni (L x A x P): 557 x 435 x 108 mm

(F)

Support de plafond motorisé pour téléviseur

- **Angle d'inclinaison réglable électriquement (0°/75°) par télécommande**
- **Convient pour les écrans de taille : 58,42 - 140 cm (23" - 55")**
- **Capacité de charge max. : 30 kg**
- **Convient parfaitement aux toits inclinés**

Ce support de plafond électronique de chez Speaka est facile à commander depuis votre canapé.

Grâce à lui, vous n'aurez plus jamais besoin de régler manuellement l'angle de visualisation du support. La télécommande fournie permet de programmer et enregistrer 2 angles de visualisation différents. Une seule pression sur un bouton suffit ensuite pour passer d'une position à l'autre.

Équipement : Fonctionnement souple et silencieux · Moteur d'inclinaison jusqu'à -75° · Distance par rapport au plafond réglable de 10,8 à 66,3 cm

Données techniques : Norme VESA : 200 x 200 mm, 300 x 300 mm, 400 x 200 mm,

400 x 400 mm.

Contenu du paquet : Support de plafond pour téléviseur · Plaque VESA · Gabarit de perçage ·

2x Adaptateurs E VESA · 2x Adaptateurs F VESA · 2x Couvertcles décoratifs · 4x Vis M5x14 ·

4x Vis M6x14 · 4x Vis M8x50 · 4x Vis M6x30 · 4x Vis M8x30 · 6x Vis ST6.3x55 · 4x Rondelles D5 ·

4x Rondelles D6 · 4x Rondelles D8 · 8x Petites entretoises · 8x Grandes entretoises · 6x Chevilles

à béton · 2x clips à câbles · 2x gaines de câbles · 16x serre-câbles · Récepteur infrarouge ·

Télécommande à infrarouge · Bloc d'alimentation (24 V/1,5 A) · Instructions de montage.

Dimensions (L x H x P) : 557 x 435 x 108 mm

(PL)

Uchwyt sufitowy z silnikiem do TV

- **Elektrycznie sterowany zakres nachylenia (0°/-75°) za pomocą pilota**
- **Pasuje na telewizory o wielkości ekranu: 58,42 - 140 cm (23" - 55")**
- **Udźwig maks. 30 kg**
- **Także idealny do skosów dachowych**

Elektronicznie sterowany uchwyt sufitowy firmy SpeaKa można wygonie obsługiwać z kanapy. Ręczne ustawianie kąta oglądania na uchwycie sufitowym do TV nie jest w ogóle konieczne. W dołączonym pilocie można zaprogramować i zapisać dwa różne kąty oglądania. Za naciśnięciem przycisku uchwyt sufitowy przesuwa się w wybraną pozycję.

Wyposażenie: Sprawna i cicha eksploatacja · Nachylenie za pomocą silnika do -75° · Regulowany odstęp od sufitu: 10,8 – 66,3 cm

Dane techniczne: Norma VESA: 200 x 200 mm, 300 x 300 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm.

Zawartość opakowania: Uchwyt sufitowy do TV · Płyta VESA · Szablon do wiercenia ·

2x adapter VESA E · 2x adapter VESA F · 2x dekoracyjne pokrycie · 4x śruba M5x14 ·

4x śruba M6x14 · 4x śruba M8x50 · 4x śruba M6x30 · 4x śruba M8x30 · 6x śruba ST6.3x55 ·

4x podkładka ustalająca D5 · 4x podkładka ustalająca D6 · 4x podkładka ustalająca D8 ·

8x element dystansowy mały · 8x element dystansowy duży · 6x kołek do ścian betonowych ·

2 x przyklejany zacisk kablowy · 2 x osłona kablowa (1 m) · 16 x opaska kablowa · Odbiornik

na podczerwień · Pilot na podczerwień · Zasilacz (24 V/1,5 A) · Instrukcja montażu.

Wymiary (szer. x wys. x gł.): 557 x 435 x 108 mm