



ENGEL MR040F

Enjoy pure ENGEL quality



TRAGBARE KÜHLGERÄTE / CHEST OPEN

A+

AKTIONSKÜHLBOX

Art. Nr. MR040F

Außenmaße (BxHxT):	630 x 470 x 394 mm (ohne Griff)
Innenmaße (BxHxT):	382 x 370 x 264 mm
Spannung:	12/24/230 Volt
Inhalt:	40 Liter
Material:	Kunststoffgehäuse
Farbe:	Grau mit rot
Effizienzklasse:	A+
Gewicht:	22 kg
Temperaturbereich:	+10°C bis < -18°C, stufenlos regelbar
Leistungsaufnahme (12 Volt):	32 Watt



Platz für z.B. 12x1,5 Liter Flaschen stehend
Space for e.g. 12x1.5 litre bottles upright



Automat. Vorrangschaltung
Automatic priority circuit



Steuerung mit Kontrollleuchte
Controller with control light



Deckelanschlag wechselbar
Door swing changeable



Deckelanschlag wechselbar
Door swing changeable

PROMOTION MODEL

Art. No. MR040F	Dimensions (WxHxD):	630 x 470 x 394 mm (without handle)
	Internal dimensions (WxHxD):	382 x 370 x 264 mm
	Voltage:	12/24/230 Volt
	Volume:	40 litres
	Material:	Plastic case
	Colour:	grey and red
	Energy class:	A+
	Weight:	22 kg
	Temperature range:	+10°C up to < -18°C, continuously adjustable
	Power consumption (12 Volt):	32 Watt

PRODUKTSPEZIFIKATION

Eigenschaften			Tragbare Kühlgeräte							
Modell			MT35G-P	MT45G-P	MD14F	MT17F	MT27F	MR040	MT35F	MT35F-S
Inhalt	Liter		32	40	14	15	21	40	32	32
	Cu.Ft		1,13	1,41	0,49	0,53	0,74	1,41	1,13	1,13
Farbe	Gehäuse oder Rahmen		Platin	Platin	Hellgrau	Hellgrau	Hellgrau	Hellgrau	Hellgrau	Silber
	Tür oder Deckel		Platin	Platin	Dunkelgrau	Dunkelgrau	Dunkelgrau	Dunkelgrau	Dunkelgrau	Silber
Außenmaße	Höhe	mm	408	508	395	364	465	470	408	408
	Breite	mm	647	647	442	549	549	630	647	647
	Tiefe	mm	364	364	284	307	307	394	364	364
Gewicht		kg	19	22	11,5	16	17	22	21	21
Eingangsspannung	AC	V	110/230V, 50/60Hz	110/230V, 50/60Hz	-	230 (200-250), 50/60Hz	230 (200-250), 50/60Hz	230 (200-250), 50/60Hz	230 (200-250), 50/60Hz	230 (200-250), 50/60Hz
	DC	V	12/24	12/24	12	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24
Leistungsaufnahme	AC230V	W	42	42	-	42	42	42	42	42
Leistungsaufnahme	DC12V	W	32	32	32	32	32	32	32	32
Temperaturbereich	Kühlen	°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C
	Tiefkühlen	°C	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C	-12°C	-18°C	-18°C	-18°C
Besonderheiten	Vorrangschaltung		✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
	Deckelanschlag wechselbar		-	-	-	-	-	✓	-	-
	Digitalanzeige		✓	✓	-	-	-	-	-	✓
	LED Licht		✓	✓	-	-	-	-	-	-
	Digitale Temperaturregelung		✓	✓	-	-	-	-	-	-
	Tragegriffe		✓	✓	Tragegurt	✓	✓	✓	✓	✓
	Einsatzkorb		✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
	Gehäuse/ Deckelmaterial		Stahl	Stahl	PP	PP/ABS	PP/ABS	PP	Stahl	Stahl
Einbrennlackiert		✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	

Eigenschaften			Tragbare Kühlgeräte						Einbau Kühlgeräte		Freistehend
Modell			MT45F	MT45F-S	MD60F	MD60F-C	MD80F-S	MD80F-C-S	SB47F-E-T	SB70F	SD90F-D-B
Inhalt	Liter		40	40	60	32+25	80	42+33	40	55	80
	Cu.Ft		1,41	1,41	2,12	1,13+0,88	2,83	1,48+1,17	1,41	2,01	2,83
Farbe	Gehäuse oder Rahmen		Hellgrau	Silber	Hellgrau	Hellgrau	Silber	Silber	Schwarz	Schwarz	Schwarz
	Tür oder Deckel		Dunkelgrau	Silber	Dunkelgrau	Dunkelgrau	Silber	Silber	Teak	Schwarz glänzend	Schwarz glänzend
Außenmaße	Höhe	mm	508	508	441	441	561	561	520 (Einbau)	525 (Einbau)	780
	Breite	mm	647	647	790	790	790	790	385 (Einbau)	465 (Einbau)	520
	Tiefe	mm	364	364	490	490	490	490	450 (Einbau)	520 (Einbau)	548
Gewicht		kg	24	24	33	33	39	40	18	20	28
Eingangsspannung	AC	V	230 (200-250), 50/60Hz	230 (200-250), 50/60Hz	-	-	-	-	-	-	-
	DC	V	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24
Leistungsaufnahme	AC230V	W	42	42	-	-	-	-	-	-	-
Leistungsaufnahme	DC12V	W	32	32	52	52	52	52	32	32	32
Temperaturbereich	Kühlen	°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C
	Tiefkühlen	°C	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C	-2°C	-2°C	-2°C
Besonderheiten	Vorrangschaltung		✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
	Deckelanschlag wechselbar		-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
	Digitalanzeige		-	✓	-	-	-	-	-	-	-
	LED Licht		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Digitale Temperaturregelung		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tragegriffe		✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
	Einsatzkorb		✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
	Gehäuse/ Deckelmaterial		Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl
Einbrennlackiert		✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	

SPECIFICATION

Characteristics			Chest Open							
Model			MT35G-P	MT45G-P	MD14F	MT17F	MT27F	MR040	MT35F	MT35F-S
Volume	litre		32	40	14	15	21	40	32	32
	Cu.Ft		1,13	1,41	0,49	0,53	0,74	1,41	1,13	1,13
Colour	Cabinet or flange		platinum	platinum	light grey	light grey	light grey	light grey	light grey	silver
	Door or lid		platinum	platinum	dark grey	dark grey	dark grey	dark grey	dark grey	silver
External dimensions	Height	mm	408	508	398	364	465	470	408	408
	Width	mm	647	647	442	549	549	630	647	647
	Depth	mm	364	364	284	307	307	394	364	364
Weight		kg	19	22	11,5	16	17	22	21	21
Rated input voltage	AC	V	110/230V, 50/60Hz	110/230V, 50/60Hz	-	230 (200-250), 50/60Hz	230 (200-250), 50/60Hz	230 (200-250), 50/60Hz	230 (200-250), 50/60Hz	230 (200-250), 50/60Hz
	DC	V	12/24	12/24	12	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24
Rated AC power con.	AC230V	W	42	42	-	42	42	42	42	42
Rated DC power con.	DC12V	W	32	32	32	32	32	32	32	32
Temperature range	Refrigerator	°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C
	Freezer	°C	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C	-12°C	-18°C	-18°C	-18°C
Features	Auto AC/DC interchangeable		✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
	Interchangeable door opening		-	-	-	-	-	✓	-	-
	Digital display		✓	✓	-	-	-	-	-	✓
	LED light		✓	✓	-	-	-	-	-	-
	Digital temperature control		✓	✓	-	-	-	-	-	-
	Carrying handle		✓	✓	Shoulder belt	✓	✓	✓	✓	✓
	Basket		✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
	Cabinet/Doormaterial		steel	steel	PP	PP/ABS	PP/ABS	PP	steel	steel
	stove enamelled		✓	✓	-	-	-	-	✓	✓

Characteristics			Chest Open						Built-in Refrigerator		Freestanding
Model			MT45F	MT45F-S	MD60F	MD60F-C	MD80F-S	MD80F-C-S	SB47F-E-T	SB70F	SD90F-D-B
Volume	litre		40	40	60	32+25	80	42+33	40	55	80
	Cu.Ft		1,41	1,41	2,12	1,13+0,88	2,83	1,48+1,17	1,41	2,01	2,83
Colour	Cabinet or flange		light grey	silver	light grey	light grey	silver	silver	black	black	black
	Door or lid		dark grey	silver	dark grey	dark grey	silver	silver	teak	black polished	black polished
External dimensions	Height	mm	508	508	441	441	561	561	520 (built-in)	525 (built-in)	780
	Width	mm	647	647	790	790	790	790	385 (built-in)	465 (built-in)	520
	Depth	mm	364	364	490	490	490	490	450 (built-in)	520 (built-in)	548
Weight		kg	24	24	33	33	39	40	18	20	28
Rated input voltage	AC	V	230 (200-250), 50/60Hz	230 (200-250), 50/60Hz	-	-	-	-	-	-	-
	DC	V	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24
Rated AC power con.	AC230V	W	42	42	-	-	-	-	-	-	
Rated DC power con.	DC12V	W	32	32	52	52	52	52	32	32	
Temperature range	Refrigerator	°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C
	Freezer	°C	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C	-2°C	-2°C	-2°C
Features	Auto AC/DC interchangeable		✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
	Interchangeable door opening		-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
	Digital display		-	✓	-	-	-	-	-	-	-
	LED light		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Digital temperature control		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Carrying handle		✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
	Basket		✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
	Cabinet/Doormaterial		steel	steel	steel	steel	steel	steel	steel	steel	steel
	stove enamelled		✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓