

Gebrauchsanweisung ALKOHOLTEST zur einmaligen Benutzung

Warten Sie 10 Minuten nach dem Konsum von Alkohol oder anderen Substanzen (Mundspray, Medikamente, usw.), um Ihren aktuellen Alkohol-Gehalt im Blut zu überprüfen.

Der maximale Alkoholspiegel im Blut wird rund eine Stunde nach dem Konsum des letzten alkoholischen Getränkes erreicht.

Gebruiksaanwijzing ALCOHOLTEST voor eenmalig gebruik

Wacht 10 minuten na de laatste inname van alcohol of andere stoffen (mundspray, medicijnen, etc.) voor het uitvoeren van een test. Het maximale bloedalcohol niveau wordt bereikt 45 tot 60 min. na inname van het laatste glas met alcohol.

Mode d'emploi ETHYLOTEST à usage unique

Attendez 10 min après la dernière ingestion d'alcool ou d'autres substances (spray, médicament...) avant d'effectuer un test. L'alcoolémie maximale est atteinte 45 min à 60 min après le dernier verre d'alcool



Nehmen Sie den Tester in Pfeilrichtung aus dem Ballon.

Neem de test uit de ballon zoals aangegeven door het pijltje.

Sortir le tube du ballon comme indiqué par la flèche.



Die beiden Enden so weit wie möglich eindrücken.

Druk de opzetstukjes zo ver mogelijk in.

Enfoncer les embouts au maximum



Der Ballon mit einem konstanten Luftstrom und ohne Unterbrechung mit Atemluft füllen.

Blaas de ballon volledig op met een constante flow en zonder onderbreking.

Gonfler le ballon de façon continue et sans interruption.



Das Prüfröhrchen an Ballonmundstück einstecken.

Steek de test in het opzetstuk van de ballon.

Insérer le tube dans l'embout du ballon.



In ca. 15 Sekunden die Luft aus dem Ballon drücken.

Druk de ballon volledig leeg in ongeveer 15 seconden en neem de test uit de ballon.

Vider le ballon en 15 secondes environ, puis retirer le tube.



- Nehmen Sie das Prüfröhrchen in die Hand und halten Sie es genau so lange in der Hand, wie durch die Farbe im Rahmen rechts angedeutet: Weiß: 1 Minute - Rot: 3 Minuten.

- Neem de test in uw hand en houdt deze net zo lang vast als aangegeven door de kleur in het kader hiernaast. Wit: 1 minuut. Rood: 3 min.

- Prenez le tube dans la main. Gardez le tube en main selon la durée indiquée par la couleur de la pastille ci-contre. Blanc: 1 min Rouge: 3 min.



Testauswertung : Hand öffnen und Verfärbung des Reagenzmittels sofort bewerten.

Lees het resultaat : open uw hand en bekijk direct de kleur van de kristallen.

Lecture du résultat : Ouvrez la main et regardez immédiatement les cristaux !

- Rote Verfärbung: Der Alkoholgehalt liegt über oder ist gleich 0,25 mg/L Atemluft, was 0,5 Promille im Blut entspricht.

SIE SIND FAHRUNTÜCHTIG.

- Keine Rotverfärbung: Der Alkoholgehalt liegt unter 0,5 Promille.


- Kleuren der kristallen ROOD: uw alcoholgehalte is hoger dan of gelijk aan 0.25 mg/L ademalcohol wat overeenkomt met een 0.5 promille in het bloed. **U BENT IN OVERTREDING, GA NIET RIJDEN.**

- Blijven de kristallen WIT dan is uw alcoholgehalte minder dan een 0.5 promille.

- Coloration ROUGE = alcoolémie supérieure ou égale à 0,25 mg/L d'air équivalent à 0,5 ‰ dans le sang.

VOUS ÊTES EN INFRACTION : NE CONDUISEZ PAS.

- Pas de coloration ROUGE = alcoolémie inférieure à 0,25 mg/L d'air équivalent à 0,5 ‰ dans le sang.



Gebrauchsanleitung

Betriebstemperatur: 10 °C bis 40 °C

Lagertemperatur: -20 °C bis 70 °C

Prüfröhrchen immer außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren aufbewahren.

Nicht Einatmen oder hinunter schlucken.

Nach Verschlucken sofort ärztliche Hilfe hinzuziehen oder die Notrufnummer 112 anrufen.

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

Richten Sie das Prüfröhrchen während des Tests nicht in Richtung einer anderen Person.

Bei einem Kontakt des Reagenzmittels mit den Augen oder der Haut sofort mit viel Wasser ausspülen.

Prüfröhrchen nach Gebrauch nicht aufbewahren und im Restmüll entsorgen.

Vergewissern Sie sich, dass das Verfallsdatum nicht überschritten ist.

Dieser Alkoholtester kann nur einmal benutzt werden.

Das Ergebnis eines Einweg-Alkoholtester kann bei einer offiziellen Kontrolle nicht als Beweismittel verwendet werden! Entscheidungen, die basierend auf diesem Testresultat von Ihnen persönlich getroffen wurden, liegen ausschließlich in der Verantwortung des Test-Anwenders und können nicht gegen den Hersteller oder dessen Verteiler verwendet werden.

Chemische Alkoholtester wie das Ihnen vorliegende Prüfröhrchen zeigen den geschätzten Alkoholgehalt an, sind aber keine Messinstrumente!

Unschonungsmäßige Benutzung, die nicht dieser Bedienungsanleitung entspricht, sowie die Nichtbeachtung der Vorsichtsmaßnahmen entbinden sowohl den Hersteller als auch den Wiederverkäufer von jeglicher Verantwortung.

Gebruiksaanwijzing

Gebruikstemperatuur: +10°C tot +40°C

Opslagtemperatuur: -20°C tot 70°C

Niet binnen het bereik van kinderen of dieren bewaren. **Niet inslikken.**

Bij inslikken direct 112 bellen

Let op: breekbaar, glazen buisje.

Niet in contact laten komen met kledingstukken.

De test niet naar een persoon richten bij het leegdrukken van de ballon. Indien het reagens in contact is gekomen met de huid of de ogen, overvloedig spoelen met water.

Deze alcoholtest kan ongeacht het resultaat slechts éénmaal worden gebruikt.

Het product niet bewaren na gebruik maar weggoien bij het normale afval.

Controleer de houdbaarheidsdatum voor gebruik

De resultaten van deze test kunnen in geen geval worden gebruikt als tegenbewijs voor de resultaten van officiële controles. De beslissingen die de gebruiker neemt in functie van het resultaat van deze test zijn enkel en alleen de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Met een alcoholgehalte van 0,5 promille (‰) in het bloed, ligt de kans op een verkeersongeval driemaal hoger. De fabrikant en de verdeelers zijn niet aansprakelijk indien het product voor andere doeleinden wordt gebruikt, of indien de voorzorgsmaatregelen en de handleiding niet worden nageleefd.

Conseils d'utilisation

Températures d'utilisation : de 10°C à 40°C

Températures de stockage : de -20°C à 70°C

Ne pas laisser à la portée des enfants ou des animaux. **Ne pas avaler.**

En cas d'ingestion, appeler le 112.

Attention fragile, tube de verre.

Ne pas mettre en contact avec les vêtements.

Ne pas orienter vers une personne lors du dégonflage. En cas de contact du réactif avec la peau ou les yeux, rincer abondamment à l'eau.

Cet éthylotest est utilisable une seule fois quel que soit le résultat.

Ne pas conserver le produit usagé.

A jeter dans une poubelle après utilisation en raison de la présence de produits chimiques contenus dans l'éthylotest.

S'assurer que la date de validité n'est pas dépassée.

Les résultats de ce test ne peuvent, en aucun cas, être opposables à ceux obtenus lors de contrôles officiels. Les décisions prises par l'utilisateur, en fonction du résultat de ce test sont de sa seule et unique responsabilité.

Avec une alcoolémie de 0,5 ‰ d'alcool dans le sang, le risque d'accident routier est multiplié par trois. Le fabricant et ses distributeurs dérogent toute responsabilité si le produit est utilisé en dehors de sa destination ou si les précautions et le mode d'emploi ne sont pas respectés.



contralco

TESTS ET CONTRÔLES CERTIFIÉS

BP 23 • 34150 GIGNAC • FRANCE

Tél. 33(0)4 67 57 62 62 • Fax 33(0)4 67 57 68 12

www.contralco.com • info@contralco.com

Made in France • Patent pending



PE / PP



Caractéristiques certifiées selon la Norme

NFX 20-702:2014 . Aptitude à l'usage
. Qualités métrologiques

LNE, 1 rue Gaston Boissier, 75015 Paris - FRANCE - www.marque-nf.com