



6 Schutzkontaktsteckdosen, 35°	6 German type socket outlet, 35°
Steckdosen: <ul style="list-style-type: none"> Nach IEC 60884, VDE 0620-1; 2-polig mit Schutzkontakt; 16A/3600W, AC250V, IP20, schwarz, mit Kinderschutz, mit Fußtrittschalter 	Sockets: <ul style="list-style-type: none"> According IEC 60884, VDE 0620-1; 2-pole with earthing contact; 16A/3600W, AC250V, IP20, black, with child protection, with foot switch
Anschluss: <ul style="list-style-type: none"> Nicht wiederanschießbar; Endstücke geschraubt (einweg), Innenverdrahtung ohne Euroklemme 	Connection: <ul style="list-style-type: none"> Non rewireable, Endcaps screwed (one-way), inside wiring without euro terminal
Leitung für Stromzufuhr: <ul style="list-style-type: none"> 1,5m, schwarz, H05VV-F 3G1,50mm², Zugentlastung Schutzkontaktstecker mit doppeltem Schutzkontaktsystem 	Power Cable: <ul style="list-style-type: none"> 1,5m, black, H05VV-F 3G1,50mm², strain relief German type plug with double earthing system
Fußtrittschalter: <ul style="list-style-type: none"> 2polig, 16A, 3600W, AC250V, schwarz mit grüner LED Schalterleitung 1,5m, black, H05VV-F4G1,5m, Zugentlastung 	Foot switch: <ul style="list-style-type: none"> 2pole, 16A, 3600W, AC250V, black with green LED Foot switch cable 1,5m, black, H05VV-F4G1,5m, strain relief
Profil: <ul style="list-style-type: none"> Connect US, PVC, grau 	Body: <ul style="list-style-type: none"> Connect US, PVC, grey
Kunststoff: <ul style="list-style-type: none"> Schwarz, PA6 GF 30 V1, Glühdraht-Prüfung bis 850°C; 	Plastic material: <ul style="list-style-type: none"> Black, PA6 GF 30 V1, Glow wire resistant up to 850°C
Lieferform: <ul style="list-style-type: none"> Im Blister verpackt mit Bachmann Art.-Nr. und Barcode 13 	Packing: <ul style="list-style-type: none"> In blister packing With Bachmann Item no. and bar code 13
Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> 1 x Steckdosenleiste mit Fußtrittschalter 	Extent of delivery: <ul style="list-style-type: none"> 1 x Socket outlet with foot switch
Garantie: <ul style="list-style-type: none"> 2 Jahre 	Warranty: <ul style="list-style-type: none"> 2 years