



renkforce

## 12 PORT PATCHPANEL CAT6

12 port patch panel CAT 6

Panneau de brassage 12 ports CAT 6

12 poort patchpanel CAT 6

Patchpanel CAT 6 12 porte

12-portowa krosownica CAT 6



renkforce  
distributed by  
Conrad Electronic SE  
Klaus-Conrad-Str. 1,  
D-92240 Hirschau  
[www.renkforce.de](http://www.renkforce.de)

2019\_0916\_02

Nº 1485575



97040774

4 016139 092577

### ⓓ Modulträger mit 12 geschirmten Ports • Zur direkten Montage an die Wand

Die Kabelinstallation des Patchpanels erfolgt über die LSA-Leisten. Installierte Kabel können mit den im Lieferumfang beiliegenden Kabelbindern zugentlastet werden.

**Technische Daten:** ANSI/TIA/EIA-568 B.2-1 · ISO/IEC 11801:2002 Class E · Umgebungsbedingungen: Temperatur: 0 °C bis +70 °C, Luftfeuchte 10% bis 90% relativ, nicht kondensierend · Abm. (B x H x T): 212 x 44,45 x 112 mm · Gewicht: 800 g

**Packungsinhalt:** Patchpanel · 12x Kabelbinder · M3 Schraube (vormontierter Erdungsdraht) · 2x Schrauben · 2x Dübel · 4x Gummifuß · Bedienungsanleitung.

### Ⓞ Patch panel with 12 shielded ports • Wall mounted

Cables are installed via the LSA terminals and can be strain-relieved using the cable ties provided.

**Technical data:** ANSI/TIA/EIA-568 B.2-1 · ISO/IEC 11801:2002 Class E · Environmental conditions: Temperature: 0 °C to +70 °C, air humidity 10% to 90% relative, non-condens · Dim. (W x H x D): 212 x 44.45 x 112 mm · Weight: 800 g

**Package content:** Patch panel · 12x cable ties · M3 screw (pre-installed ground wire) · 2x screws · 2x dowels · 4 x rubber feet · Operating instructions.

### ⓔ Panneau de brassage 12 ports CAT 6 • Montage mural direct

L'installation des câbles du panneau de brassage s'effectue avec les barrettes LSA. Les attache-câbles fournis permettent de soulager la tension des câbles installés.

**Données techniques :** ANSI/TIA/EIA-568 B.2-1 · ISO/IEC 11801:2002 Classe E · Conditions ambiantes : Température : De 0 °C à +70 °C, valeur relative humidité de 10% à 90%, sans condensation · Dim. (L x H x P) : 212 x 44,45 x 112 mm · Poids : 800 g

**Contenu du paquet :** Panneau de brassage · 12 attaches câble · Vis M3 (fil de mise à la terre pré-monté) · 2 vis · 2 chevilles murales · 4 pieds en caoutchouc · Mode d'emploi.

### Ⓝ Modulehouder met 12 afgeschermede poorten • Voor directe wandmontage

Kabels kunnen worden geïnstalleerd via de LSA-stroken. De in de leveringsomvang meegeleverde kabelbinders zorgen op de geïnstalleerde kabels voor trekontlasting.

**Technische gegevens:** ANSI/TIA/EIA-568 B.2-1 · ISO/IEC 11801:2002 Class E · Omgevingscondities: Temperatuur: 0 °C tot +70 °C, relatieve luchtvochtigheid 10% tot 90%, niet condenserend · Afm. (B x H x D): 212 x 44,45 x 112 mm · Gewicht: 800 g

**Pakketinhoud:** Patchpaneel · 12x kabelbinder · M3 schroef (voorgemonteerde aardingskabel) · 2x schroeven · 2x pluggen · 4x rubberen voetjes · Gebruiksaanwijzing.

### Ⓛ Supporto moduli con 12 porte schermate • Per il montaggio diretto alla parete

Il cablaggio del patchpanel è eseguito tramite i blocchi LSA. I cavi installati possono essere tensionati utilizzando le apposite fascette incluse.

**Dati tecnici:** ANSI/TIA/EIA-568 B.2-1 · ISO/IEC 11801:2002 Classe E · Condizioni ambientali: Temperatura: da 0 °C a +70 °C, umidità 10% a 90%, senza condensa · Dim. (L x A x P): 212 x 44,45 x 112 mm · Peso: 800 g

**La confezione contiene:** Patchpanel · 12 fascette serracavi · Vite M3 (filo di terra preinstallato) · 2 viti · 2 tasselli · 4 piedini in gomma · Istruzioni d'uso (Download).

### Ⓟ Wspornik modułu z 12 portami ekranowanymi • Do bezpośredniego montażu na ścianie

Instalacja przewodów krosownicy odbywa się poprzez listwę LSA. Zainstalowane przewody mogą być odciążone opaskami dołączonymi do wyposażenia.

**Dane techniczne:** ANSI/TIA/EIA-568 B.2-1 · ISO/IEC 11801:2002 Klasa E · Warunki otoczenia: Temperatura: 0 °C do +70 °C, względna wilgotność powietrza 10% do 90%, bez kondensacji · Wym. (szer. x wys. x gł.): 212 x 44,45 x 112 mm · Waga: 800 g  
**Zawartość opakowania:** Panel krosowniczy · 12 x opaska kablowa · Śruba M3 (zamontowany fabrycznie drut uziemienia) · 2 x śruba · 2x kołek · 4x Gumowe nóżki · Instrukcja obsługi (do pobrania).