

# ICES®

## IMPR-112

### Portable PLL FM Radio



#### EN

- Portable PLL FM radio
- 50 FM presets
- LED display
- Integrated (Li-ion) rechargeable battery
- Telescopic antenna
- 3.5mm earphones jack
- Connection: USB input, Micro SD card reader
- included: USB cable, 400mAh rechargeable battery

#### DE

- Tragbares PLL FM Radio
- 50 Stationsspeicher für FM
- LED-Display
- Integrierter (Li-Ionen) Akku
- Teleskopantenne
- 3,5 mm Kopfhörerbuchse
- USB-Eingang, Micro SD-Kartenleser
- inklusive: USB-Kabel, 400mAh Akku Teleskopantenne

#### NL

- Draagbare PLL FM radio
- 50 FM presets
- LED scherm
- Ingebouwde oplaadbare (Li-ion) batterij
- Telescopische antenne
- Audio uitgang 3,5 mm
- USB-ingang, Micro SD kaartslot
- USB kabel, 400mAh oplaadbare batterij

#### FR

- Radio FM PLL
- 50 préselections FM
- Écran LED
- Batterie rechargeable intégrée (Li-ion)
- Antenne télescopique
- Prise casque 3,5 mm
- Port USB, Lecteur de carte micro SD
- Câble USB, 400mAh Batterie rechargeable

#### ES

- PLL FM Radio portátil
- 50 presintonías en FM
- Pantalla LED
- Batería recargable (Li-ion) integrada
- Antena telescópica
- Entrada para auriculares de 3.5mm
- Puerto USB, lector de tarjetas Micro SD
- Cable USB, 400mAh Batería recargable

#### DATA :

- Power source: DC 5V
- Power consumption max: 500mAh
- Dim. unit : 102 x 28 x 67 mm (WxDxH)
- Net/Gross Weight: 0,15kg / 0,23kg
- Min. order quantity: 6 pcs
- EAN-code:  
87.11902.03470.4 (Blue)  
87.11902.03472.8 (Green)  
87.11902.03468.1 (White)  
87.11902.03397.4 (Black)

Container quantity :  
20' ft : 41280 pcs  
40' ft : 82560 pcs