



www.varta-ag.com




Metal
Key Chain Light
Ref. 16603



D Ultra-kompakte LED Schlüsselanhänger-Leuchte aus hochwertiger, verchromter Zinklegierung. Automatische Ausschaltung nach 5 Minuten Dauerbetrieb. Zwei Leuchtstärken und inklusive 2x CR2016 Knopfzellen. **GB** Ultra-compact LED key chain light made of high grade, chromeplated zinc alloy. Automatic shut-off after 5 minutes of continuous operation. Two light levels and inclusive 2x CR2016 button cells. **F** Lampe porte-clés à LED ultra-compacte en alliage de zinc chromé de haute qualité. Extinction automatique après 5 minute de fonctionnement. Deux niveaux d'intensité lumineuse et 2 piles boutons CR2016 incluses. **FIN** Ultrakompakti LED-avaimenperätaskulamppu korkealaatuisesta kromatusta sinkkiseoksesta. Sammuu automaattisesti 5 minuutin katkettoman käytön jälkeen. Kaksi eri valaisutilaa ja sisältää 2 x CR2016 -nappiparistot. **I** Torcia a LED ultracompatte da cintura in lega di zinco cromato di alta qualità. Spegnimento automatico dopo 5 minuti di funzionamento continuo. Due modalità di illuminazione e dotata di 2 batterie a bottone CR2016. **E** Linterna-ilavero LED ultracompatte fabricada en aleación de zinc cromado de alto grado de pureza. Apagado automático tras 5 minutos de uso continuo. Dos niveles de iluminación y 2 pilas de botón CR2016 incluidas. **BG** Ультракомпактно светодиодно фенерче за ключодържател от висококачествена хромирана цинкова сплав. Автоматично изключване след 5 минути непрекъсната работа. Две нива на светлина и 2 бр. CR2016 плоски батерии включени. **HR** Iznimno kompaktna LED svjetiljka na privjesku izrađena od visokokvalitetne kromirane slitine cinka. Automatsko isključenje nakon 5 minuta neprekidnog rada. Dvije razine osvijetljenja i priložene 2 gumbaste baterije CR2016. **SRB** MNE Ultra-kompaktna baterijska lampa - privjesak sa LED diodama izrađena od visoko kvalitetne hromirane legure cinka. Automatsko isključivanje nakon 5 minuta neprekidnog rada. Dva nivoa svjetlosti uključuje 2x CR2016 dugmaste baterije. **CZ** Mimořádně kompaktní svítidla LED na klíče vyrobená z vysoce kvalitní pochromované slitiny zinku. Automaticky se vypne po 5 minutách nepřetržitého provozu. Dva režimy osvětlení, včetně 2 knoflíkových baterií CR2016. **EST** Ülikompaktne, kroomitud pinnauga kvaliteetsest tsingisulamist LED-võtmehoidja. Automaatne väljalülitus pärast 5 minutit järjepidevat tööd. Kaks valgustusrežiimi ja 2x CR2016-tüüpi nappiparist (kaasas). **GR** Απολύτως συμπαγής λυχνία LED σε υπερόχρημα από επхроμιωμένο κράφο φευδθόρυχο υπήληξ ποιότητας. Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 5 λεπτά συνεχούς λειτουργίας. Με δύο επίπεδα φωτισμού και συμπ. 2 επίπεδες μπαταρίες CR2016. **H** Ultrakompakt LED-es kulcstartó kiváló minőségű, krómzott cinkötözetből. 5 perc folyamatos működés után automatikusan kikapcsol. Két fényerőfokozattal és 2 db CR2016 gombbetűvel. **KZ** Вте ыкшам жарык диодты клт тізбегі жарығы жоғарғы сыртыны, хромлен қапталған мырыш құймасынан жасалған. 5 минут үздіксіз қолданудан соң автоматты түрде өшіру. Шамның екі деңгейі мен 2x CR2016 ұяшық батыра қосылған. **LV** Ipaši kompaktni paktslēdzis atslēgu piekarīnš, kas izgatavots no augstas kvalitātes cinka sakausējuma, ar gaismas diodi. Kad to nepārtraukti izmanto 5 minūtes, notiek automātiska izslēgšanās. Divas spilgtuma pakāpes un 2 baterijas CR2016. **LT** Itin kompaktiškas rakto pakabukas su LED šviestuvu, pagamintas iš kokybiško, chromu dengto cinko lydinio. Automatinis išsijungimas po 5 minučių nepertraukiamo veikimo. Du apšvietimo lygiai ir pridėdamos 2 CR2016 monetos formos baterijos. **NL** Ultracomcompact sleutelhanger-ledlamp van hoogwaardige verchromde zinklegering. Schakelt automatisch uit na 5 minuten continu branden. Twee lichtsterktes en inclusief 2x CR2016 knooppellen. **PL** Ultrakompaktny breloczek do kluczy z diodą LED, wykonany z wysokiej jakości chromowanego stopu cynku. Wyłącza się automatycznie po 5 minutach ciągłej pracy. Dwa poziomy jasności i dwie baterie guzikowe CR2016 w zestawie. **P** Lanterna LED com porta-chaves leve e ultra compacta, feita de liga de zinco cromado, de elevado grau de pureza. Desliga-se automaticamente após 5 minutos de funcionamento contínuo. Dois níveis de luz e 2 pilhas botão CR2016 incluídas. **RO** Lanterna LED, tip breloc, compacta, din aliaj de zinc cromat de înaltă calitate. Dezactivare automată după 5 minute de funcționare continuă. Două niveluri de iluminare și 2 baterii rotunde CR2016 incluse. **RUS** Фонарь. Ультракомпактный светодиодный брелок-фонарик, изготовленный из высококачественного хромированного цинкового сплава. Автоматическое отключение после 5 минут непрерывного использования. Два режима освещения. 2 батарейки CR2016 в комплекте. Дата изготовления: см. на продукте в формате ДДДГГ, где ДДД-день года, ГГ-год. **S** Ultrakompakt LED-lampa med nyskelkredja, tillverkad av högklassig förkromad zinklegering. Automatisk avstängning efter 5 minuter. Två ljusnivåer och 2 st. medföljande CR2016 knappbatterier. **SK** Mimořádně kompaktní LED svítidlo na klíče vyrobené z visokokvalitnej pochromovanej zliatiny zinku. Automatické vypnutie po 5 minútach nepretržitej prevádzky. Dva režimy osvetlenia, vrátane dvoch gombíkových batérií CR2016. **SLO** Izjemno kompakten obesek za ključke z LED-svetilko, izdelan iz visokokakovostne cinkove zlitine s prevleko iz kroma. Po 5 minutah neprekinjene uporabe se samodejno izključi. Dve stopnji svetilnosti z dvema gumbnima baterijama CR2016. **TR** Krom kaplı çinko alaşımından üretilmiş, yüksek kaliteli ve ultra kompakt LED anahtarlık feneri. 5 dakika sonrasında otomatik kapanır. İki kademeyle aydınlatma ve 2x CR2016 düğme pil dahildir. Tüketici haklarına ait daha detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. **UA** Надкомпактний світлодіодний ліхтарик-брелок виготовлено з високоякісного хромованого цинкового сплаву. Автоматичне вимкнення після 5 хвилин безперервної роботи. Два режими освітлення та 2 кнопкових елементи живлення CR2016 в комплекті. **AR** كشاف LED صغيرالغاية مناسب للتعلق في ميدالية. مفاتيح ومصنوع من سبيكة زنك مطية بالكروم فاقعة الجودة. إيقاف تلقائي بعد مرور 5 دقائق من التشغيل المتواصل. مستويان للإضاءة شامل بطاريين CR2016.

3 years guarantee • 3 Jahre Garantie • Garantie de 3 ans • Garanzia di 3 anni • Garantia de 3 años • 3 години гаранция • Jamstvom od 3 godine • Garancija 3 godine • Garanciju na 3 godine • Záruka 3 roky • 3-aastane garantii • ყუიუოო 3 ეთწ • 3-éв garancia • 3 жылдық кепілдік беріледі • 3 metų garantija • 3 gadu garantija • Garantietermijn van 3 jaar • 3 lata gwarancji • Garantia de 3 anos • Garantii de 3 ani • Гарантия 3 года • 3 års garanti • Záruka 3 rokov • 3 leta garancije • 3 yıl garantilidir • 3-річний гарантією • ضمان 3 سنوات



Made in China • Fabriqué en RPC • Prodotto in RPC • Fabricado en China • Произведено в КНР • Proizvedeno u Kini • Vyrobeno v Číně • Παράγεται στην Κίνα • Származási ország: RPC • КХР-да жасалған • Izgatavots Kínā • Pagaminta Kinijoje • Gemaakt in China • Wyprodukowano w ChRL • Fabricado na China • Fabricat în RPC • Сделано в Китае • Vyrobené v Číně • Çin'de imal edilmiştir • Вироблено в КНР • تم إنتاجها في الصين

Achtung: Feuerexplosions- und Brandgefahr. Nicht über 100°C (212°F) erhitzen! **Caution:** Fire explosion and burn hazard. Do not heat above 100°C (212°F)! **Attenzione:** rischio d'esplosione et de brûlure. Ne pas porter à une température supérieure à 100°C (212°F)! **Attenzione:** pericolo di esplosione e di ustioni. Non esporre a temperature superiori a 100°C (212°F)! **Atención:** peligro de explosión por fuego y quemaduras. No calentar por encima de los 100°C (212°F)! **Внимание:** Возможен е пожар или експлозия. Не загрявайте над 100°C (212°F)! **Opze:** opasnost od požara, eksplozije i opekline. Ne zagrijavajte na temperature veće od 100°C (212°F)! **Opze:** u dodiru s vatrom eksplozija, opasnost od zapaljenja. Ne zagrijavajte iznad 100°C (212°F)! **Opze:** u dodiru s vatrom eksplozija, opasnost od zapaljenja. Ne zagrijavajte iznad 100°C (212°F)! **Varování:** Nebezpečí výbuchu a popálení. Nevystavovat teplotám vyšší než 100°C (212°F)! **Ettevaatust!** Tulekahju, plahvatuse ja põletuse oht. Mitte soojendada üle 100 °C (212 °F)! **Προσοχή:** Κίνδυνος έκρηξης και πυρκαγιάς. Να μη θερμαίνεται πάνω από 100°C (212°F)! **Vigyázat:** Tűz-, robbanás- és égési sérülést veszély! Ne hagyja 100 °C (212 °F) fölé melegedni! **Назар аударыңыз!** Жарылыс және өрт қауіпін қатері бар. 100 °C (212 °F) қыздырмаңыз! **Uzmanlı!** Aizdegšanās risks un paaugstināta sprādzienbīstamība. Nekarsēt virs 100°C (212°F)! **Atsargiai!** Gaisro, sprogimo ir nudegimo pavojus. Neįkaitinti iki aukštesnės nei 100 °C (212 °F) temperatūros! **Waarschuwing:** brand-, explosie- en verbrandingsgevaar. Niet verhitten boven 100°C (212°F)! **Uwaga:** Ryzyko wybuchu i poparzeń. Nie ogrzewać do temperatury powyżej 100°C (212°F)! **Atenção:** Perigo de explosão e queimadura por fogo. Não aqueça acima dos 100°C (212°F)! **Atenção:** pericó de incendio, explosão e ardere. Nu încălziți peste 100°C (212°F)! **Осторожно!** Существует опасность взрыва и получения ожогов. Не нагревать до температуры более 100°C (212°F)! **Warning:** Brand-, explosions- och brännrisk. Värm inte upp över 100°C (212°F)! **Upozornenie:** Nebezpečnost vzniku požiaru a popálenia. Nezhrievajte na teplotu vyššiu ako 100°C (212°F)! **Pozor:** nevarnost eksplozije in opeklin. Ne segrevajte nad 100 °C! **Кідат:** Yangin patlaması ve yanma tehlikesi. 100°C (212°F) üstünde ısıtmayın! **Обережно:** Вогненебезпечно. Небезпека опіків. Не нагрівайте вище 100°C (212°F)! **تحذیر:** خطر الحریق والانتفاجار. لا تسخن فوق 100 درجة مئوية (212 درجة فهرنهايت)!

