





VISO

Date : 21/03/2023

FICHE TECHNIQUE

WAT18TR – Valise étanche avec trolley




Gamme : STORAGE
Code douane : 3923109000
EAN: 3321369972034

REF	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Charge maximum (kg)	Poids (kg)
WAT18TR	475 (442)	390 (350)	220 (175)	20.0	4.0

- **Fabriqué en** polypropylène
- **Coloris :** noir





Caractéristiques :

- Valise étanche sur trolley
- Poignée télescopique
- 2 roulettes ø 60 mm
- Joint d'étanchéité
- Charnières en inox
- Fermetures sécurisées (possibilité de verrouillage par cadenas non fourni)
- Mousse crantée sous le couvercle
- Mousse prédécoupée dans le fond
- Température de fonctionnement : -20°C / +80°C



*Photos non contractuelles

VISO - ZI de la Vigne aux Loups - 7 Avenue Arago 91380 CHILLY-MAZARIN - FRANCE
www.viso-cpn.com contact@viso-cpn.com







VISO

Date : 21/03/2023

TECHNICAL SHEET

WAT18TR – Waterproof suitcase trolley/precut foam




Range : STORAGE
Customs : 3923109000
EAN: 3321369972034

REF	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)	Maximum load capacity (kg)	Weight (kg)
WAT18TR	475 (442)	390 (350)	220 (175)	20.0	4.0

- **Made of** polypropylene
- **Colors :** black





Specifications :

- Watertight case with trolley
- Foldable handle
- 2 wheels ø 60 mm
- Case sealing
- Stainless steel hinges
- Secure closings (can be locked with padlock non supplied)
- Alveolate foam on the top
- Precutted foam at the bottom
- Operating temperature : -20°C / +80°C



* Non contractual pictures

VISO - ZI de la Vigne aux Loups - 7 Avenue Arago 91380 CHILLY-MAZARIN - FRANCE
www.viso-cpn.com contact@viso-cpn.com







VISO

Date : 21/03/2023

FICHA TECNICA

WAT18TR – Maleta estanca con ruedas y asa telescópica




Gama : STORAGE
Aduanas : 3923109000
EAN: 3321369972034

REF	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	carga máxima (Kg)	Peso (kg)
WAT18TR	475 (442)	390 (350)	220 (175)	20.0	4.0

- **Hecho de** polipropileno
- **Color**: negro





- **Características :**
- Maleta impermeable en el carro
- Mango telescópico
- 2 ruedas de ø 60 mm
- Junta de sellado
- Bisagras de acero inoxidable
- Cerraduras de seguridad (cerradura de candado no incluida)
- Espuma con muescas bajo la tapa
- Espuma precortada en la parte inferior
- Temperatura de funcionamiento : -20°C / +80°C



*Fotos no contractuales

VISO - ZI de la Vigne aux Loups - 7 Avenue Arago 91380 CHILLY-MAZARIN - FRANCE
www.viso-cpn.com contact@viso-cpn.com