

6371 Technical information

Conrad Bestellnr.
1491852

SE

Endast för inomhusbruk

Effekt: 200 x 0,01W
Transformator: 230/12V, 2W
Anslutningsladd: 5 m

Ljusslingan är avsedd för svagström 12V och ska anslutas till medföljande transformator.

OBS!

1. Undvik skada på kablarnas isolering.
2. Anslut ej ljuskedjan till elnätet då den befinner sig i förpackningen.
3. Anslut ej denna kedja elektriskt till en annan kedja.
4. Denna ljusarmaturs anslutningsladd kan inte bytas ut.
5. Om sladden är skadad skall armaturen kasseras.
6. Ljuskällorna är ej utbytbara. När den nått slutet av sin livslängd ska hela produkten ersättas.

DE

Nur für den Innenbereich

Leistung: 200 x 0,01W
Transformator: 230/12V, 2W
Zuleitung: 5 m

Die Lichterkette ist für Schwachstrom von 12V bestimmt und an den mitgelieferten Transformator anzuschließen.

ACHTUNG!

1. Bitte vermeiden Sie Beschädigungen an der Iso-

FI

Ainoastaan sisäkäyttöön

Teho: 200 x 0,01W
Muuntaja: 230/12V, 2W
Liitosjohto: 5 m

Tässä tuotteessa on käytettävä mukana seuraavan muuntajan tehoista muuntajaa.

HUOMI!

1. Älä vahingoita johdon eristeitä.
2. Älä kytke pakkaussessaan olevaa tuotetta sähköverkkoon.
3. Älä kytke tuotetta sähköisesti mihinkään toiseen tuotteeseen.
4. Liitosjohtoa ei voi vaihtaa,
5. mikäli se vahingoittuu on tuote hävitettävä.
6. Polttimo ei ole vaihdettavissa. Kun sen käyttöikä tulee täyteen on koko tuote vaihdettava.

DK

Kun til indendørs brug

Effekt: 200 x 0,01W
Transformere: 230/12V, 2W
Tilslutningsledning: 5 m

Lyskæden er lavet til 12V svagstrøm og skal tilsluttes til medfølgende transformere.

OBS!

1. Undgå skader på kablernes isolering.
2. Tilslut ej lyskæden til strømmettet, når den befinder sig i forpackningen.
3. Tilslut ej denne lyskæde elektrisk til en anden lyskæde.
4. Denne lyskædes tilslutningsledning kan ikke udskiftes.
5. Hvis ledningen er beskadiget skal denne kasseres.
6. Pærerne er ikke udskiftelige. Når den er udtjent skal hele produktet udskiftes.

GB

Only for indoor use

Output: 200 x 0,01W
Transformer: 230/12V, 2W
Connection cable: 5 m

The lightset must only be used when connected to a 12 volt low voltage transformer with the same output as the one provided.

ATTENTION!

1. Avoid damage on the cable insulation

- Die Leuchte erst nach dem Auspacken elektrisch anschliessen.
- Die Leuchte weder offenem Feuer noch starker Hitze aussetzen und an keinen anderen elektrischen Apparat anschliessen.
- Das externe flexible Kabel dieser Leuchte ist nicht austauschbar.
- Wenn das Kabel beschädigt ist, ist die ganze Leuchte unbrauchbar zu machen und zu entsorgen.
- Die Birnen sind nicht austauschbar. Einn sie das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, muss das ganze Produkt ersetzt werden.

NL

Uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis

Opbrengst: 200 x 0,01W
 Transformator: 230/12V, 2W
 Aansluitnoer: 5 m

Dit snoer moet uitsluitend aangesloten worden op een 12V transformator met dezelfde uitgangswaarde als de meegeleverde.

LET OP!

- Voorzorgzaam beschadiging van de snoerisolatie.
- Het artikel niet aansluiten op het elektriciteitsnet als het nog in de doos zit.
- Niet doorverbinden aan andere snoeren.
- Het flexibele aansluitnoer kan niet vervangen worden;
- als het beschadigd is moet het artikel vernietigd worden.
- Lichtbron (lamp) is niet vervangbaar. Wanneer het einde van de levensduur hiervan bereikt is dient het gehele product te worden vervangen.

- Ne pas brancher électriquement l'illumination lorsqu'elle est dans son emballage.
- Ne pas connecter cette illumination à un autre appareil électrique.
- Le câble externe flexible ou la corde de ce luminaire ne peuvent en aucun cas être remplacés.
- Si la corde est abîmée, le luminaire doit être mis au rebut.
- Les lampes ne sont pas échangeables. Quand elle atteint la fin de sa durée de vie, le produit entier doit être remplacé.

CZ

Pouze pro použití ve vnitřních prostorách

Příkon: 200 x 0,01W
 Transformátor: 230/12V, 2W
 Připojovací kabel: 5 m

Toto svítidlo smí být používáno, pouze pokud je připojeno ke transformátoru 12V se stejným příkonem jako má dodaný transformátor.

POZOR!

- Zabraňte poškození izolace vodičů.
- Nepřipojujte toto svítidlo k napájení, pokud je dosud ve svém obalu.
- Nepřipojujte toto svítidlo k jiným svítidlům.
- Externí pružný kabel nebo šňůru tohoto svítidla nelze vyměnit;
- pokud dojde k poškození, toto svítidlo musí být zlikvidováno.
- Zdroj světla (lampu) nelze vyměnit. Když dosáhne konce své životnosti, je nutné vyměnit celý produkt.

still in its packing.

- Do not connect this set of lights electrically to another set of lights.
- The external flexible cable or cord of this lightset cannot be replaced;
- if the cord is damaged, the lightset should be destroyed.
- Light source (lamp) is not replaceable. When it reaches its end of life time the whole product shall be replaced.

NO

Kun innendørs

Effekt: 200 x 0,01W
 Trafo: 230/12V, 2W
 Tilkobningsledning: 5 m

Slyngen er for 12 volt og skal tilkobles vedlagt trafo.

OBS!

- Unngå å skade på kabelens isolering.
- Skal ikke tilkobles når den er i emballasjen.
- Skal ikke tilkobles en annen slynge.
- Tilkoblingen kan ikke byttes ut.
- Om kabelen er skadet skal armaturen kastes.
- Lyspærene er ikke utskiftbare. Når den når slutten av sin levetid, må hele produktet skiftes ut.

6371 Technical information

HU

Kizárólag belső használatra alkalmas

Teljesítmény: 200 x 0,01W
Transzformátor: 230/12V, 2W
Csatlakozókábel: 5 m

A lámpakészletet kizárólag a készlettel szállított áramátalakítónak megfelelő, 12 volt alacsony feszültségű áramátalakítóval üzemeltesse.

FIGYELEMI!

1. Előzze meg a vezeték szigetelésének megsérülését.
2. Ne csatlakoztassa a foglalatot csomagolásában a hálózathoz.
3. A készletet ne csatolja össze más készlettel.
4. A lámpa külső flexibilis kábele vagy vezetéke nem cserélhető.
5. A vezeték meghibásodása esetén semmisítse meg a lámpát.
6. A lámpa nem cserélhető. Ha eléri az élettartama végét, az egész terméket ki kell cserélni.

SK

Iba na použitie vo vnútri

Výstup: 200 x 0,01W
Transformátor: 230/12V, 2W
Prípojacia kábel: 5 m

Súpravu na osvetlenie môžete používať iba po pripojení k 12 voltovému transformátoru nízkého napätia s rovnakým výstupom, ako je dodávaný.

POZOR!

PL

Wyłącznie do użytku wewnętrznego

Moc: 200 x 0,01W
Transformator: 230/12V, 2W
Przewód podłączeniowy: 5 m

Łączuch oświetleniowy zasilany jest prądem o niskim napięciu, 12V.

UWAGA!

1. Unikaj uszkodzeń na izolacji kabli.
 2. Nie podłączaj do prądu kiedy oświetlenie znajduje się w opakowaniu.
 3. Nie łącz tego łańcucha świetlnego z innym.
 4. Głównego kabla sieciowego w tym oświetleniu nie można wymieniać.
 5. Jeżeli kabel został uszkodzony należy go wyrzucić.
 6. Źródła światła (żarówki) nie są wymienne.
- Kiedy przestanie działać, cały produkt będzie wymagał wymiany.

ES

Para uso interior

Potencia: 200 x 0,01W
Transformador: 230/12V, 2W
Flex: 5 m

La cadena luminosa está destinada a corriente de baja tensión de 12V y debe conectarse con el transformador incluido en la entrega.

ATENCIÓN!

IT

Esclusivamente per uso interno

Potenza: 200 x 0,01W
Transformatore: 230/12V, 2W
Cavo di allacciamento: 5 m

La luminaria è concepita per bassa corrente di 12V e dev'essere collegata al trasformatore allegato.

OSSERVARE!

1. Per favore non rompere la isolazione.
2. Non collegare il candeliere alla rete elettrica prima di averlo estratto dall'imballo.
3. Non collegare elettricamente questa luminaria ad un'altra.
4. Il cavo flessibile esterno (o cordone) di questa luminaria non può venir sostituito.
5. Se il cordone viene danneggiatoè necessario distruggere la luminaria.
6. Lampadine non possibile ricambiare. Quando si esaurirà la sua durata dovrà essere sostituito l'intero prodotto.

RO

Pentru uz interior

Putere: 200 x 0,01W
Transformator: 230/12V, 2W
Cablu de conectare: 5 m

Setul de corpuri de iluminare poate fi folosit numai cu un transformator de 12V. de joasă tensiune și cu același randament ca al transformatorului furnizat cu acest set.

2. Príslušenstvo nepripájajte k zdroju elektrickej energie, kým sa ešte nachádza v balení.
3. Túto súpravu nepripájajte k žiadnej inej.
4. Externý ohybný kábel alebo šnúru tohto svetidla nemôžete vymieňať.
5. Ak je kábel poškodený, svetlidlo zlikvidujte.
6. Zdroj svetla (lampa) sa nemá vymieňať. Keď do-
stiahne konca svojej životnosti, je nutné vymeniť celý produkt.

RU

Только для использования внутри помещений

Мощность:	200 x 0,01W
Трансформатор:	230/12V, 2W
Соединительный кабель:	5 m

Осветительный комплект следует использовать только при подключении к трансформатору низкого напряжения на 12 вольт, с такими же выходными характеристиками, как у поставляемого трансформатора.

ВНИМАНИЕ!

1. Избегайте повреждения изоляции проводки.
2. Данный осветительный прибор не следует подключать к сети электропитания до извлечения его из коробки.
3. Не подключайте данный комплект ни к какому другому.
4. Внешний гибкий кабель или электрический шнур данного светильника не подлежит замене;
5. в случае повреждения шнура светильник выйдет из строя.
6. Источник света (лампа) не является сменным. После окончания срока его службы изделие подлежит замене целиком.

2. No lo conecte a la red eléctrica mientras se encuentre en su embalaje.
3. No conectarlo a ningún otro aparato eléctrico.
4. El cable flexible externo de este farol no puede ser reemplazado,
5. si el cable se estropea, este farol debe ser destruido.
6. Las bombillas no son reemplazables. Cuando acaba su vida útil, el producto completo debe ser sustituido.

1. Evitați deteriorarea izolației cablului.
2. Nu conectați suportul în stare împachetată la rețea.
3. Nu conectați acest set cu altul.
4. Cablul sau coarda flexibilă exterioară al corpului nu poate fi înlocuit.
5. În cazul în care cablul se defectează, orpul de iluminare trebuie distrus.
6. Corpul de iluminare (lampa) nu este înlocuibil. La sfârșitul duratei de viață a acesteia, se va înlocui întregul produs.