

Eingang **12 Volt DC**
8x ca. 0,5 Meter



Input 12 Volt 

**Spannungswandler
12 auf 24 Volt.
Votagereducer
12 to 24 volts.**

Ausgang **24 Volt**
8x ca. 3,0 Meter



Output 24 Volt

Input 12 Volt

1 (L)	gelb / yellow / jaune geel / amarillo	Blinkleuchte links / flashing light left / clignotant à gauche / Richtingaanwijzer links / intermitente a la izquierda	max. 80 Watt
2 (54g)	blau / blue / bleu blauw / azul	Nebelschlussleuchte / rear fog light / feu brouillard arrière Mistachterlicht van schakelaar / niebla alumbrado	max. 80 Watt
3 (31)	weiß / white / blanc wit / blanco	Masse für Stromkreis / earth for circuit / terre pour circuit Masa voor de contacten / Masa para circuito	-----
4 (R)	grüne / green / vert groen / verde	Blinkleuchte rechts / flashing light right / clignotant à droite Richtingaanwijzer rechts / intermitente a la derecha	max. 80 Watt
5 (58R)	braun / brown / brun bruin / marrón	Rechte Schlussleuchte / right rear light / feu arrière droit Achterlicht rechts / alumbrado a la derecha	max. 80 Watt
6 (54)	rot / red / rouge rood / rojo	Bremsleuchten / stop lights / feux stop Stoplichten / luz de freno	max. 150 Watt
7 (85L)	schwarz / black / noir zwart / negro	Linke Schlussleuchte / left rear light / feu arrière à gauche Achterlicht links / alumbrado a la izquierda	max. 80 Watt
8 (ZR)	grau / grey / gris grijs / rucio	Rückfahrleuchte / reversing light / feu de marche arrière Achteruitrijlamp / faro trasero	max. 80 Watt

Output 24 Volt