



renkforce



**D** **Drahtlose Videoübertragung in HDMI-Qualität •  
Auflösungen bis 1080p unterstützt • Kopierschutz und  
Verschlüsselung für beste Sicherheit**

**Technische Daten: Empfänger-Box & Sender-Stick:**  
Eingangsspannung/-strom: 5 V/DC, max. 1 A · Übertragungs-  
frequenz: 5180 MHz - 5240 MHz (5 GHz Band) · Übertragungs-  
reichweite: max. 30 m (im Freifeld) · Unterstützte Video-  
auflösungen: 480 bis 1080 i/p 60 Hz · Übertragungsrate: Video  
bis zu 3 Gbit/s ; Audio bis zu 180 Mb/s · Abm. (B x H x T): 85 x 14  
x 83 mm (Empfänger), 39 x 16 x 86 mm (Sender) · Gewicht: ca.  
72 g (Empfänger), ca. 40 g (Sender)  
**Stromversorgung:** Eingangsspannung/-strom: 100 - 240 V/AC,  
50/60 Hz, 0,2 A (Netzteil) · Ausgangsspannung/-strom: 5 V/DC,  
1 A (Empfänger-Box) · Eingangsspannung/-strom (Sender-Stick):  
5 V/DC, 1 A (von USB-Port)  
**Packungsinhalt:** Sender-Stick · Empfänger-Box · HDMI-Kabel  
(15 cm Länge) · USB-Y Stromkabel (60 cm Länge) · Netzteil ·  
Bedienungsanleitung.

**F** **Transmission sans fil avec la qualité HDMI • Prise en charge  
de résolutions allant jusqu'à 1080p • Protection anti-copie et  
cryptage pour une meilleure sécurité**  
**Données techniques : Box - récepteur & clé émetteur :**  
Tension d'entrée / courant d'entrée : 5 V/CC, max. 1 A · Fréquence  
de transmission : 5 180 MHz - 5 240 MHz (bande de 5GHz) ·  
Distance de transmission : max. 30 m (sans obstacle) · Résolution  
vidéo prise en charge : de 480 à 1080 i/p 60 Hz · Vitesse de  
transmission : vidéo jusqu'à 3 GHz/s ; audio jusqu'à 180 Mb/s ·  
Dim. (B x H x T) : 85 x 14 x 83 mm (récepteur), 39 x 16 x 86 mm  
(émetteur) · Poids : env. 72 g (récepteur), env. 40 g (émetteur)  
**Alimentation électrique :** Tension d'entrée / courant d'entrée : 100  
- 240 V/CA, 50/60 Hz, 0,2 A (bloc alimentation) · Tension de sortie /  
courant de sortie : 5 V/CC, 1A (box - récepteur) · Tension d'entrée /  
courant d'entrée (clé émetteur) : 5 V/CC, 1 A (du port USB)  
**Contenu du paquet :** Clé émetteur · Box - récepteur · Câble HDMI  
(15 cm de long) · Câble d'alimentation USB en Y (60 cm de long) ·  
Bloc d'alimentation · Mode d'emploi.

**GB** **Transmits HDMI signals wirelessly • Supports resolutions  
up to 1080p • Copy protection and encryption for data security**

**Technical data: Receiver box and transmitter stick:**  
Input voltage/current: 5 V/DC, max. 1 A · Transmission frequency:  
5180 MHz-5240 MHz (5 GHz band) · Transmission range: max.  
30 m (with no obstructions) · Supported resolutions: 480 to  
1080 i/p 60 Hz · Transfer rate: Up to 3 Gbit/s (video) ; Up to  
180 Mb/s (audio) · Dim. (W x H x D): 85 x 14 x 83 mm (receiver),  
39 x 16 x 86 mm (transmitter) · Weight: Approx. 72 g (receiver),  
approx. 40 g (transmitter)  
**Power supply:** Input voltage/current: 100-240 V/AC, 50/60 Hz,  
0.2 A (power adapter) · Output voltage/current: 5 V/DC, 1 A  
(receiver box) · Input voltage/current (transmitter stick): 5 V/DC,  
1 A (from USB port)  
**Package content:** Transmitter stick · Receiver box · HDMI cable  
(15 cm long) · USB-Y power cable (60 cm long) · Power adapter ·  
Operating instructions.

**NL** **Draadloze videotransmissie in HDMI-kwaliteit •  
Ondersteunt resoluties tot 1080p dpi • Kopieerbeveiliging en  
versleuteling voor de grootst mogelijke veiligheid**  
**Technische gegevens: Ontvangerbox & zenderstick:**  
Ingangsspanning/-stroom: 5 V/DC, max. 1 A ·  
Transmissiefrequentie: 5180 MHz-5240 MHz (5 GHz band) ·  
Transmissiereikwijdte: max. 30 m (in het vrije veld) ·  
Ondersteunde videoresoluties: 480 tot 1080 i/p 60 Hz ·  
Overdrachtsnelheid: video tot 3 Gbit/s; audio tot 180 Mb/s ·  
Afm. (B x H x D): 85 x 14 x 83 mm (ontvanger), 39 x 16 x 86 mm  
(zender) · Gewicht: ca. 72 g (ontvanger), ca. 40 g (zender)  
**Stroomtoevoer:** Ingangsspanning/-stroom: 100-240 V/AC, 50/60  
Hz, 0,2 A (netvoedingadapter) · Uitgangsspanning/-stroom:  
5 V/DC, 1 A (ontvangerbox) · Ingangsspanning/-stroom  
(zenderstick): 5 V/DC, 1 A (van USB-poort)  
**Pakketinhoud:** Zenderstick · Ontvangerbox · HDMI-kabel (lengte  
15 cm) · USB-Y-stroomkabel (lengte 60 cm) · Netvoedingadapter ·  
Gebruiksaanwijzing.

renkforce  
distributed by  
Conrad Electronic SE  
Klaus-Conrad-Str. 1,  
D-92240 Hirschau  
[www.renkforce.de](http://www.renkforce.de)



WEEE-Reg.-Nr.  
DE28001718



Nº 1499829

20 1117 2A

97000323

**1** **Trasmissione video senza fili in qualità HDMI • Supporta risoluzioni fino a 1080p • Protezione copie e crittografia per la massima sicurezza**  
**Dati tecnici:** Box-ricevitore e stick trasmettitore · Tensione/corrente in ingresso: 5 V/CC, max. 1 A · Frequenza di trasmissione: 5180 MHz - 5240 MHz  
(5 GHz) · Portata trasmissione: max. 30 m (senza ostacoli) · Risoluzioni video supportate: da 480 a 1080 i/p 60 Hz · Velocità di trasferimento: video  
fino a 3 Gbit/s ; audio fino a 180 Mb/s · Dim. (L x H x P): 85 x 14 x 83 mm (ricevitore), 39 x 16 x 86 mm (trasmettitore) · Peso: ca. 72 g (ricevitore), ca.  
40 g (trasmettitore)  
**Alimentazione:** Tensione/corrente in ingresso: 100 - 240 V/CA, 50/60 Hz, 0,2 A (alimentatore) · Tensione/corrente di uscita: 5 V/CC, 1 A (box-ricevitore) ·  
Tensione/corrente di ingresso (stick-trasmettitore): 5 V/CC, 1 A (dalla porta USB)  
**La confezione contiene:** Stick trasmettitore · Box ricevitore · Cavo HDMI (15 cm di lunghezza) · Cavo di alimentazione USBY (60 cm di lunghezza) ·  
Alimentatore · Istruzioni d'uso (Download).

**PL** **Bezprzewodowa transmisja wideo w jakości HDMI • Obsługa rozdzielczości do 1080p • Zabezpieczenie przed kopiowaniem i szyfrowanie dla  
najlepszego bezpieczeństwa**  
**Dane techniczne: Odbiornik i nadajnik:** Napięcie/natężenie wyjściowe: 5 V/DC, maks. 1 A · Częstotliwość transmisji: 5180 MHz - 5240 MHz (pasmo  
5 GHz) · Zasięg transmisji: maks. 30 m (w polu wolnoobrotowym) · Obsługiwane rozdzielczości wideo: 480 do 1080 i/p 60 Hz · Prędkość transmisji: wideo  
do 3 Gbit/s; audio do 180 Mb/s · Wymiary (szer. x wys. x gł.): 85 x 14 x 83 mm (odbiornik), 39 x 16 x 86 mm (nadajnik) · Ciężar: ok. 72 g (odbiornik),  
ok. 40 g (nadajnik)  
**Zasilanie:** Napięcie/natężenie wyjściowe: 100 - 240 V/AC, 50/60 Hz, 0,2 A (zasilacz) · Napięcie/natężenie wyjściowe: 5 V/DC, 1 A (nadajnik) ·  
Napięcie/natężenie wejściowe (nadajnik): 5 V/DC, 1 A (z portu USB)  
**Zawartość opakowania:** Nadajnik · Odbiornik · Przewód HDMI (15 cm długości) · Przewód zasilający USB-Y (60 cm długości) · Zasilacz · Instrukcja  
obsługi (do pobrania).