



Nahbereichskommunikation
zum Nulltarif
für Sport, Freizeit, Beruf u.v.a.

bis **10 km Reichweite**
(unter optimalen Bedingungen)

PMR 446 Funkhandy stabo freecomm 850 Set der Allwetter-Experte

Eigenschaften:

- **Long Range Technologie** - bis 10 km Reichweite*
- **wasserdicht (IP X7) und schwimmfähig**
- 8 Kanäle / 500 mW
- Sendeleistung schaltbar (HI/LO)
- 38 CTCSS-Töne
- VOX Freisprech-Funktion (5 Stufen)
- Ruffton (5 verschiedene Melodien)
- Roger Beep Funktion
- automatische Rauschsperr
- Suchlauf
- Zweikanalüberwachung
- TOT (Time-Out-Timer) 180 Sek.
- beleuchtbares LC-Display
- Tastatursperre
- Tastenquittungston
- Anschluss für externe Mikrofon - /Lautsprecher kombination (3,5 mm Stereo-Stecker)
- Batteriestand-Anzeige
- Batteriesparschaltung

IP X7

wasserdicht und
schwimmfähig



IP X7

Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen
(für 30 min. bei 1 m Wassertiefe)
Protected against water immersion
(immersion for 30 min. at a depth of 1 m)

Features:

- **Long Range Technologie** - range up to 10 km*
- **waterproof (IP X7) and floatable**
- 8 channels / 500 mW
- TX power switchable (HI/LO)
- 38 CTCSS tones
- VOX function (5 levels)
- Call tone (5 different melodies)
- Roger beep function
- Automatic Squelch
- Scan function
- Dual watch
- TOT (Time-Out-Timer) 180 sec.
- Backlit LC display
- Key lock function
- Key tone
- External mic/earphone jack (3.5 mm stereo plug)
- Battery icon
- Battery save mode

IP X7



(* unter optimalen Bedingungen/under optimum conditions)

Lieferumfang/scope of supply:

- 2 Handfunkgeräte/Radio handhelds
- 2 abnehmbare Gürtelclips/Removable belt clips
- Tischladeschale für 2 Geräte mit Steckernetzteil
Desk top charger for two radio sets
with wall power supply
- 2 Li-Ion-Akkupacks (je 3,7 V/ 950 mAh)
2 Li-Ion battery packs (3.7 V/ 950 mAh each)
- Bedienungsanleitung/User manual

Bedienungsanleitung
user manual
stabo freecomm 850

