

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
A	15 147 76 Goobay® by Wentronic GmbH Pillmannstraße 12 38112 Braunschweig Germany CE OUT: 2x 5 V=, 2 A max. 2.4 A Battery: 3.7 V, 10000 mAh, Li-Pol, 37 Wh IN: 5 V=, 2 A														A
B															B
C															C
D															D
E															E
F															