



Nr. / No.	Länge / Length (m) ±2 %	AWG	Ø (mm)
72315	0.50	30	6
72316	1.00		
72317	1.50		
72318	2.00		
72319	3.00		
72320	5.00	24	8
72321	6.00		

Premium HDMI™ Kabel mit Ethernet

- Anschlüsse: 2x HDMI-Standard Stecker (19 PIN)
- Kabeltyp: Rundkabel
- Innenleiter: OFC
- Schirmung: 3-fach
- max. Datenrate: 18 Gbit/s
- Auflösung: max. 4K@60 Hz
- 3D-Wiedergabe bei 4K
- Unterstützt High Dynamic Range (HDR)
- Unterstützt Audio Return Channel (ARC)
- 21:9-Cinemacope-Seitenverhältnis
- Konformität: RoHS, HDCP 2.2

Premium HDMI™ cable with Ethernet

- Connections: 2x HDMI standard plug (19 PIN)
- Cable type: Round cable
- Inner conductor: OFC
- Shielding: 3 times
- max. Data rate: 18 Gbit/s
- Resolution: max. 4K@60 Hz
- 3D with 4K-resolution
- Supports High Dynamic Range (HDR)
- Supports Audio Return Channel (ARC)
- 21:9-Cinemacope-aspect ratio
- Conformity: RoHS, HDCP 2.2

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name
		gez.:	29.11.2016	tf
		gepr.:	29.11.2016	tf
		Norm:		
Änderungen vorbehalten / Subject to change				

Bezeichnung	Blatt
Premium HDMI™ Kabel wE G	
Zeichnungs-Nr.:	von