



T11 BLUETOOTH EARPHONES

USER MANUAL | BENUTZERHANDBUCH | MANUEL UTILISATEUR



Article (TX1T): 19-90025

FR

DE

ENG

WIRELESS BLUETOOTH IN EAR PHONES 4.2

Wireless Bluetooth in ear phones in very comfortable and well-suited execution. The light TIE Audio in ear head phones are ideal for sport and free-time activities and offer – thanks to the very latest Bluetooth 4.2 and integrated sound suppression – a perfect and latency-free sound quality without a cable. The two integrated drivers guarantee a clear and lively sound. A set of included, exchangeable earplugs (small, medium, large) provides a high isolation towards exterior noise and excellent stabilization in the ear. The head phones are therefore also well suited for jogging, hiking and other outdoor activities. The integrated high performance batteries enable up to 4 hours of non-stop telephoning or listening to music. The built-in HD microphone makes it possible that the TIE Audio ear phones can also be used as headset. Telephone calls can be accepted directly via Bluetooth at the push of a button.

The TIE Audio True wireless head phones are compatible for all smart phones and tablets, no matter if iOS or Android. The one-time setting is made in just a few steps. A USB charging cable as well as a carrying bag are also included.

SPECIFICATION AND FEATURES

- Wireless Bluetooth in ear phones
- Compatible for iOS and Android
- Bluetooth 4.2
- Supports A2DP1.3/HFP1.6/HSP 1.2/AVRCP 1.6/DI1.3
- Frequency: 2.4GHz
- Sound suppression CVC 6.0 passive Noise-cancellation
- Range up to 10 meters (outdoors)
- Running time: up to 4 hours of long-term usage (up to 60 hours standby time)
- High wearing comfort
- Reception intensity: -90dBm
- Compatible for all smart phones and tablets
- Exchangeable earplugs (small, medium, large)
- Built-in HD microphone
- Integrated high performance batteries (Made in Japan)
- Charging time: 2 hours
- Battery capacity: 65mAh
- LED Indicator
- Battery display on the Smartphone
- Including USB charging cable and carrying bag
- Charging cable: USB – NOKIA Splitter charging cable (2,0mm latch)
- Color: Black
- Weight: 10 grams per head phone
- Chip-set: CSR from UK

GENERAL INFORMATION

The Bluetooth earphone's device name is "TIE wireless". This name is shown in your Bluetooth menu of your mobile device once you have connected the Earphones to your device (see instructions below).

Turn off the Earphones: long press the MFB on one piece about 5 seconds and both earphones will turn off

Pause the music: short press the MFB one time

Next song: short press the MFB twice

Answer a call: use single earphone to answer call, short press MFB one time

End a call: short press MFB one time during call

Reject a call: short press MFB twice



PAIRING STEPS

Before use, long press the MFB button for 8 seconds to clear the connected devices list. The MFB can be found on the outside of the left speaker.

- 1) Press just one earphone for about 3 seconds, till you see the red light flashes.
- 2) Press the other earphone for about 5 seconds, till you see the red and blue light flashes alternatively, now it enters into pairing status. Then these 2 earphones will connect automatically with each other.
- 3) Open the mobile phone's bluetooth menu, activate Bluetooth and search the device name "TIE wireless" and connect it successfully. The pairing has been done successfully when the LED of both earphones flashes blue light.
- 4) After pair successfully plug the Earphone with "R" in the right ear and the Earphone with the "L" into to left ear. Next time you only need to turn on the 2 earphones (no need to enter pairing status) and the Earphones will connect to the mobile phone automatically.

If you have any problems please do not hesitate to contact our customer service:

support@tie-products.com

KABELLOSE BLUETOOTH IN EARPHONES

Komplett kabellose Bluetooth In Earphones in sehr bequemer und gut sitzender Ausführung. Ideal für Sport und Freizeit bieten die leichten TIE Audio In Ear Kopfhörer - dank moderner Bluetooth 4.2 Technologie und integrierter Rauschunterdrückung – eine perfekte und latenzfreie Klangqualität, ganz ohne Kabel. Die beiden integrierten Treiber (Made in UK) sorgen für einen klaren und lebendigen Sound. Ein Set von mitgelieferten, austauschbaren Ohrstöpseln (klein, medium, groß) sorgt zudem für eine sehr hohe Isolation gegenüber Außengeräuschen und eine hervorragende Stabilisation im Ohr, womit sich die Kopfhörer auch zum Joggen, Wandern und anderen Outdoor-Aktivitäten eignen. Die integrierten Hochleistungsakkus ermöglichen eine Netto-Benutzungsdauer von bis zu vier Stunden Telefonieren oder Musik hören. Durch das eingebaute HD-Mikrofon können die TIE Audio Earphones zudem als Headset verwendet werden. Telefonate können problemlos per Knopfdruck direkt über Bluetooth angenommen werden. Die TIE Audio True Wireless Ohrhörer sind zu allen gängigen Smartphones und Tablets kompatibel, egal ob iOS oder Android. Die einmalige Einrichtung ist in nur wenigen Schritten erledigt. Ein USB Ladekabel, sowie eine Tragetasche sind im Lieferumfang enthalten.

- Kabellose Bluetooth Ohrhörer
- Kompatibel zu iOS und Android
- Bluetooth Version 4.2
- Unterstützt A2DP1.3/HFP1.6/HSP 1.2/AVRCP 1.6/DI1.3
- Frequenz: 2,4 GHz
- Integrierte Geräuschunterdrückung CVC 6.0
passive Noise-cancelling Funktion
- Reichweite bis zu 10 Meter (im Freien)
- Betriebsdauer: Bis zu 4 Stunden Dauerbetrieb
(bis zu 60 Stunden Standby)
- Hoher Tragekomfort
- Empfangsensitivität: -90 dBm
- Kompatibel zu allen gängigen Smartphones und Tablets
- Austauschbare Ohrstöpsel (klein, medium, groß)
- Eingebautes HD-Mikrofon
- Integrierte Hochleistungsakku (Hergestellt in Japan)
- Ladezeit: 2 Stunden
- Batteriekapazität: jeweils 65 mAh
- LED-Anzeige
- Batterieanzeige am Smartphone
- Inklusive USB-Ladekabel und Tragetasche
- Ladekabel: USB - NOKIA Splitterladekabel
(2,0 mm Klinke)
- Farbe: schwarz
- Gewicht: 10 Gramm pro Kopfhörer

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Die Bluetooth In-Ear Kopfhörer finden Sie - sofern eingeschaltet - im Bluetooth Menü ihrer Audioquelle (bspw. Smartphone) unter "TIE wireless".

Ausschalten der Kopfhörer: Halten Sie den MFB (Multifunktionsknopf) 5 Sekunden gedrückt

Pause: Drücken Sie den MFB einmal kurz

Nächstes Lied: Drücken Sie den MFB zweimal kurz.

Anruf annehmen: Drücken Sie während des Anrufs den MFB von einem Hörer kurz.

Anruf beenden: Drücken Sie während des Anrufs den MFB von einem Hörer kurz.

Anruf ablehnen: Drücken Sie während des Anrufs den MFB von einem Hörer zweimal kurz.



Vor dem ersten benutzen/oder dem neu starten drücken Sie den MFB Knopf für etwa 8 Sekunden (RESET Funktion).

- 1) Nehmen Sie einen Kopfhörer und drücken den MFB Knopf bis ein rotes Licht flackert.
- 2) Nehmen Sie nun den anderen Kopfhörer und drücken den Knopf für etwa 5 Sekunden, bis Sie das rot-blaue Licht flackern sehen. Die Kopfhörer sind nun im "pairing Modus" bei dem die beiden Kopfhörer synchronisiert werden.
- 3) Öffnen Sie nun das Bluetooth Menü Ihres Gerätes (zum Beispiel Smartphone), aktivieren die Bluetooth Funktion und verbinden ihr Gerät mit den In-Ear Kopfhörern. Die Bluetooth In-Ear Kopfhörer finden Sie unter dem Namen "TIE wireless". Nach erfolgreicher Synchronisation flackert das Licht beider Kopfhörer blau.
4. Nach dem erfolgreichen Verbinden setzen Sie den Kopfhörer mit der Aufschrift "R" in das rechte Ohr und den Kopfhörer mit der Aufschrift "L" in das linke Ohr. Den besten Halt und Tragekomfort haben Sie, wenn Sie die In-Ear Kopfhörer so ins Ohr setzen, dass die Aufschrift "TIE" lesbar ist.

Nach einmaliger Einrichtung verbindet ihr Gerät sich in Zukunft nach dem Einschalten automatisch mit den In-Ear Kopfhörern.

Sollten Sie Probleme bei der Einrichtung haben kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst unter support@tie-products.com

ECOUTEURS SANS FIL BLUETOOTH

Les écouteurs Bluetooth TIE Audio, de conception très confortable et bien ajusté, sont idéaux pour les sports et les loisirs grâce à leur légèreté. La nouvelle technologie Bluetooth 4.2 et la suppression du bruit intégré, ainsi qu'une qualité sonore parfaite, sans latence, font des écouteurs Bluetooth TIE audio une référence en terme de son clair et dynamique. Un ensemble d'embouts fournis, embouts remplaçables (petit, moyen, grand) assure également une isolation très élevée contre les bruits ambiants et une excellente stabilisation dans l'oreille, ce qui fait que le casque est aussi idéal pour le jogging, la randonnée et autres activités de plein air appropriés. Les batteries de haute performance permettent d'écouter jusqu'à 4 heures d'appels téléphoniques directs ou musique. Le microphone intégré HD Audio Earphones TIE peut également être utilisé comme un casque. Les appels téléphoniques peuvent être reçus facilement en appuyant sur un bouton directement via Bluetooth. Le casque sans fil TIE audio est compatible avec tous les Smartphones populaires et les tablettes, que ce soit iOS ou Android. La configuration unique est fait en quelques étapes. Un câble de recharge USB, comme un étui de transport sont déjà inclus.

CARACTÉRISTIQUES

- Ecouteurs Sans fil Bluetooth
- Compatible avec iOS et Android
- Bluetooth 4.2
- Supporte A2DP1.3/HFP1.6/HSP 1.2/AVRCP 1.6/DI1.3
- Fréquence: 2,4 GHz
- Suppresseurs de bruits CVC6.0 Passive Noise
- Portée jusqu'à 10 mètres (en plein air)
- Durée de fonctionnement: Jusqu'à 4 heures de fonctionnement continu (individuellement plus tard)
- Grand confort
- La sensibilité de réception: -90 dBm
- Compatible avec tous les Smartphones et tablettes
- Embouts remplaçables (petit, moyen, grand)
- Microphone intégré HD
- Batterie hautes performances intégré (fabriqué au Japon)
- Temps de charge: 2 heures
- Capacité de la batterie: 65 mAh chaque
- Indicateur LED
- Indicateur de batterie sur le Smartphone
- Comprend câble de recharge USB et étui de transport
- Câble de charge: USB - NOKIA Splitter câble de charge (2,0 mm jack)
- Couleur: noir
- Poids: 10 grammes par casque

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Le nom de l'écouteur Bluetooth est „TIE wireless“. Ce nom s'affiche dans votre menu Bluetooth de votre appareil mobile une fois que vous avez branché les écouteurs sur votre appareil (voir les instructions ci-dessous).

Éteignez les écouteurs: appuyez longuement sur le MFB sur un Environ 5 secondes et les deux écouteurs s'éteindront

Mettre en pause la musique: appuyer brièvement sur le MFB une fois

Répondre à un appel: utiliser un seul écouteur pour répondre à un appel, appuyer brièvement sur MFB une fois

Mettre fin à un appel: appuyer brièvement sur MFB une fois pendant l'appel

Refuser un appel: appuyez brièvement deux fois sur MFB



INSTRUCTIONS

Avant utilisation, appuyez longuement sur le bouton MFB pendant 8 secondes pour effacer la liste des périphériques connectés. Le MFB se trouve à l'extérieur du haut-parleur gauche.

- 1) Appuyez sur un seul écouteur pendant environ 3 secondes, jusqu'à ce que vous voyez le feu rouge clignote.
- 2) Appuyez sur l'autre écouteur pendant environ 5 secondes, jusqu'à ce que vous voyez le rouge et le bleu clignote alternativement, maintenant il entre dans le statut de jumelage. Ensuite, ces deux écouteurs se connecteront automatiquement les uns aux autres.
- 3) Ouvrez le menu Bluetooth du téléphone mobile, activez Bluetooth et recherchez le nom du périphérique „TIE sans fil“ et connectez-le avec succès. Le couplage a été effectué avec succès lorsque la LED des deux écouteurs clignote en bleu.
- 4) Branchez l'écouteur avec „R“ dans l'oreille droite et l'écouteur avec le „L“ dans l'oreille gauche. La prochaine fois que vous avez seulement besoin d'allumer les 2 écouteurs et les écouteurs se connecteront automatiquement au téléphone mobile.

Si vous avez des problèmes pour configurer s'il vous plaît contacter notre service clientèle au support@tie-products.com

► **www.tie-products.com**

Brand: TIE® is a registered trademark of sonic sales GmbH.

General Importeur worldwide: sonic sales GmbH, Rembrandtstr. 1-3, 33649 Bielefeld, Germany

Electronic waste: This product underlies the guidelines of WEEE authority.

Declaration of conformity: This product has been approved for getting the CE symbol.

Articlenumber: The article TX1T is specified by the articlenumber: 19-90025

After sales support: support@tie-products.com

Designed and engineered in Germany. Made in China.