



Funktionsbeschreibung

Starker Profittacker mit langlebigem, rückschlagarmem Zink-Druckguss-Gehäuse für verschiedenste Arbeiten beim professionellen Heimwerken und in der Werkstatt. Einfacher Wechsel zwischen Feindrahtklammern, Nägeln und Flachdrahtklammern per Schiebemechanismus. Lange Nase für präzises Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Distanzanschlag für paralleles Tackern in einer Klammerreihe. Schlagkraftregulierung zur manuellen Anpassung an das Material. Unterlademechanik mit Sicherheitsverriegelung für einfaches Befüllen des Klammermagazins. Ergonomischer Softgrip-Hebel für komfortables Arbeiten. Griffverriegelung zum Verstauen bei Nichtgebrauch. Klammersichtfenster zur Anzeige des aktuellen Heftmittel-Füllstandes.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	195 x 33 x 115 mm
Nagellänge	16 mm
Zolltarifnummer	82055980
Herkunftsland	CZ
Herkunftsregion	51
VPE1 (ST), Inhalt	1

VPE1, Länge	19,5 cm
VPE1, Breite	3,3 cm
VPE1, Höhe	11,5 cm
VPE1, Bruttogewicht	0,964 kg
VPE1, Nettogewicht	0,914 kg
VPE2 (KAR), Inhalt	6