

WiFi IP-Cam Speed Dome PRO FullHD Outdoor TX-67

Motorizovaný Speed Dome IP-Kamera s 1080P & optický zoomem pro venkovní použití



Surveillance outdoor & indoor / Aussen- & Innenüberwachung

- Full HD** FullHD 1080P Video Resolution / FullHD 1080P Videoauflösung
- WiFi** WiFi & LAN Transmission / WiFi & LAN Übertragung
- MicroSD** MicroSD Card Storage / MicroSD Kartenspeicherung
- 2MP** CMOS Image Sensor 2MP / CMOS Bildsensor 2MP
- Motion** Motion Detection / Bewegungserkennung
- 30°~112,5°** Viewing Angle 30°~112,5° / Betrachtungswinkel 30°~112,5°
- High Quality Metal** High Quality Metal Housing / Hochwertiges Metallgehäuse
- Free iOS & Android APP** Free iOS & Android APP / Freie iOS & Android APP
- 4x Optical Zoom** 4x Optical Zoom / 4x Optischer Zoom
- IK10** Shockproof IK10 / Stoßfest IK10
- IP66** Waterproof IP66 / Wasserfest IP66



- Ideální pro rychlý dozor všude kolem venkovních & vnitřních prostory
- FullHD rozlišení videa 1080P s 25/30fps
- Objektiv: 4x optický zoom & Kamera: 16x digitální zoom
- Motorizované Pan 0°~355° & Náklon 0°~90° přes APP
- Podporuje WiFi až ~50m otevřené plochy
- Živá dohled přes uvolnit APP iOS & Android
- Detekce pohybu
- H.264 & MJPEG kódování triple-stream
- Ukládání dat na MicroSD karty až 128GB
- Vynikající kompatibilita: podporuje iOS/Android mobilní zařízení pomocí Technaxx My Secure Pro APP, Windows PC, Apple Mac (Prohlížeč: IE, Firefox, Safari, Chrome)
- MJPEG to možné jak substream, ideální pro použití s Smart Home Systémy (např. Fibaro Home Center, Z-Way, Popp Hub, RaZberry, Zipato, atd.)
- Celosvětově přístup přes Smartphone, PC/notebook, Tablet PC, atd.
- Třída krytí IP66 (prach & chráněné vody) & IK10 (nárazuvzdorný)
- Kovové pouzdro vysoké kvality



Technické údaje:

- 1/2.7" 2MP progressive scan snímač CMOS
- Efektivní pixel 1920 horizontální x 1080 vertikální
- Objektiv: 2.7-11.0mm variabilní, pozorovacím úhlem 30°~112,5° horizontální
- Komprese videa: H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG
- Rozlišení videa: 1080P(1920x1080)@25/30fps & 720P(1280x720)@50/60fps & D1(704*576/704*480)/CIF(352*288/352*240)@25/30fps
- Video bit rate: H.264: 448K~8192Kbps, MJPEG: 5120K~10240Kbps
- Protokoly: HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, PPPoE, DDNS, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, ONVIF, CGI
- SNR: více než 50dB
- Ethernet: RJ-45 (10/100Base-T)
- WiFi (IEEE802.11b/g/n), ~50m otevřené plochy
- Podporuje: Operační systémy Windows & MacOS, (Internetový prohlížeč (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari), Smartphony iPhone & Android
- Napájení / spotřeba: DC 12V / 10W
- Provozní teplota: -30°C~+60°C, méně než 90% relativní vlhkost
- Hmotnost / Rozměry: 580g / Ø 12,2 x (V) 9,8cm

Obsah balení:

- WiFi IP-Cam Speed Dome PRO FullHD venkovní TX-67
- Napájecí adaptér
- Anténa
- Šrouby
- CD
- Návod k obsluze

Číslo položky 4610

