

Produktmerkmale:

- manuelle Testfunktion, Signalisierung über 1x mehrfarbige LED, inklusive Prüftaster
- von Dauer- auf Bereitschaftsschaltung umschaltbar
- inklusive 1x Standardsatz-Hinweisschilder (Notausgang, Rettungsweg rechts, Rettungsweg links, Rettungsweg geradeaus) gemäß DIN EN ISO 7010
- schnelle Montage der Piktogramme an der Plexiglasscheibe über Druckknöpfe (keine Klebefolie!)
- universelle Montage Wand-/Deckenaufbau über Klappbügel möglich
- geprüfte LED-Lebensdauer von mind. 50.000 Stunden
- Einsatz in Versammlungsstätten, Restaurants, Büros, Banken, Einkaufszentren, Schulen und Krankenhäusern
- gemäß DIN EN 60598-2-22, EN 1838, EN 62034 und DIN VDE 0108

Product details:

- manual test function, status monitor with 1x multi-color LED, inclusive test button
- switchable from maintained mode to non-maintained mode
- inclusive 1x standard set emergency signs (emergency exit, escape route right, escape route left, escape route straight) according to DIN EN ISO 7010
- fast assembly of the pictograms on the plexy with push buttons (no adhesive film!)
- universal mounting on wall-/ceiling via folding clamp
- approved LED lifetime of min. 50,000 hours
- use in venues, restaurants, offices, banks, shopping malls, schools and hospitals
- in accordance with DIN EN 60598-2-22, EN 1838, EN 62034 and DIN VDE 0108

Material:

- Gehäuse: Polycarbonat, bruchsicher
- Farbe: RAL 9003 (weiß)
- Piktogramm: Plexiglasscheibe mit ein-/zweiseitigem Piktogramm aus PVC-Folie

Material:

- housing: polycarbonate, unbreakable
- color: RAL 9003 (white)
- pictogram: plexi with single-/double sided pictogram of PVC-film

***Standard-Satz Hinweisschilder:**








***Standard set emergency signs:**

	Notausgang Emergency exit	TYP TYPE	A
	Rettungsweg rechts Escape route right	TYP TYPE	B
	Rettungsweg links Escape route left	TYP TYPE	C



Einzelbatterie-Ausführungen						single battery versions	
Dauerschaltung / Bereitschaftsschaltung mit manueller Testfunktion						maintained / non-maintained with manual test function	
Artikel-Nr. Article No.	Montageart Mounting	Betriebsdauer Duration	Akku / Batterie Battery	Leistung Output	Leuchtmittel Lamp	Gewicht Weight	Erkennungsweite Viewing distance
BR 599 030	Wand-/Deckenaufbau wall-/ceiling mounted	3 h	Ni-CD 4,8 V / 0,6 Ah	3 W	16x SMD LED	0,8 kg	26 m

Zubehör Options

	F599-A	Hinweisschild Notausgang, PVC-Folie, TYP A emergency sign emergency exit, PVC-film, TYPE A
	F599-B	Hinweisschild Rettungsweg rechts, PVC-Folie, TYP B emergency sign escape route right, PVC-film, TYPE B
	F599-C	Hinweisschild Rettungsweg links, PVC-Folie, TYP C emergency sign escape route left, PVC-film, TYPE C
	F599-D	Hinweisschild Rettungsweg abwärts links, PVC-Folie, TYP D emergency sign escape route down left, PVC-film, TYPE D
	F599-E	Hinweisschild Rettungsweg abwärts rechts, PVC-Folie, TYP E emergency sign escape route down right, PVC-film, TYPE E
	F599-F	Hinweisschild Rettungsweg aufwärts links, PVC-Folie, TYP F emergency sign escape route up left, PVC-film, TYPE F
	F599-G	Hinweisschild Rettungsweg aufwärts rechts, PVC-Folie, TYP G emergency sign escape route up right, PVC-film, TYPE G

