

DE Schrumpfschlauch mit Soft-Grip

■ Schrumpfrate 2:1

Dieser Schrumpfschlauch ist aufgrund seines Soft-Grips in Arbeit, Hobby, Sport und Freizeit universell einsetzbar. Einsatzbereiche: Griffe aller Art, z.B. Handwerkzeuge, Tennis-/Badmintonschläger, Angeln, etc.

Technische Daten: Ø vor Schrumpfung: 35 mm · Ø nach Schrumpfung: 17,5 mm · Länge: 1 m · Temperaturbereich: -55 bis +110 °C · Durchschlagsfestigkeit: 25 kV/mm · Zugfestigkeit: ≥14 MPa · Schrumpftemperatur: min. 70 °C

FR Gaine thermorétractable avec Soft Grip

■ Rapport de rétractation 2:1

Grâce à sa saisie souple, ce gaine thermorétractable est utilisable au travail, pendant les loisirs ou le sport. Domaines d'utilisation : tous types de poignées comme par exemple pour les outils, les raquettes de tennis/badminton, les cannes à pêche, etc.

Données techniques : Ø avant rétractation : 35 mm · Ø après rétractation : 17,5 mm · Longueur : 1 m · Plage de température : -55 à +110 °C · Rigidité électrique : 25 kV/mm · Résistance à la traction : ≥14 Mpa · Température de rétractation : min. 70 °C

IT Manicotto termorestringente con soft-grip

■ Percentuale restringimento 2:1

Questo manicotto termorestringente, con soft-grip, può essere usato per lavoro, hobby, sport e tempo libero. Ambito di utilizzo: per impugnare qualsiasi cosa, per esempio utensili manuali, racchette da tennis/badminton, canne da pesca ecc.

Dati tecnici: Ø non ristretto 35 mm · Ø dopo il restringimento: 17,5 mm · Lunghezza: 1 m · Gamma temperature: da -55 a +110 °C · Resistenza alla rottura: 25 kV/mm · Resistenza alla trazione: ≥14 MPa · Temperatura di restringimento: min. 70 °C

GB Shrink tube with soft-grip

■ Shrinking ratio 2:1

This shrink tube can be used everywhere for work, hobby, sport and leisure because of its soft grip. Ranges of use: all types of handles, for example hand tools, tennis/badminton racquets, fishing rods and so on.

Technical data: Ø before shrinking: 35 mm · Ø after shrinking: 17.5 mm · Length: 1 m · Temperature range: -55 to +110 °C · Dielectric strength: 25 kV/mm · Tensile strength: ≥14 Mpa · Shrinking temperature: min. 70 °C

NL Krimpkoos met soft-grip

■ Krimpverhouding 2:1

Deze krimpkoos is op grond van zijn soft-grip in arbeid, hobby, sport en vrije tijd universeel inzetbaar. Toepassingsgebieden: alle soorten van grepen bijv. gereedschap, tennis-/badmintonrackets, hengeien, enz.

Technische gegevens: Ø voor krimping: 35 mm · Ø na krimping: 17,5 mm · Lengte: 1 m · Temperatuurbereik: -55 tot +110 °C · Doorslagweerstand: 25 kV/mm · Treksterkte: ≥14 Mpa · Krimptemperatuur: min. 70 °C

PL Wąż termokurczliwy z miękkim uchwytem

■ Współczynnik kurczliwości 2:1

Ten wąż termokurczliwy można uniwersalnie stosować w pracy, hobby, sporcie i rekreacji dzięki jego miękkiemu uchwytemi. Zakresy zastosowania: Uchwyty wszelkiego typu, np. ręczne narzędzia, rakiety do gry w tenisa/badmintonu, wędki, itp.

Dane techniczne: Ø przed obkurczeniem: 35 mm · Ø po obkurczeniu: 17,5 mm · Długość: 1 m · Zakres temperatur: -55 do 110 °C · Odporność na przebicie: 25 kV/mm · Wytrzymałość na rozciąganie: ≥14 MPa · Temperatura obkurczania: min. 70 °C



Distributed by
Conrad Electronic SE
Klaus-Conrad-Str. 1
D-92240 Hirschau

