

**DE Schumpf-Lötverbinder**

**Mit Lötzinn und Innenkleber · 30 Stück**

**Technische Daten:** Querschnitt: 0,34 - 0,75 mm<sup>2</sup> · Länge: 40 mm · Schumpfrate: 2:1 · Betriebstemperatur: -55 bis +135 °C · Lötzinn-Schmelztemperatur: +180 °C

**GB Heat shrink/solder connector**

**With solder and adhesive lining · 30 pieces**

**Technical data:** Cross section: 0.34 - 0.75 mm<sup>2</sup> Length: 40 mm · Shrinkage ratio: 2:1 · Operating temperature: -55 to +135 °C · Solder melting temperature: +180 °C

**FR Connecteur à souder/rétracter**

**Avec étain de soudure · 30 pièces**

**Données techniques :** Section transversale: 0.34 - 0.75 mm<sup>2</sup> · Longueur : 40 mm · Taux de réduction : 2:1 - Température de service : -55 à +135 °C · Température de fonte de l'étain de soudure : +180 °C

**NL Krimp-soldeer-verbinder**

**Met soldeertin en interne lijm · 30 stuks**

**Technische gegevens:** Doorsnede: 0.34 - 0.75 mm<sup>2</sup> · Lengte: 40 mm · Krimppcentage: 2:1 - Bedrijfstemperatuur: -55 tot +135 °C · Smelttemperatuur soldeertin: +180 °C