



- Vielseitig einsetzbarer Multiachsen-Schraubstock für den professionellen Gebrauch
- Vielfältige Befestigungs- und Spannmöglichkeiten von Werkstücken aller Art
- Universeller Einsatz über drei Achsen durch Kugelgelenk
- Maschinell bearbeitete Spannflächen für gleichmäßigen Druck
- 25 kg Spannkraft
- 75 mm Spannweite
- Abnehmbare Schutzkappen mit glattem, gut haftenden Oberflächen zum Schutz vor Kratzern
- Schnelles Fixieren des Schraubstocks durch integrierte Schraubzwinde
- Gut sichtbare, korrosionsbeständige Lackierung



Artikel	Beschreibung	VE	EAN
1-83-069	Multiachsen-Schraubstock MaxSteel	2	3253561830693



- **CAST IRON CONSTRUCTION:** For strength and durability
- **LIGHTWEIGHT AND COMPACT:** Designed for portability
- **360° ROTATING BALL JOINT WITH LOCK:** For maximum versatility
- Jaw Depth: 39 MM
- Product Width: 84 MM
- Body Material: Cast Iron
- Product Height: 314 MM
- Product Weight: 1.6 kg
- Jaw Max Opening: 71 MM
- Clamping Force: 227 Kg
- Maximum Clamping Force: 226 KG
- Throat Depth: 40 mm
- Clamping Capacity: 70 mm
- Product Length: 200 mm

article	description	VE	EAN
1-83-069	Multiachsen-Schraubstock MaxSteel	2	3253561830693



- Corps robuste en fonte
- Tête sur système de rotule pour une tenue dans toutes les positions
- Mâchoire équipée d'un revêtement caoutchouc pour maintien des pièces délicates



article	description	VE	EAN
1-83-069	ETAU D'ETABLI SUR ROTULE	2	3253561830693