

Datenblatt Art. 347.170

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

CEE-Verlängerung

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 400V~	Rated current / rated voltage	16A / 400V~
Produkteigenschaften		Product attributes	
Länge (L)	5,0m	Length (L)	5,0m
Leitungstyp	H07RN-F	Cable type	H07RN-F
Anzahl Adern	5G	Number of wires	5G
Querschnitt (je Ader)	2,5 mm ²	Diameter (per wire)	2,5 mm ²
Mantelisoliation	Gummi	Sheath insulation	Rubber
Aderisoliation	Neopren	Wire insulation	Neoprene
Farbe Mantelisoliation	schwarz	Colour Sheath insulation	black
Farbe Aderisoliation	braun, schwarz, grau, blau, grün-gelb	Colour wire insulation	brown, black, grey, blue, green-yellow
halogenfrei		halogenfree	
Seite 1 Stecker	CEE 3L+N+PE, 6h (400V/ 16A)	Side 1 Plug	CEE 3L+N+PE, 6h (400V/ 16A)
Seite 2 Kupplung		Side 2 Coupling	
CEE 16A/400V~ 5-polig mit Schutzkontakt Rot 16A 400V~, IP44		CEE 16A/400V~ 5-pole with earthing contact Red 16A 400V~, IP44	
Lieferumfang 1x CEE-Verlängerung Im Polybeutel		Scope of delivery 1x CEE-extension cable Packed in polybag	
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Schutzart	IP44	Protection type	IP44

