



## Connect AE24 UHD 2.0™



**4K60**  
4:4:4



**ARC**  
Audio Return Channel



### EN Extract audio from the HDMI signal to connect to your audio equipment

- Play the audio from your Smart TV applications (Netflix, YouTube) or built-in TV decoder on your home cinema set, audio amplifier or soundbar.
- Suitable for the latest Ultra HD 4K60 resolution (3840 x 2160 / 60Hz), High Dynamic Range (HDR), Deep Color and 4:4:4 chroma colours.
- Unique HDMI audio output without image display, thus prevents compatibility issues with your current AV amplifier.
- Use your TV's Audio Return Channel (ARC) function, even when your audio equipment is not suitable for this.

### DE Spaltet den Ton eines HDMI Signals ab, um es auf Ihr Audiogerät zu übertragen

- Abspielen des Tons Ihrer Smart TV Anwendungen (Netflix, YouTube) oder Ihres eingebauten TV Decoders auf Ihrem Home Cinema Set, Audioverstärker oder Ihrer Soundbar.
- Geeignet für die neueste Ultra HD 4K60 Auflösung (3840 x 2160 / 60 Hz), High Dynamic Range (HDR), Deep Color und 4:4:4 Chroma Farben.
- Einzigartiger HDMI Audio-Ausgang ohne Bildwiedergabe, der Kompatibilitätsproblemen mit Ihrem heutigen Audio/Videoverstärker begegnet.
- Audio Return Channel (ARC) Funktion Ihres Fernsehers nutzen, auch wenn Ihr Audiosystem nicht dafür geeignet ist.

### FR Séparez le signal audio d'un signal HDMI pour le connecter à vos appareils audio

- Ecoutez le signal audio de vos applications Smart TV (Netflix, YouTube) ou de votre décodeur TV intégré sur votre home cinema set, votre amplificateur audio ou votre soundbar.
- Convient pour la résolution Ultra HD 4K60 la plus récente (3840 x 2160 / 60 Hz), pour High Dynamic Range (HDR), pour Deep Color et pour des couleurs chrome 4:4:4.
- Sortie audio HDMI unique sans visualisation des images ce qui évite les problèmes de compatibilité avec votre amplificateur actuel.
- Utilisez cependant la fonctionnalité Audio Return Channel (ARC) de votre téléviseur sans que vos appareils audio soient adaptés à cet usage.

### ES Divide el sonido de la señal HDMI y lo conecta con el equipo de audio

- Reproducir el sonido de las aplicaciones del Smart TV (Netflix, YouTube) o del decodificador de TV incorporado en un equipo de home cinema, un amplificador de audio o una barra de sonido.
- Compatible con la resolución Ultra HD 4K60 mas nueva (3840 x 2160 / 60 Hz), High Dynamic Range (HDR), Deep Color y 4:4:4 color croma.
- Salida de audio HDMI singular sin reproducción de imagen para evitar problemas de compatibilidad con el amplificador A/V existente.
- Emplear la función de Audio Return Channel (ARC) del TV, aún si el equipo no dispone de la tecnología adecuada.

### IT Per separare il suono da un segnale HDMI e inviarlo a un dispositivi audio

- Riproduzione del suono delle applicazioni dello Smart TV (Netflix, YouTube) o decoder TV interno sul sistema Home Cinema, amplificatore audio o altoparlante soundbar.
- Adatto per l'ultima risoluzione HD Ultra 4K60 (3840 x 2160/60 Hz), High Dynamic Range (HDR), Deep Color e 4: 4: 4 colori chroma.
- Uscita audio HDMI unica nel suo genere, senza riproduzione dell'immagine per evitare problemi di compatibilità con il vostro amplificatore AV.
- Utilizzare la funzione del canale di ritorno audio (ARC) del televisore anche se i dispositivi audio non la supportano.

### NL Splits het geluid af van een HDMI signaal om aan te sluiten op uw audio apparatuur

- Speel het geluid van uw Smart TV applicaties (Netflix, YouTube) of ingebouwde tv decoder af op uw home cinema set, av receiver of soundbar.
- Geschikt voor de nieuwste Ultra HD 4K60 resolutie (3840 x 2160 / 60 Hz), High Dynamic Range (HDR), Deep Color en 4:4:4 chroma kleuren.
- Unieke HDMI audio uitgang zonder beeldweergave wat compatibiliteitsproblemen met uw huidige av receiver voorkomt.
- Gebruik toch de Audio Return Channel (ARC) functie van uw tv zonder dat uw audio apparatuur hiervoor geschikt is.



## Technical data

Connections	
HDMI input	1 x HDMI (19-pin female)
HDMI output	1 x HDMI (19-pin female)
HDMI audio only output	1 x HDMI (19-pin female)
Digital audio output	1 x Toslink (optical)
Analogue audio output	1 x Stereo jack 3.5mm
Video	
Supported resolutions	4K (4096x2160)@24/30/50/60Hz, 480~1080p@50/60Hz, 1080p@120Hz and 3D@1080p/60Hz
HDMI standards	HDMI 2.0b, HDR, CEC, ARC, EDID, DVI, all 3D formats and Deep Color (36bit), x.v.Color
HDCP standards	HDCP 2.2 and HDCP 1.4
Color space	RGB and YCbCr 4:4:4, 4:2:0 or 4:2:2
Color depth	max. 36-bit
Video bandwidth	18 Gbps
Clock frequency	600 MHz
Audio	
HDMI outputs	Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital/ AC3 , DTS:X, DTS-HD Master Audio, DTS 5.1 and PCM 2.0CH stereo.
Digital audio output	DTS 5.1, Dolby Digital/ AC3 and PCM 2.0CH stereo.
Analogue audio output	2.0CH stereo
Power	110-240VAC 50/60Hz, DC adapter

## Set includes



1x HDMI audio extractor



1x Energy saving switched mode power supply



1x Quick installation manual  
English, Deutsch, Français,  
Español, Italiano, Nederlands.

## Order information

<b>Connect AE24 UHD 2.0</b>	EU Version	Art.nr. 08334	EAN 8718164533341
	UK Version	Art.nr. 08335	EAN 8718164533358
<b>Gift box</b>	Size (LxWxH)	155x130x70 mm	

## Connections

