

PINGI

PINGI



Hygro-Thermomètre

HYGRO-THERMOMETER

Test the humidity level
and temperature

Testen Sie Temperatur
und Luftfeuchtigkeit

Testez la température
et l'humidité de l'air

Test temperatuur
en luchtvochtigheid



PHC-150 - Hygro-Thermometer

Die schärfste Art um Luftfeuchtigkeit und Temperatur zu messen.

Mit diesem praktischen Gerät können Sie die relative Luftfeuchtigkeit (RH%) und Temperatur (°C) einfach kontrollieren. Sie können einen schnellen Test (5-10 Minuten) durchführen, oder die Luftfeuchtigkeit und Temperatur in Problemzonen durchgehend überwachen. Ihr PINGI Thermo-Hygrometer funktioniert in jeder Position. Sie können ihn überall im Haus an die Wand aufhängen, oder mit dem integrierten Ständer verwenden. Die kleine Anzeige gibt die Temperatur an, während die große Anzeige zeigt, ob sich die Luftfeuchtigkeit im Idealbereich ("grün"-Zone) befindet. Batterien sind nicht erforderlich. Dieses Gerät kann, falls erforderlich, später wieder mit einem kleinen Schraubenzieher kalibriert werden.

Präzision: $\pm 2^\circ\text{C}$ / RH 5 % (grüne Zone) - Nur für den Innenbereich geeignet

The smartest way to test humidity level and temperature.

This handy tool helps you conveniently test the humidity level (RH%) and temperature (°C). Do easy spot-checks (wait 5-10 minutes) or continuously monitor the relative humidity in problem areas. Your PINGI Hygro-Thermometer will function in any position. It can be wall-mounted on a screw or you can conveniently place it on the included stand. The small dial shows the temperature, while the large dial will indicate if the relative humidity in that space is within the comfort zone ("green"-area). No batteries or power needed. This device can easily be recalibrated using a small screwdriver.

Accuracy: $\pm 2^\circ\text{C}$ / RH 5 % (green area) - For indoor use only

Le moyen le plus pratique pour mesurer la température et l'humidité de l'air.

Cet appareil pratique vous permet de surveiller l'humidité relative (% RH) ainsi que la température (°C). Prenez une mesure rapide (duree 5-10 minutes) ou gardez un œil constant sur la température et l'humidité de l'air dans les zones à problèmes. Le Hygro-Thermomètre PINGI fonctionne dans n'importe quelle position. Vous pouvez l'accrocher au mur à l'aide d'une vis ou le placer sur le pied intégré. L'appareil peut être installé dans n'importe quel endroit à la maison. Le petit indicateur renseigne la température. Le grand indicateur signale si le taux d'humidité de l'air se situe dans la zone de confort (intervalle « vert »). Fonctionne sans pile. Ce dispositif peut être réajusté à l'aide d'un petit tournevis.

Précision : $\pm 2^\circ\text{C}$ / RH 5 % (intervalle vert) - Usage intérieur uniquement

De slimste manier om temperatuur en luchtvochtigheid te meten.

Mit dit handige apparaat kunt u zowel de relatieve luchtvochtigheid (RH%) als temperatuur (°C) in de gaten houden. Doe een snelle test (wacht 5-10 minuten) of houdt de temperatuur en luchtvochtigheid in probleemgebieden continue in de gaten. De PINGI Hygro-Thermometer werkt in iedere positie. Hij kan op een schroefje aan de muur worden gehangen of op de meegeleverde voet worden geplaatst. Plaats de meter waar dan ook in huis. De kleine meter geeft de temperatuur weer. De grote meter geeft aan of de luchtvochtigheidsgraad binnen de comfortzone (groen-zone) ligt. Batterijen zijn niet nodig. Kan indien nodig eenvoudig met een kleine schroevendraaier gekalibreerd worden.

Naauwkeurigheid: $\pm 2^\circ\text{C}$ / RH 5 % (groene zone) - Alleen voor gebruik binnenhuis

For more information, visit pingi.com



InnoGoods BV
Rivium 2e straat 40
2909 LG Capelle a/d IJssel
The Netherlands

T. +31 (0)88-9951000 (INT)
T. +49 (0)2051-4051790 (DE)
E. info@innogoods.de

Model: PHC-150 (EDFN)
Batch: PMG0465
Made in China



8 718481 172797 >