

UK 2AAA Penlight eLED



Technische Details/Technical Details

Farbe / Colour	neongelb/safety yellow o. schwarz/black
Abmessung / Size (mm)	132 x 22 x 22
Gewicht / Weight (g)	42
Batterien / Batteries	2 x AAA Alkaline / LR3
Lichtstrom / Brightness (Lumen)	35
Leuchtweite / Distance Seen (m)	64
Brenndauer / Burn time (h)	3
Wasserdicht bis / Watertight up to (m)	3
ATEX Zertifizierung / Approval	II 2G EX ib IIB T4 Gb II 2D Ex ib IIIC T 60°C IP6X Db

Merkmale / Features

Weiße Hochleistungs-LED
 3 Stunde konstante Helligkeit durch die spezielle Elektronik
 100% wasser- und staubdicht
 Gummierter Ein/Aus-Schalter mit Momentlichtfunktion
 entspricht CENELEC (CE) Anforderungen
 EEx-geprüft (Ex) nach neuesten europäischen (ATEX) Normen
 Made in the USA

Artikel Nr. / Part No.

219096 / Penlight eLED neongelb/safety yellow

219097 / Penlight eLED schwarz/black