

EN	Old appliances marked with the pictured symbol must not be disposed of with the trash. You must return them to a waste collection center (inquire at your local community) or the retailer where they were purchased.	CE is the abbreviation for Conformité européenne - And means Conforms to the European guidelines. With the CE-mark, the manufacturer confirms that this product complies with the current European guidelines.
IT	I vecchi apparecchi contrassegnati con il simbolo rappresentato non devono essere smaltiti con la spazzatura. È necessario restituirli a un centro di raccolta rifiuti (informarsi presso la propria comunità locale) o al rivenditore presso cui sono stati acquistati.	CE è l'abbreviazione di Conformité européenne - E significa Conforme alle linee guida europee. Con il marchio CE, il produttore conferma che questo prodotto è conforme all'attuale europeo linee guida.
FR	Ne pas jeter d'appareils portant le symbole ci-contre avec les déchets domestiques. Vous devez déposer le produit à un point de collecte approprié ou chez le revendeur (Pour plus d'informations, veuillez contacter l'autorité locale responsable de la gestion des déchets et du recyclage).	CE est l'abréviation de Conformité européenne - qui signifie «Conforme aux directives de l'UE». Avec le marquage CE, le fabricant confirme que ce produit est conforme aux directives européennes applicables.
DE	Allgeräte, die mit dem abgebildeten Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht in den Hausmüll entsorgt werden. Sie müssen sie bei einer Sammelstelle für Altgeräte (erkundigen Sie sich bitte bei Ihrer Gemeinde) oder dem Händler, bei dem es gekauft wurde abgeben werden.	CE ist die Abkürzung für Conformité européenne - und bedeutet „Entspricht den EU-Richtlinien“. Mit der CE-Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, dass dieses Produkt die geltenden europäischen Richtlinien erfüllt.“
ES	Los electrodomésticos viejos marcados con el símbolo de la imagen no deben desecharse con la basura. Debe devolverlos a un centro de recolección de desechos (consulte a su comunidad local) o al minorista donde los compraron.	CE es la abreviatura de Conformité européenne - And means Cumple con las directrices europeas. Con la marca CE, el fabricante confirma que este producto cumple con las directrices europeas vigentes.
PO	Aparatus antigos marcados com o símbolo da foto não devem ser descartados com o lixo. Você deve devolvê-los a um centro de coleta de resíduos (informe-se em sua comunidade local) ou ao revendedor onde eles foram comprados.	CE é a abreviatura de Conformité européenne - And means Em conformidade com as orientações europeias. Com a marca CE, o fabricante confirma que este produto está em conformidade com o atual diretrizes.



USER GUIDE

FOCO T2042

Please read this manual carefully before using the product as it contains important operating information.


- 450 LUMENS**
- 45H**
- FOCUS CONTROL**
- WHITE LED - TURBO**
- WHITE LED - HIGH**
- WHITE LED - MEDIUM**
- WHITE LED - LOW**
- WHITE LED - 8Hz FLASHING**
- IP66 DUST PROOF & HIGH PRESSURE WATER RESISTANT**
- 2M DROP IMPACT**

ANSI FL 1

ANSI FL 1						
TURBO	450 Lumens	20700cd	285m	1h		
HIGH	300 Lumens	13600cd	230m	2h		
MED	150 Lumens	7000cd	165m	6h30min	✓	✓
LOW	20 Lumens	1100cd	65m	45h		
8Hz FLASHING*	NA	NA	NA	90h		

* Flashing mode specifications cannot be measured by ANSI FL1 Standard.
* Flashing mode runtime is based on measurement of battery capacity change only.

BATTERY REPLACEMENT DIAGRAM



ENGLISH SPECIFICATIONS

FEATURES
 - XP-G2 Cree White LED – Up to 450 Lumens
 - Adjustable Beam by Single-hand Sliding Operation
 - 2nd Generation Lens projects Uncompromising Spot & Flood Beam
 - 5-Mode Electronic Switch – LOW, MED, HIGH, TURBO & 8Hz FLASHING
 - Ideal Palm Size for Professional and Everyday Tasks
 - Rock-solid Protection
 - 2m Drop-proof
 - IP66 Dust Proof & High Pressure Water Resistant

COLOR
 Matt Charcoal

OPERATION
 LOW > MED > HIGH > TURBO > OFF (Long Press 1.5sec for 8Hz FLASHING)
 (Press OFF if stays at any mode over 5 seconds)
 (Slide Head for Spot or Flood Beam)

BATTERY TYPE
 4 x 1.5V AAA Alkaline Batteries (Included)

BULB TYPE
 1 x XP-G2 Cree White LED

ACCESSORY
 Carrying Strap & Carrying pouch (Included)

SIZE
 Ø38mm x 129mm

WEIGHT
 180g (With Batteries)

BATTERY REPLACEMENT
 1. Open end cap.
 2. Remove old batteries and replace with 4pcs new 1.5V AAA alkaline batteries according to the polarity marks.
 3. Replace end cap back on.

! WARNING
 - Do NOT look directly into the LED light for more than a few seconds.
 - Do NOT allow children to use LED light unless under the supervision of an adult.
 - Remove the batteries if not using the LED light for long period or before storage.
 - The flashlight could become extremely hot after extended use. Switch OFF or to low brightness level if the flashlight becomes too hot.

ITALIANO SPECIFICHE

CARATTERISTICHE
 - XP-G2 Cree LED Bianco - Fino a 450 lumens
 - Fascio regolabile tramite scorrimento con una mano
 - Lente di 2 generazione per il fascio di luce spot e flood
 - Interruttore elettronico 5 funzioni - BASSO, MEDIO, ALTO, TURBO AND 8Hz lampeggiante
 - Formato tascabile ideale per uso professionale e occasionale
 - Protezione dura e solida
 - Protezione alla caduta da 2 m
 - Resistente alla polvere e resistente all'alta pressione dell'acqua IP66

COLOR
 Antracite opaca

FUNZIONAMENTO
 BASSO > MEDIO > ALTO > TURBO > 8Hz LAMPEGGIANTE > SPENTO (Premere a lungo per 1,5 secondi) per la funzione 8Hz lampeggiante) (Premere OFF se sta in qualsiasi funzione oltre 5 secondi) (Sollevare la testa per passare dal fascio di luce concentrato a allargato)

TIPO DI BATTERIA
 4 x 1,5V AAA batterie alcaline (Incluse)

TIPO DI LED
 1 x XP-G2 Cree bianco

ACCESSORI
 Cinturino di trasporto & Borsa da trasporto (Inclusi)

DIMENSIONI
 Ø38mm x 129mm

PESO
 180g (Con Batteria)

SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE
 1. Aprire il coperchio posteriore.
 2. Rimuovere le batterie esauste e sostituirle con 4 pz di alcaline 1,5 V nuove facendo attenzione alla corretta polarità.
 3. Risistemare il coperchio posteriore.

AVVERTENZE
 - Non guardare direttamente la luce LED per più di pochi secondi.
 - Non permettere ai bambini di usare il LED se non sotto la supervisione di un adulto.
 - Rimuovere le batterie se non si usa il LED per lungo tempo o prima di riporre lo stesso.
 - La torcia potrebbe diventare estremamente calda dopo un uso intenso. Spegnere la torcia o metterla in funzione bassa luce se la torcia diventa troppo calda.

FRANÇAIS SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES
 - LED Cree blanc XP-G2- Jusqu'à 450 Lumens
 - Potence réglable d'une seule main
 - Lunettes 2ème génération: éclairage foyer/fempête
 - Interrupteur électronique 5 fonctions: TURBO, HAUT, MOYEN, BAS et FLASH 8 Hz
 - Taille idéale pour un usage professionnel ou quotidien
 - Protection forte et efficace
 - Eprouvé de choc à 2 m
 - Anti-poussière et résistante à l'eau IP66

COULEUR
 Charbon mat

FONCTIONNEMENT
 Bas > Moyen > Haut > Turbo > Off (Longue pression 1,5 sec pour le mode FLASHING 8Hz) (Poussez OFF si reste à n'importe quel mode plus de 5 secondes) (Ôtez glissante pour éclairage de foyer ou de tempête)

TYPÉ DE BATTERIE
 Piles alcalines 4 x 1,5V AAA (Incluses)

TYPÉ D'AMPOULE
 1 x LED Cree blanc XP-G2

ACCESSOIRES
 Sangle de transport & Pochette de transport (Incluses)

TAILLE
 Ø38mm x 129mm

POIDS
 180g (Avec Piles)

REMPLACEMENT DE LA BATTERIE
 1. Ouvrir le couvercle en bout.
 2. Retirer les piles usagées et les remplacer par 4 piles neuves 1.5V AAA alcalines. Respecter la polarité indiquée.
 3. Mettre le couvercle à nouveau.

ATTENTION !
 - Ne regardez JAMAIS directement la lampe à LED plus de quelques secondes.
 - NE PERMETTEZ PAS aux enfants d'utiliser des appareils munis de LED sans la supervision d'un adulte.
 - Retirez les batteries si vous n'utilisez pas la lampe à LED pendant une longue période or avant de la remettre.
 - La lampe devient chaude après une longue période d'usage, éteignez-le ou abaissez l'intensité lumineuse.

DEUTSCHE SPEZIFIKATIONEN

EIGENSCHAFTEN
 - XP-G2 Cree Weißlicht-LED - bis zu 450 Lumens
 - Einstellbarer Lichtkegel per Einhandbedienung
 - Linse der 2. Generation sorgt für gebündeltes Lichtstrahl & Flutlichtstrahl
 - Elektronischer Schalter mit 5 Modi - LOW, MED, HIGH, TURBO & 8 Hz FLASHING
 - Westernaschenformat, optimal für beruflichen Einsatz oder Alltagsgebrauch
 - Besonders robust
 - Beständigkeit gegen Herunterfallen von bis zu 2 m Höhe
 - IP66 Beständigkeit gegen Staub und Hochdruckwasser

LEUCHTMITTEL TYP
 1 x XP-G2 Cree Weißlicht-LED

ZUBEHÖR
 Trageschlaufe & Aufbewahrungsbeutel (Im Lieferumfang enthalten)

GRÖSSE
 Ø38mm x 129mm

GEWICHT
 180g (mit Batterien)

BATTERIEWECHSEL
 2. Alte Batterien entfernen und durch 4 neue 1,5V AAA Alkaline-Batterien gemäß Polmarkierungen ersetzen.
 3. Endkappe wieder anschrauben.

WARNHINWEISE
 - NICHT länger als ein paar Sekunden direkt in das LED-Licht schauen.
 - Kindern NICHT erlauben, die LED-Lampe zu verwenden, außer sie sind unter Aufsicht eines Erwachsenen.
 - Batterien entfernen, falls die LED-Lampe längere Zeit nicht benutzt oder falls sie gelagert wird.
 - Die Taschenlampe könnte nach längerem Gebrauch extrem heiß werden. Taschenlampe ausschalten oder eine niedrigere Helligkeitsstufe einstellen, falls sie zu heiß wird.

FARBE
 Dunkelgrau, matt

BETRIEB
 LOW > MED > HIGH > TURBO > OFF (1,5 sec lang drücken für 8 Hz FLASHING)
 (Ausschalten, falls die Taschenlampe mehr als 5 Sekunden in irgendeinem Modus bleibt) (Schieberregler für gebündelten Lichtstrahl oder Flutlichtstrahl)

BATTERIETYP
 4 x 1,5 V AAA Alkaline-Batterien (im Lieferumfang enthalten)

ESPANOL ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS
 - LED Cree blanco XP-G2- Hasta 450 Lumens
 - Potencia Regulable con una sola mano
 - Lentes de 2ª Generación, iluminación foco/tormenta
 - Interruptor electrónico 5 funciones: BAJO, MEDIO, ALTO, TURBO e FLASH 8 Hz
 - Tamaño ideal para profesionales y uso diario
 - Protección dura y sólida
 - Prueba de caída de 2m
 - IP66 Protección anti polvo y resistente a alta presión de agua

TIPO DE BOMBILLA
 1 x XP-G2 Cree LED Blanca

ACCESORIOS
 Correa de transporte & Estajo de transporte (Incluidas)

TAMAÑO
 Ø38mm x 129mm

PESO
 180g (Con Pilas)

RECAMBIO DE LAS PILAS
 1. Abra la tapa de atrás.
 2. Retire las pilas viejas y reemplácelas con otras 4 AAA Alkalinas nuevas de 1,5V.
 3. Coloque de nuevo la tapa.

ADVERTENCIA
 - No mirar directamente la luz LED más de unos segundos.
 - No permita que los niños usen las luces de LED sin la supervisión de un adulto.
 - Retire las pilas si no va a usar la linterna LED durante un largo periodo de tiempo o antes de guardarla.
 - La linterna se calentará después de usarla durante una larga duración, apague o baje la intensidad de la luz.

COLOR
 Carbón mate

FUNCIONAMIENTO
 BAJO > MEDIO > ALTO > TURBO > APAGADO (Pulsación larga 1,5 segundos para activar modo flash 8Hz) (Pulse OFF durante 5 segundos después cualquier modo para apagado) (Gire el cabezal destintado para cambiar a iluminación de foco o tormenta)

TIPO DE BATERÍA
 Pilas 4 x 1,5V AAA Alkalinas (Incluidas)

PORTUGUÊS ESPECIFICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS
 - LED Cree branco XP-G2- Até 450 Lumens
 - Potência regulável com uma só mão
 - Lentes segunda geração: iluminação foco ou tempestade
 - Interruptor eletrônico 5 funções: BAIJO, MEDIO, ALTO, TURBO e FLASH 8 Hz
 - Tamanho ideal para utilização profissional ou diário
 - Protecção sólida e eficaz
 - Teste de queda de 2 m
 - IP66 à prova de poeiras & Resistente a fortes pressões d'água

TIPO DE LÂMPADA
 1 x LED Cree branco XP-G2

ACCESÓRIOS
 Alça de transporte & Estojos de transporte (Incluída)

DIMENSÕES
 Ø38mm x 129mm

PESO
 180g (com pilhas)

SUBSTITUIÇÃO DAS PILHAS
 1. Abra a tampa ao final da lanterna.
 2. Retire as pilhas velhas e substitua-as por pilhas novas. Respeite a polaridade indicada.
 3. Coloque a tampa de novo.

ATENÇÃO
 - Nunca olhe para o LED aceso mais que alguns segundos.
 - Não deixe as crianças utilizar, sem a presença de adultos.
 - Retire as baterias quando a lanterna não for usada por usada por muito tempo ou antes da guarda-la.
 - A lanterna pode aquecer depois de a usar durante muito tempo. Baixe a intensidade ou apague-a.

COR
 Carvão fosca

FUNCIÓNAMENTO
 BAIJO > MEDIO > ALTO > TURBO > OFF (Pressione prolongadamente 1.5sec para 8Hz FLASHING) (Carregue no botão desligar em qualquer modo que esteja durante 5 segundos) (Gire o cabeçote dezoito para iluminação foco ou tempestade)

TIPO DE PILHA
 4 x Pilhas alcalinas 1.5V AAA (Incluídas)

NEDERLANDS SPECIFICATIE

SPECIFICATIES
 - XP-G2 witte Cree LED - tot 450 lumen
 - Lichtbundel gemakkelijk met één hand in te stellen
 - 2nd generation lens projecteert perfecte lichtbundels
 - 5 standen elektronische schakelaar - LOW, MEDIUM, HIGH, TURBO, 8 Hz knipperstand
 - Ideaal handformaat voor professionele klassen en dagelijks gebruik
 - Haarf bescherm laag
 - Valbestendig tot 2m
 - IP66 stof- en waterbestendig

KLEUR
 Mat houtskool

BEDIENING
 LOW > MEDIUM > HIGH > TURBO > UIT (2 sec. ingedrukt houden voor knipperstand) (In 5 seconden in een bepaalde stand, gaat de lamp uit bij de volgende keer drukken)
 (Verschuif de kop van de lamp voor het instellen van de lichtbundel)

BATTERIJEN
 4 x 1,5V AAA Alkaline batterijen (Inclusief)

TYPE LAMP
 1 x witte XP-G2 Cree LED

ACCESSOIRES
 Draagriemje & Opberg etui (Inclusief)

AFMETINGEN
 Ø38mm x 129mm

GEWICHT
 180g (met batterij)

VERVANGEN BATTERIJEN
 1. Open het dopje.
 2. Vervang de batterijen en vervang door 4 stuks nieuwe 1,5V AAA Alkaline batterijen, let op de juiste polariteit.
 3. Plaats het dopje terug.

! WAARSCHUWING
 - Kijk niet langer dan enkele seconden rechtstreeks in de LED lamp
 - Deze zaklamp is geen speelgoed. Gebruik door kinderen alleen onder toezicht van een volwassene.
 - Vervang de batterijen indien de lamp langere tijd niet gebruikt wordt
 - De zaklamp kan extreem heet worden na intensief gebruik. Schakel de zaklamp uit of zet op een lager niveau als hij te heet wordt.