



Schrumpf-Lötverbinder

- Mit Lötzinn und Innenkleber
- 30 Stück

Technische Daten:

Querschnitt: 0,34 - 0,75 mm² ·
Länge: 40 mm · Schrumpfrate:
2:1 · Betriebstemperatur:
-55 bis +135 °C ·
Lötzinn-Schmelztemperatur:
+180 °C



Heat shrink/solder connector

- With solder and adhesive lining
- 30 pieces

Technical data:

Cross section: 0.34 - 0.75 mm² ·
Length: 40 mm · Shrinkage ratio:
2:1 · Operating temperature:
-55 to +135 °C · Solder melting
temperature: +180 °C



Connecteur à souder/rétracter

- Avec étain de soudure
- 30 pièces

Données techniques :

Section transversale:
0,34 - 0,75 mm² · Longueur :
40 mm · Taux de réduction : 2:1 ·
Température de service :
-55 à +135 °C · Température
de fonte de l'étain de soudure :
+180 °C



Krimp-soldeer-verbinder

- Met soldeertin en interne lijm
- 30 stuks

Technische gegevens:

Doorsnede: 0,34 - 0,75 mm² ·
Lengte: 40 mm ·
Krimpprocentage: 2:1 ·
Bedrijfstemperatuur:
-55 tot +135 °C ·
Smelttemperatuur soldeertin:
+180 °C