


- Ideal for camping, boating and caravan
 - Compact size
 - Built-in alarm
 - Short circuit proof
 - Battery clips or cigarette lighter socket
 - Available in 12 V and 24 V voltage versions
 - EU or UK output socket
 - CE and "E"-marked
- Ideell for camping, båt og bil
 - Kompakt enhet
 - Innebygget alarm
 - Kortslutningssikker
 - Batteriklemmer eller sigarett-tenner plugg
 - Tilgjengelig i 12 V og 24 V spenningsversjoner
 - EU eller UK stikkontakt
 - CE og "E"-merket



Technical specifications Tekniske data		12 V	24 V
Input voltage:	Inngangsspenning:	12 VDC	24 VDC
Output voltage (mod. sine w.):	Utg.spennning (mod. sinus):	230 VAC +5/-10% (50 Hz)	
Output power	Utgangseffekt		
• Continuous:	• Kontinuerlig:	2984: 150 W / 2985: 300W	
• Intermittent:	• Kortvarig:	2984: 300 W / 2985: 500W	
Temperature range	Temperaturområde		
• Operating:	• Drift:	0° C - 50° C	
No load current:	Tomgangsstrøm:	< 0,2 A	< 0,14 A
Efficiency:	Effektivitet:	> 90 %	
Insulation class	Isolasjonsklasse	II	
Low battery alarm:	Alarm ved lav batt.spennning:	10,5 V	21 V
Battery shut-down:	Avbrudd ved batt.spennning:	10 V	20 V
Input Over Voltage	Alarm/avbrudd		
Shutdown Alarm	v. overspenning på inngang	> 16,5 V	> 33 V
Electrical safety standard:	Elektrisk sikkerhetsstandard:	EN 60950	
EMC standards	EMC standarder		
• Emission:	• Emisjon:	EN 61000-6-3	
• Immunity:	• Immunitet:	EN 61000-6-1	
Protection:	Sikring:	Input low voltage, input overvoltage, low battery alarm, overtemperature, overload protection and short circuit proof, 2984: convection cooled / 2985: cooling fan	
		Mot lav inngangsspenning, inngang mot overspenning, alarm ved lav batt. spennning, termisk sikret, overlast-beskyttet og kortslutningssikker, 2984: konveksjonskjølt / 2985: kjølevifte	
MTBF:	MTBF:	60.000 h/t / 53.000 h/t	
DC terminals:	DC terminaler:	Cigarette plug or battery clips Batteriklemmer (eller sigarett-lighter plugg, kun 2984)	
Dimensions (LxWxH):	Mål (LxBxH):	90 x 152 x 66mm	
Weight:	Vekt:	2984: 770 g / 2985: 780 g	