

ZESB

easyCharge DUO Deutsch



Ansprechpartner:



Der Partner für Ihren Erfolg

EMZ Elektro-Marketing-Zentrale GmbH
An den Hirtenäckern 9
63791 Karlstein am Main

Telefon 06188 - 91450-0
Telefax 06188 - 91450-22
E-Mail info@emz-stickler.de
Internet www.emz-stickler.de

easyCharge DUO 12W



Attributes

Label	easyCharge DUO 12W
SKU	106209
Label	easyCharge DUO 12W

Basics

Brand	2USB
Model Number	JP-9001F
EAN	8718868449238
Master Pack SKU	2U-449245
Master Pack Quantity	24
Customs Number (HS-Code)	8536.69.90.99
Sales Unit	Piece
Packaging	Luxury Retail Box 110x85x45
Country of Manufacture	China
Colour	Glossy White

Dimensions

Depth in mm	30
Height in mm	108
Width in mm	82
Nett weight in gram	146
Mounting Depth	10

Ansprechpartner:



Der Partner für Ihren Erfolg

EMZ Elektro-Marketing-Zentrale GmbH
An den Hirtenäckern 9
63791 Karlstein am Main

Telefon 06188 - 91450-0
Telefax 06188 - 91450-22
E-Mail info@emz-stickler.de
Internet www.emz-stickler.de

Short Description German	Stand- Alone- Doppel- Steckdose 250VAC / 16A mit 12 Watt USB Ladegerät
	Der 2USB easyCharge DUO ist eine Stand- Alone- 250VAC / 16A Doppel- Steckdose mit einem eingebauten USB-Ladegerät. Neben dem zeitlosen und robusten Design bietet es zwei USB-Ladeanschlüsse mit einer
Medium Description German	Gesamtkapazität von 2,4A / 12W, um zwei Geräte gleichzeitig aufladen zu können. Dank seinem reinweißen, glänzenden Kunststoff, den Abmessungen von 108x82mm und einer Dicke von nur 30mm, paßt der easyCharge DUO quasi in jeden Raum. Der easyCharge DUO ist mit der 2USB chargeMAX-Technologie ausgestattet, welche unerlässlich für intelligentes und effizientes Laden ist, weil dadurch das Ladeprotokoll Ihres Gerätes dynamisch erkannt und angepaßt wird. Egal ob Sie ein Apple®- oder Android®- Gerät haben, mit 2USB chargeMAX laden Sie immer schnell und sparen dadurch Zeit. Wenn Sie den easyCharge DUO nicht in Verwendung haben, so benötigt dieser eine sensationell niedrige Standby- Leistung von <50mW. Auch die Energieeffizienz von 80% kann sich sehen lassen!
Long Description German	Der 2USB easyCharge DUO ist eine Stand- Alone- 250VAC / 16A Doppel- Steckdose mit einem eingebauten USB-Ladegerät. Neben dem zeitlosen und robusten Design bietet es zwei USB-Ladeanschlüsse mit einer Gesamtkapazität von 2,4A / 12W, um zwei Geräte gleichzeitig aufladen zu können. Die beiden USB-Anschlüsse sind übersichtlich und gut zugänglich an der Vorderseite des easyCharge DUO angebracht. Der easyCharge DUO zeichnet sich durch seine vielfältigen Einsatzmöglichkeiten aus. Dank seinem reinweißen, glänzenden Kunststoff, den Abmessungen von 108x82mm und einer Dicke von nur 30mm, paßt der easyCharge DUO quasi in jeden Raum. Egal ob im Kellerbereich, in der Küche oder auch im Bad. Er ist tatsächlich überall zu Hause... Das eingebaute USB-Ladegerät hat eine maximale Ladekapazität von 2,4A (12W) und ist somit ausreichend für das parallele Aufladen von bis zu zwei Geräten. Der easyCharge DUO ist mit der 2USB chargeMAX-Technologie ausgestattet, welche unerlässlich für intelligentes und effizientes Laden ist, weil dadurch das Ladeprotokoll Ihres Gerätes dynamisch erkannt und angepaßt wird. Egal ob Sie ein Apple®- oder Android®- Gerät haben, mit 2USB chargeMAX laden Sie immer schnell und sparen dadurch Zeit. Neben dem zusätzlichen Komfort des eingebauten USB-Ladegerätes, ist der easyCharge DUO mit zwei standardisierten 250VAC / 16A Steckdosen mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (auch bekannt als Kinderschutz) ausgestattet. D.h. Sie können gleichzeitig Ihren Haarfön und Ihr Glätteisen an den beiden Steckdosen anstecken, sich gemütlich die Haare machen und parallel dazu werden bis zu 2 Ihrer elektronischen Geräte mit integriertem Akku (oder auch wiederaufladbaren Batterien) "intelligent" aufgeladen. Wenn Sie den easyCharge DUO nicht in Verwendung haben, so benötigt dieser eine sensationell niedrige Standby- Leistung von <50mW. Auch die Energieeffizienz von 80% kann sich sehen lassen! Mit einer extrem niedrigen Einbautiefe von knapp 10 mm passt der 2USB easyCharge DUO in alle gängigen europäischen Unterputzdosen. Die Installation ist für einen Profi ein Kinderspiel und kann somit sehr rasch erledigt werden. Egal ob die Anschlußdrähte 1,5 oder 2,5mm Querschnitt (Einzel- und Litzendraht möglich) haben und ob diese gleichzeitig an einem der 3 Kontakte (L, N und Erde) angelegt werden. Kein Problem! Obendrein sind alle 3 Kontakte (L, N und Erde) durchgeschliffen und bieten die Möglichkeit jeweils 4 (!!!) Anschlußdrähte anzuschliessen. Die Bodenplatte des easyCharge DUO kann mit Hilfe einer Schraubbefestigung an der Unterputzdose, oder falls dies nicht möglich ist, mittels vier zusätzlichen Befestigungspunkten direkt auf der Wand befestigt werden. Hochwertige Materialien und sehr konsequente Qualitätsüberprüfungen in unserer Fertigung garantieren eine Topqualität und ein einwandfrei funktionierendes und vor allem sicheres Produkt. Der easyCharge DUO wird in einer attraktiven Verpackung inklusive einer Bedienungsanleitung in drei Sprachen (Niederländisch, Deutsch und English) ausgeliefert.

Ansprechpartner:



Der Partner für Ihren Erfolg

EMZ Elektro-Marketing-Zentrale GmbH
An den Hirtenäckern 9
63791 Karlstein am Main

Telefon 06188 - 91450-0
Telefax 06188 - 91450-22
E-Mail info@emz-stickler.de
Internet www.emz-stickler.de

Technical Specifications USB Charger

Output Voltage	4,75 - 5,25VDC
Energy Efficiency in %	80
Stand-by Power Loss in mW	50
Socket Type	CEE Type 7/3 (F)
Power Rating	16A / 3680W
Terminal Type	Double, with Screws
Stripping Length in mm	11
Expected lifetime in hours at Full Load	15000
Overvoltage Category	III
Operating Temperature	0-40°C
Output Current	0,01 - 2,4A
Input Voltage	250V~ 50Hz
Input Current	Max. 500mA
Storage Temperature	-20°C - 80°C

Standards & Certifications

Certifications	CE
EU Directives	RoHS Directive (2011/65/EU), EMC Directive (2014/30/EU), Low Voltage Directive (2014/35/EU), ErP Directive (2009/125/EC)
Socket Outlet Standards	IEC 60844-1:2010, DIN VDE0620-1:2016, ÖNORM E 8684-1:2010, NEN 1020:1987+A2:2004, SS 428 08 34:2013, NEK 502:2016, SFS 5610:2004;+A1:2008, UNE 20135-2-7:2008, UNE 20315-1-1:2009, NP 1620:1993 (Ed.2)
EMC & LVD Standards	IEC 60950-1, IEC 61558-1, IEC 61558-2-16, EN 55024, EN 60669-2-1 (clause 26), EN 55032 (class B)

Ansprechpartner:



Der Partner für Ihren Erfolg

EMZ Elektro-Marketing-Zentrale GmbH
An den Hirtenäckern 9
63791 Karlstein am Main

Telefon 06188 - 91450-0
Telefax 06188 - 91450-22
E-Mail info@emz-stickler.de
Internet www.emz-stickler.de

+ images



Ansprechpartner:



Der Partner für Ihren Erfolg

EMZ Elektro-Marketing-Zentrale GmbH
 An den Hirtenäckern 9
 63791 Karlstein am Main

Telefon 06188 - 91450-0
 Telefax 06188 - 91450-22
 E-Mail info@emz-stickler.de
 Internet www.emz-stickler.de