

**Konvektor · Convector Heater · Convecteur · Convector ·
Convettore · Grzeonvejnik Tokr Onwekcyjny**

- Bis zu 2000 W Heizleistung
- 3 Heizstufen
- Thermostat



Ⓓ

Bis zu 2000 W Heizleistung · 3 Heizstufen · Thermostat
Konvektor Eigenschaften: 3 Heizstufen: 750 / 1250 / 2000 W · Thermostat · Überhitzungsschutz.
Technische Daten: Stromversorgung 230 V/AC, 50 Hz · Stromverbrauch 2000 W.
Packungsinhalt: Konvektor · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.

ⒼⒷ

Up to 2000 W heating power · 3 heat settings · Thermostat
Convector Heater Features: 3 heat positions: 750 W / 1250 W / 2000 W · thermostat · overheating protection.
Technical data: power supply 230 VAC 50 Hz · power consumption 2000 W.
Package content: Convector Heater · Operating instructions.
Note: This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.

Ⓕ

Puissance de chauffage jusqu'à 2000 W · 3 réglages de chaleur · Thermostat
Convecteur Caractéristiques: 3 positions de chauffe: 750 W / 1250 W / 2000 W · thermostat · protection contre la surchauffe.
Caractéristiques techniques: Alimentation 230 VCA 50 Hz · consommation 2000 W.
Contenu de paquet: Convecteur · Notice.
Remarque: Ce produit ne peut être utilisé que dans des locaux bien isolés ou de manière occasionnelle.

CE

BASETech
 distributed by
 Conrad Electronic SE
 Klaus-Conrad-Str. 1
 D-92240 Hirschau

WEEE-SYMBOLE
 WEEE-REGULIERUNG
 052001918

N° 1697174
 4 053 19915 468 00
 11/00/011

**Konvektor • Convectector Heater • Convecteur • Convectore •
Convettore • Grzeonvejnik Tokr Onwekcyjny**

- Bis zu 2000 W Heizleistung
- 3 Heizstufen
- Thermostat

**(NL)****Tot 2000 W verwarmingsvermogen • 3 warmte-instellingen • Thermostaat****Convectore Kenmerken:** 3 hittestanden: 750 W / 1250 W / 2000 W • thermostaat • bescherming tegen oververhitting.**Technische gegevens:** Voeding 230 VAC 50 Hz • verbruik 2000 W.**Pakketinhoud:** Convectore • Gebruiksaanwijzing.**Let op:** Dit product is uitsluitend geschikt voor goed geïsoleerde plaatsen of voor incidenteel gebruik.**(I)****Potenza di riscaldamento fino a 2000 W •****3 impostazioni di calore • Termostato****Convettore Caratteristiche:** 3 livelli di calore: 750 W / 1250 W / 2000 W • Termostato • Protezione contro il surriscaldamento.**Dati tecnici:** Alimentazione: 230 VCA 50 Hz • Alimentazione 2000 W.**Contenuto della confezione:** Convettore • Istruzioni d'uso (Download).**Avvertenza:** questo prodotto è adatto solo per ambienti ben isolati o per uso occasionale.**(PL)****Moc grzewcza do 2000 W • 3 ustawienia ogrzewania • Termostat****Grzeonvejnik Tokr Onwekcyjny Cechy:** 3 opcjes de aquecimento: 750 W / 1250 W / 2000 W • termostato • proteção contra sobreaquecimento.**Dane techniczne:** Alimentação 230 VAC 50 Hz • consumo 2000 W.**Zawartość opakowania:** Especificações • Instrução obsługi (do pobrania).**Uwaga:** Ten produkt jest odpowiedni tylko do sporadycznego użytku lub do stosowania w dobrze izolowanych pomieszczeniach.

BASETech

220–240 V~ 50 Hz

power input: 1.8–2.0 kW

N° 1697174

distributed by

Conrad Electronic SE

Klaus-Conrad-Str. 1

D-92240 Hirschau

