

Konvektor • Convectector Heater • Convecteur • Convectore • Grzeonvejnik Tokr Onwekcyjny

- Bis zu 2000 W Heizleistung
- 3 Heizstufen
- Turbogebläse zuschaltbar
- Timer



(D)
Bis zu 2000 W Heizleistung • 3 Heizstufen • Turbogebläse zuschaltbar • Timer
Konvektor Eigenschaften: 3 Heizstufen: 750 / 1250 / 2000 W • Thermostat • Überhitzungsschutz • Timer • Turbogebläse.
Technische Daten: Stromversorgung 230 V/AC, 50 Hz • Leistung: 2000 W.
Packungsinhalt: Konvektor • Bedienungsanleitung.
Hinweis: Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.

(GB)
Up to 2000 W heating power • 3 heat settings • Turbocharger switchable • Timer
Convectector Heater Features: 3 heat positions: 750 W / 1250 W / 2000 W • thermostat • overheating protection • Timer • Turbo blower
Technical data: power supply 230 VAC 50 Hz • power consumption 2000 W.
Package content: Convectector Heater • Operating instructions.
Note: This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.

(F)
Puissance de chauffage jusqu'à 2000 W • 3 réglages de chaleur • Commutable du turbocompresseur • Minuterie
Convecteur Caractéristiques: 3 positions de chauffe: 750 W / 1250 W / 2000 W • thermostat • protection contre la surchauffe • Minuterie • Turbocompresseur.
Caractéristiques techniques: Alimentation 230 VCA 50 Hz • consommation 2000 W.
Contenu de paquet: Convecteur • Notice.
Remarque: Ce produit ne peut être utilisé que dans des locaux bien isolés ou de manière occasionnelle.

CE
BASETech
distributed by
Conrad Electronic SE
Klass-Contract-Str. 1
D-92240 Hirschau

N° 1697188
VL_0618_01
1100/016
4 053 199 15 50 8 07

**Konvektor • Convector Heater • Convecteur • Convector •
Convettore • Grzeonvejnik Tokr Onwekcyjny**

- Bis zu 2000 W Heizleistung
- 3 Heizstufen
- Turbogebläse zuschaltbar
- Timer



(NL)
 Tot 2000 W verwarmingsvermogen • 3 warmte-instellingen • Turbo-schakelaar omschakelbaar • Timer
Convector Kenmerken: 3 hittestanden: 750 W / 1250 W / 2000 W • thermostaat • bescherming tegen oververhitting • Timer • Turboventilator.
Technische gegevens: Voeding 230 VAC 50 Hz • verbruik 2000 W.
Pakketinhoud: Convector • Gebruiksaanwijzing.
Let op: Dit product is uitsluitend geschikt voor goed geïsoleerde plaatsen of voor incidenteel gebruik.

(I)
 Potenza di riscaldamento fino a 2000 W • 3 impostazioni di calore • Turbocompressore commutabile • Timer
Convettore Caratteristiche: 3 livelli di calore: 750 W / 1250 W / 2000 W • Termostato • Protezione contro il surriscaldamento • Temporizzatore • Turbo blower.
Dati tecnici: Alimentazione: 230 VCA 50 Hz • Alimentazione 2000 W.
Contenuto della confezione: Convettore • Istruzioni d'uso (Download).
Avvertenza: questo prodotto è adatto solo per ambienti ben isolati o per uso occasionale.

(PL)
 Moc grzewcza do 2000 W • 3 ustawienia ogrzewania • Możliwość przełączenia turbosprężarki • Timer
Grzeonvejnik Tokr Onwekcyjny Cechy: 3 opcões de aquecimento: 750 W / 1250 W / 2000 W • termostato • proteção contra sobreaquecimento • Timer • Dmucha-wa Turbo.
Dane techniczne: Alimentação 230 VAC 50 Hz • consumo 2000 W.
Zawartość opakowania: Especificações • Instrução obsługi (do pobrania).
Uwaga: Ten produkt jest odpowiedni tylko do sporadycznego użytku lub do stosowania w dobrze izolowanych pomieszczeniach.

BASETech

220–240 V~ 50 Hz

power input: 1.8–2.0 kW

N° 1697188

distributed by

Conrad Electronic SE

Klaus-Conrad-Str. 1

D-92240 Hirschau

