

Datenblatt



Artikelnummer: 9063228
Artikelbezeichnung: Nema Druckschalter - 400 V - 10 bar -10-16 A - 3/8 Zoll IG
EAN: 4260287616479

Produktdaten:

Nema Druckschalter für Kompressoren

Merkmale:

- Anschluss 1/4 Zoll
- Inkl. Anschluss für Rilschlauch
- Druck max. 12 bar
- 400 V - 50 Hz
- Differenzdruckeinschaltung 2 bar
- Integrierter Motorschutz 10-16 A
- Für jeden Kompressor geeignet bis max. 7,4 Kw Motor