

Security Tech Germany


- DE** Eine alternative Inbetriebnahme sowie detaillierte Informationen findest Du in der Bedienungsanleitung auf abus.com oder in der App.
- FR** Vous trouverez une solution alternative pour la mise en service, ainsi que des informations détaillées dans le manuel d'utilisateur sur abus.com ou via notre application.
- NL** Een alternatieve ingebruikname en gedetailleerde informatie vind je in de gebruikershandleiding die op abus.com en in de app.
- IT** Per informazioni su una messa in funzione alternativa o sui dettagli del prodotto, consultare le istruzioni per l'uso disponibili all'indirizzo abus.com o nella app.
- GB** You can find an alternative start-up process and detailed information in the user manual at abus.com or in the app.
- DK** Alternativ idrifttagning samt detaljerede oplysninger finder du i betjeningsvejledningen på abus.com eller i appen.
- ES** En el manual de instrucciones disponible para descargar en abus.com y en la App podrás encontrar una puesta en funcionamiento alternativa, así como información más detallada.
- SE** Alternativ idrifttagning samt detaljerad information finns i bruksanvisningen på abus.com och i appen.

FUBE35020A

abus.com



Security Tech Germany



FUBE35020A

abus.com



App öffnen Start App

Gegebenfalls App PIN (default „123456“) eingeben und bestätigen.

If required enter App PIN („123456“ by default) and confirm.

1



Auswahl Selection


Wähle gegebenenfalls die gewünschte Zentrale.

If necessary, select the desired panel.

Schritte 1 und 2 entfallen, falls Du in der App den automatischen Login aktiviert hast.

Steps 1 and 2 are not necessary, if the automatic login has been activated.

2




Einstellungen Settings

Wähle das Einstellungssymbol an.

Select the settings button.

3




Einstellungen Settings

1. Gib das Passwort ein (default „123456“).
2. Wähle „Einstellungen entsperren“.

1. Enter the password („123456“ by default).
2. Select „Unlock Settings“.

4




Komponenten Components

1. Wähle „Komponenten“.
2. Wähle das Plus-Symbol in der neu aufgehenden Ansicht.

1. Select „Components“.
2. Select the plus symbol in the new screen.

5




Funk-Taster RF-Button

1. Wähle „Funk-Taster“.

1. Select „RF-Button“.

6




Name Name

1. Gib einen Namen ein.
2. Wähle den Raum, in dem sich der Funk-Taster befindet.
3. Wähle „Weiter“.

1. Enter a name.
2. Select the room in which the RF-Button is installed.
3. Select „Next“.

7




Einlernen Pair

1. Wähle „Einlernen“
2. Ziehe danach die Plastikfolie vom Batteriefach ab

1. Select „Pair“
2. Remove the plastic tab from the Battery-case

8



Verbindung Connection

Verbindung wird hergestellt und die Komponentenansicht wird angezeigt.

Connection is initiated and the component screen is displayed.



9

1. Befestige die Wandhalterung an die Wand.
2. Hänge den Funktaster ein, bis die Verriegelung einschnappt.

Optional:
Montage per Klebeband (ebene Flächen) ohne Wandhalterung!

1. Attach the mounting bracket to the wall.
2. Insert the RF-button on the bracket until the latch engages.

Optional:
mounting via adhesive pad (on even surfaces, without mounting bracket)




Montage Installation

10

Die Tastenbelegung erfolgt in den Szenario-Einstellungen der Smartvest APP

The button-assignment is done in the scenario-configuration of the Smartvest APP



Tastendruck – kurz:
Tastendruck – lang (ca. 5 Sek)
Bestätigt durch LED-Flash

Button – short-press
Button – long-press (app. 5 sec)
Confirmed by LED-flash

11