


Security Tech Germany


- DE Eine alternative Inbetriebnahme sowie detaillierte Informationen findest Du in der Bedienungsanleitung auf abus.com oder in der App.
- FR Vous trouverez une solution alternative pour la mise en service, ainsi que des informations détaillées dans le manuel d'utilisateur sur abus.com ou via notre application.
- NL Een alternatieve ingebruikname en gedetailleerde informatie vind je in de gebruikershandleiding die op abus.com en in de app.
- IT Per informazioni su una messa in funzione alternativa o sui dettagli del prodotto, consultare le istruzioni per l'uso disponibili all'indirizzo abus.com o nella app.
- GB You can find an alternative start-up process and detailed information in the user manual at abus.com or in the app.
- DK Alternativ idrifttagning samt detaljerede oplysninger finder du i betjeningsvejledningen på abus.com eller i appen.
- ES En el manual de instrucciones disponible para descargar en abus.com y en la App podrás encontrar una puesta en funcionamiento alternativa, así como información más detallada.
- SE Alternativ idrifttagning samt detaljerad information finns i bruksanvisningen på abus.com och i appen.

FUSG35010A

abus.com



Security Tech Germany



FUSG35010A

abus.com



App öffnen Start App

Gegebenenfalls App PIN (default „123456“) eingeben und bestätigen.

If required enter App PIN („123456“ by default) and confirm.

1



Auswahl Selection


Wähle gegebenenfalls die gewünschte Zentrale.

If necessary, select the desired panel.

Schritte 1 und 2 entfallen, falls Du in der App den automatischen Login aktiviert hast.

Steps 1 and 2 are not necessary, if the automatic login has been activated.

2




Einstellungen Settings

Wähle das Einstellungssymbol an.

Select the settings button.

3




Einstellungen Settings

1. Gib das Passwort ein (default „123456“).
2. Wähle „Einstellungen entsperren“.

1. Enter the password („123456“ by default).
2. Select „Unlock Settings“.

4




Komponenten Components

1. Wähle „Komponenten“.
2. Wähle das Plus-Symbol in der neu aufgehenden Ansicht.

1. Select „Components“.
2. Select the plus symbol in the new screen.

5




Türgong Doorbell

1. Wähle „Türgong“.

1. Select „Doorbell“.

6




**Name
Name**

1. Gib einen Namen ein.
2. Wähle den Raum, in dem sich der Türgong befindet.
3. Wähle „Weiter“.

1. Enter a name.
2. Select the room in which the Doorbell is installed.
3. Select „Next“.

7




**Einlernen
Pair**

1. Wähle „Einlernen“
2. ziehe danach die Plastikfolie vom Batteriefach ab

1. Select „Pair“
2. Remove the plastic tab from the Battery-case

8



**Verbindung
Connection**

Verbindung wird hergestellt und die Komponentenansicht wird angezeigt.


Connection is initiated and the component screen is displayed.

9


**Montage
Installation**

Die Schrauben mit Hilfe der Bohrschablone an die Wand befestigen, Türgong einhängen

Fix the screws tot he wall by using the Doorbell. Insert the Doorchime.



10



Lautstärke / Volume:
 • Hoch / high 80 dbA
 • Medium 70 dbA
 • Gering / low 60 dbA
 • Stumm / mute

Melodie / Chime
 • 1 – 4 Klingeltöne / Chimes *1
 • 5 Alarmton / Alarm-tone *2

Einlertaste / Pairing button
 • (Alternative Einlertmethode)
 • (Alternative Pairing-method)

*1 = Lege den Klingelton in der Hotkey / Szenario-konfiguration in der Smartvest App fest
 Select the Chime in the Hotkey / Scenario-configuration of the Smartvest App

*2 = Alarmton ist für den Alarmfall fest eingestellt
 Alarm-tone is fixed for the Alarm-Case

11