



Sign



Storage



Chain

**VISO**

Date : 04/10/2018



# FICHE TECHNIQUE



## DSW 5541 – BAC NAVETTE INDUSTRIEL



Gamme : STORAGE

Code douane : 3923109000

EAN : 3321360026231

REF	Dimensions L x l x H (mm)	Volume +/- (L)	Charge dynamique max (kg)	Poids (kg)
DSW 5541	600 x 400 x 416	78	30	3,8

- **Fabriqué en** polypropylène
- **Coloris** : bleu

### Caractéristiques :

- Gerbable et emboitable, palettisable
- Poignée ergonomique
- Porte étiquette (80 x 55mm)
- Possibilité de fermeture sécurisée avec un lien
- Résiste aux températures -20/+40°C
- Cette référence est compatible avec la plateforme à roulettes (E8888). Charge utile dynamique de 160 kg



Porte-étiquette



Fermeture avec lien



Fond renforcé



VISO - ZI de la Vigne aux Loups - 7 Avenue Arago 91380 CHILLY-MAZARIN - FRANCE

[www.viso-cpn.com](http://www.viso-cpn.com)

[contact@viso-cpn.com](mailto:contact@viso-cpn.com)



Sign



Storage



Chain

## ➔ TECHNICAL SHEET

### ➔ DSW 5541 – DISTRIBUTION CRATE



Range : STORAGE

Customs : 3923109000

EAN : 3321360026231

REF	Dimensions L x w x H (mm)	Volume +/- (L)	Dynamic charge max (kg)	Weight (kg)
DSW 5541	600 x 400 x 416	78	30	3,8

- **Made of** polypropylene
- **Colors** : blue

#### Specifications :

- Nestable and stackable
- Ergonomic handle
- Label holder (80 x 55mm)
- Can be closed with ties
- Use temperatures between -20/+40°C
- This reference is compatible with the platform with wheels (E8888). Dynamic payload of 160 kg



Label holder



Can be sealed with ties



Reinforced bottom





Sign



Storage



Chain

# VISO

Date : 04/10/2018



## FICHE TECNICA

➔ DSW 5541 – CONTENEDOR DE PLÁSTICO ENCAJABLE CON TAPA



Gama : STORAGE  
Aduanas : 3923109000  
EAN : 3321360026231

REF	Dimensiones L x ancho x alto (mm)	Volumen +/- (L)	Carga dinamica max (kg)	Peso (kg)
DSW 5541	600 x 400 x 416	78	30	3,8

- Hecho en polipropileno
- Color : azul

### Características :

- Apilable y encajable, paletizable
- Manija ergonómica
- Porta etiqueta (80 x 55mm)
- Se puede cerrar con enlace de plástico
- Resistente a temperaturas de -20/+40°C
- Esta referencia es compatible con el  
plataforma con ruedas (E8888). Carga útil dinámica de 160 kg



Porta etiqueta



Se puede sellar con enlace



Fondo reforzado

