






1) Bohrung für Gewinde M4 oder 8-32 UNC

UV = unverzinkt

VZ = verzinkt

AV = angeschnitten u. vorgezogen

Axialspiel bei Kugellagerung mit Feder spielfrei verspannt.

Tolerierung/Tolerances: DIN 7167							
Allgemeintoleranzen/ Gen. tolerances: Längenmaße: DIN 7167 Winkel, Form u. Lage: DIN ISO 2768-mK							
AutoCAD 2002				Artikel/Title		Massstab/scale	
	Datum/Date	Name/Name		Axiallüfter		1:1	
Bearb./Drawn:	05.09.2005	KOLETZKI		Zchg.-Nr./ Dwg.-No.:		Blatt/Page	
	D	000000108052		9244014209		002	
	Index/Index	Aend.-Nr./Change-No.					
gepr. u. zur Verwendung freigegeben/Checked for release von KOLETZKI am 05.09.2005			ebm-papst St. Georgen GmbH & Co. KG		Ers.f.Zchg./ Replaces:	GL. NR. V. 09.03.83	A4