ZI-RD300

Rad Dumper

- luftgefüllte Geländereifen, Allradantrieb
- einfach zu manövrieren und flexibel
- üppiger, manueller Kippbehälter für große Transportgüter
- Fahrtrichtung am Handgriff steuerbar
- 3 Vorwärtsgänge und 1 Rückwärts-gang
- ideal für Lasten bis zu 300 kg

Umfangreiches Zubehör wie Schneeschild (RD300SS), Flachpritsche (RD300FP) und Muldenaufbau (RD300MA) optional erhältlich

Wartungsvideo: YouTube-Link



YOUR JOB. OUR TOOLS.

ZI-RD300
Rad Dumper

ZIPPER

Technische Details

Motorleistung S1 in W	4100	Drehzahl in min-1	3600
Vorschubgeschwindigkeit	2,5 / 4,8 / 6,4 km/h	Motortyp	1-Zylinder, 4-Takt OHV
Hubraum in ccm	196	Kraftstoff	ROZ95
Tank-Kapazität in l	3,6	Kraftübertragung	3F + 1R
Nutzlast in kg	300	Behältermaße in mm	912x650x560
Bruttogewicht in kg	166	Nettogewicht in kg	145
Verpackungsbreite in mm	775	Verpackungslänge in mm	1.135
Verpackungshöhe in mm	880	EAN Code	9120039232485

YOUR JOB. OUR TOOLS.