



brennenstuhl®

SICHERHEITSINFORMATIONEN

SAFETY INFORMATION

DE	Sicherheitsinformationen	HU	Biztonsági információk	LT	Saugos informacija
EN	Safety information	RU	Информация о безопасности	LV	Drošības informācija
FR	Informations sur la sécurité	TR	Güvenlik bilgileri	HR	Sigurnosne informacije
NL	Veiligheidsinformatie	FI	Turvallisuustiedot	RO	Informații privind siguranța
IT	Informazioni sulla sicurezza	GR	Πληροφορίες για την ασφάλεια	BG	Информация за безопасност
SE	Säkerhetsinformation	PT	Informações de segurança	DK	Oplysninger om sikkerhed
ES	Información de seguridad	EE	Ohutusalane teave	NO	Sikkerhetsinformasjon
PL	Informacje dotyczące bezpieczeństwa	SK	Bezpečnostné informácie	UA	Інформація з техніки безпеки
CZ	Bezpečnostní informace	SI	Varnostne informacije	AR	معلومات السلامة

WWW.BRENNENSTUHL.COM

04/11/2024

100mm

brennenstuhl®

Bremounta

BMA USB 04 DE 3676

3 m H05VV-F 3G1,5

MAX 3500W

16A / 230V~

USB: 5,0V $\overline{\text{---}}$ 2,1A 10,5W

SNI

SNI 04-3892.1.1-2003, SNI IEC 60884-1:2014
NPB 101-116-181989

Made in China



Art. 1 15066 0 315

0483007/4323

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestr.1-3, D-72074 Tübingen- lectra technik ag, Blegistrasse 13, CH-6340 Baar

3676 2419



007123

657025

service@brennenstuhl.com

35mm





0453855/3720

**Nicht
hintereinander
stecken! Spannungsfrei
nur bei gezogenem Stecker!
Nicht abgedeckt betreiben!**

**Nur zur Verwendung
in trockenen
Räumen!**