



brennenstuhl®

SICHERHEITSINFORMATIONEN

SAFETY INFORMATION

DE	Sicherheitsinformationen	HU	Biztonsági információk	LT	Saugos informacija
EN	Safety information	RU	Информация о безопасности	LV	Drošības informācija
FR	Informations sur la sécurité	TR	Güvenlik bilgileri	HR	Sigurnosne informacije
NL	Veiligheidsinformatie	FI	Turvallisuustiedot	RO	Informații privind siguranța
IT	Informazioni sulla sicurezza	GR	Πληροφορίες για την ασφάλεια	BG	Информация за безопасност
SE	Säkerhetsinformation	PT	Informações de segurança	DK	Oplysninger om sikkerhed
ES	Información de seguridad	EE	Ohutusalane teave	NO	Sikkerhetsinformasjon
PL	Informacje dotyczące bezpieczeństwa	SK	Bezpečnostné informácie	UA	Інформація з техніки безпеки
CZ	Bezpečnostní informace	SI	Varnostne informacije	AR	معلومات السلامة

WWW.BRENNENSTUHL.COM

04/11/2024

100mm

brennenstuhl®



Art. 1 15324 0 026

0483001/4323

Ecolor

ECL USB 04 DE 3676

1,5 m H05VV-F 3G1,5

MAX 3500W

16A / 230V~

USB: 5,0V $\overline{\text{---}}$ 2,1A 10,5W



SNI 04-3892.1.1-2003, SNI IEC 60884-1:2014
3676 2419 NPB 101-116-181989



4

007123

654789


service@brennenstuhl.com

Made in China

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestr.1-3, D-72074 Tübingen- lectra technik ag, Blegistrasse 13, CH-6340 Baar

35mm





**Nicht
hintereinander
stecken! Spannungsfrei
nur bei gezogenem Stecker!
Nicht abgedeckt betreiben!
Nur zur Verwendung
in trockenen
Räumen!**