

TERRATEC ChargeAIR dot!

Kabellose Ladestation für Smartphones



- Lädt Smartphones kabellos und unterstützt den Qi-Standard
- Rubber Oberfläche für einen sicheren Halt des Smartphones
- Schnelles kabelloses Laden dank 10 Watt Output
- 5 W / 7,5 W oder 10 Watt Output mit automatischer Erkennung
- Eingang: 5 V / 2 A max. oder 9 V / 2 A max.

Beschreibung

 DE

Gut aufgelegt: Der kabellose Energielieferant TERRATEC ChargeAIR dot! bietet eine Induktionsladefläche für komfortables Laden entsprechender Smartphones. Mit bis zu 10 Watt Leistung und automatischer Erkennung versorgt es Phones besonders schnell und sicher mit Energie. Seine gummierte Oberfläche gewährleistet einen sicheren Halt, während das silberfarbene Gehäuse ein edles Finish liefert. So wird er zum hochwertigen Accessoire auf dem Schreibtisch, der Nachtkonsole oder dem Couchtisch.

 GB

The wireless energy source TERRATEC ChargeAIR dot! offers an induction charging surface for a comfortable power supply of compatible smartphones. With up to 10 Watt output and automatic detection, it charges the phones very fast and secure. Its rubber coating enables a secure hold, while the silver casing provides a noble finish and makes it the high-end accessories on the desk, the nightstand or the coffee table.

 FR

Bien posées: Le fournisseur d'énergie sans fil TERRATEC ChargeAIR dot! prévoit une surface de chargement à induction pour recharger confortablement les Smartphones correspondants. Avec une puissance jusqu'à 10 watts et une reconnaissance automatique, il alimente les portables de manière particulièrement rapide et sûre. Sa surface caoutchoutée garantit un bon maintien, tandis que le boîtier argenté livre une finition soignée. Ainsi, il devient un accessoire de haute qualité sur votre bureau, table de nuit ou la table de salon.

TERRATEC ChargeAIR dot!

Kabellose Ladestation für Smartphones

DE

Eigenschaften

- Lädt Smartphones kabellos und unterstützt den Qi-Standard
- Rubber Oberfläche für einen sicheren Halt des Smartphones
- Schnelles kabelloses Laden dank 10 Watt Output
- 5 W / 7,5 W oder 10 Watt Output mit automatischer Erkennung
- Eingang: 5 V / 2 A max. oder 9 V / 2 A max.
- Ladefrequenz: 110 – 205 kHz
- Inklusive Schnellladeadapter und 100 cm langem USB-Kabel
- Conversion Rate von 80 %

GB

Specifications

- Charges smartphones wireless and supports Qi standard
- Rubber coated surface for a secure hold
- Fast and wireless charging thanks to 10 Watt output
- 5 W / 7,5 W or 10 Watt output with auto detection
- Input: 5 V / 2 A max. or 9 V / 2 A max.
- Charging frequency: 110 – 205 kHz
- Quick charging adapter and 100 cm USB cable included
- Conversion rate of 80 %

FR

Propriétés

- Recharge les Smartphones sans fil et support de la norme Qi
- Surface caoutchoutée pour un bon maintien du Smartphone
- Recharger rapidement sans fil grâce à une sortie de 10 watts
- Sortie de 5 W / 7,5 W ou 10 watts avec reconnaissance automatique
- Entrée: 5 V / 2 A max. ou 9 V / 2 A max.
- Fréquence de chargement: 110 – 205 kHz
- Adaptateur de charge rapide et câble USB d'une longueur de 100 cm inclus
- Taux de conversion de 80 %

Lieferumfang

- TERRATEC ChargeAIR dot!
- Schnellladeadapter
- Micro USB Kabel
- Bedienungsanleitung

Vertriebsinformationen/Sales info

Artikel-Nr./item number: 257478

EAN-Code: 4040895005571

Verpackungseinheit: tbd.

Abmessungen/dimensions (Breite/Höhe/Tiefe)

- Produkt: 96 x 9 mm
- Verpackung: tbd.
- Karton: tbd.

Gewicht/weight

- Produkt/product: 118 gr.
- Verpackung/package: tbd.
- Karton: tbd.

Kennzeichnung: CE

Ursprungsland/country of origin: China

August-Schmidt-Str. 7 | D-52477 Alsdorf

Telefon: +49(0) 241 / 70 51 52 500

Telefax: +49(0) 2404 / 9181 20

E-Mail: info@ultron.de

Kunden Hotline: 02 41 / 70 51 52 500

RMA / Technik Hotline: 02 41 / 70 51 52 500

