




A–A (1 : 1)




ISO (1 : 1)




B


Unterteil/
Base




B–B (1 : 1)



Oberteil/
Lid



C–C (1 : 1)



Schutzart IP40. Um Schutzart IP65 zu erreichen,
muss die beiliegende Dichtung korrekt montiert werden.
Die Dichtung darf in den Ecken weder gestreckt noch gestaucht werden.
Stoßstelle schräg geschnitten und verklebt, sodaß die
Schnittstellen durch den Federdruck aufeinander gedrückt werden.

Protection class IP40. To achieve protection class IP65,
the enclosed gasket must be mounted correctly. The gasket must not be
stretched or compressed in the corners. Ends cut obliquely and glued,
so that the cut ends are pressed together by the spring pressure.

"Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten" *"Please pay attention to copyright note DIN ISO 16016"*

						Zeichnungs-Nr. / *Drawing-No.:*	2K 5455.036.01
					Datum/*Date*	Name/*name*	4U-070504
				Gezeichnet	11.07.2018	AR	
				Kontrolliert			Katalogzeichnung/Catalogue drawing
				Norm			
						2504228.idw	1:1
							A2
Status	Ä.Nr/*Alt.No*	Datum/*Date*	Name				