

BS 18 LT BL Q (602334890) Akku-Bohrschrauber

Bestell-Nr. 602334890
EAN 4007430302335



Abbildung stellvertretend



- Starker Allrounder: handlicher Bohrschrauber mit Brushless-Power für anspruchsvolle Bohr- und Schraubanwendungen
- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Bohrfutter, Bithalter, Winkeladapter und mehr für flexibles Arbeiten
- Spindel mit magnetischem Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
- Kraftvoller Brushless-Motor für höchste Effizienz und lange Akku-Laufzeit
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Technische Werte

KENNWERTE

Akkuspannung	18 V
Max. Drehmoment weich	34 Nm
Max. Drehmoment hart	75 Nm
Einstellbares Drehmoment	0.7 - 8 Nm
Bohr-Ø Stahl	13 mm

Bohr-Ø Weichholz	38 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 600 / 0 - 2100 /min
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.3 kg
Gewicht mit Akkupack	1.7 kg

VIBRATION

Bohren Metall	2.3 m/s ²
Messunsicherheit K	1.5 m/s ²

GERÄUSCHEMISSION

Schalldruckpegel	77 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA)	88 dB(A)
Messunsicherheit K	3 dB(A)

Lieferumfang

- Schnellwechselbohrfutter
- Schnellwechselbithalter
- Gürtelhaken und Bitdepot
- ohne Akkupack, ohne Ladegerät