



devolo

devolo Access Point One

Technische Daten

Standards	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.11 a, b, g, n, ac (2.4 / 5 GHz concurrent) Auto MDI/X
Geschwindigkeiten	Wi-Fi 1733 (mbps, 4x4 MIMO/ 5 GHz), Wi-Fi 300 (mbps, 2x2 MIMO/ 2,4 GHz) Ethernet 10/100 (Mbit/s), Ethernet 10/100/1000 (Mbit/s)
Modulation	Wi-Fi OFDM (IEEE 802.11a, g, n, ac)
Reichweite	Wi-Fi: 300
Sicherheit	WPA/WPA2
LEDs	Link Power (on/off) ETH (link/activity) WiFi
Taster	Pairing WPS
Stecker • Länder	Type C (CEE 7/16) • (EU)
Geräte-Anschluss	5 x Ethernet RJ45
Strom- und Leistungsaufnahme	Maximal W/A: 16,2 W Typisch W/A: 9,1 W Stand-By W/A: 6,5 W
Spannungsversorgung	external 12 V DC
Temperatur (Lager • Betrieb)	-25°C to 70°C • 0°C to 40°C
Maße (ohne Stecker)	150 x 140 x 30
Umgebungsbedingungen	10–90% Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Zulassungen	CE Class B (EU, CH, NO)
Zusätzliche Features	HTML Konfigurationsseite

Vertriebsinformationen

Garantie	3 Jahre
Zubehör	<ul style="list-style-type: none">▪ Dokumentation: gedruckte Installationsanleitung▪ Ethernet-Kabel RJ45-RJ45

Einzeladapter

Artikelnummer:	08494 (DE, AT, CH)
EAN:	4250059684942
Größe:	190 x 243 x 81 mm
Gewicht:	680 g

WEEE Zusatzinformationen

Gewicht WEEE:	542 g
Papier (Grüner Punkt):	133 g
Plastik (Grüner Punkt):	2 g
Sonstiges (Grüner Punkt):	0,2 g

