



4 008496 987528 >

D Moderne 9x 5mm Multi LED Taschenlampe mit stoßfestem Gehäuse bestehend aus Aluminium und Gummi. Mit praktischer Trageschleife. **GB** Modern 9x 5mm LED flashlight with Multi-LED technology. With a shock proof aluminium and rubber housing. Including lanyard for convenient handling. **F** Lampe de poche moderne à LED 9x 5mm avec technologie Multi LED. Avec boîtier en aluminium et en caoutchouc résistant aux chocs. Avec dragonne pour un maniement pratique. **FIN** Nykyaikainen Multi-LED-taskulamppu, jossa yhdeksän 5 mm:n LEDiä. Iskunkestävä kotelot alumiinia ja kumia. Sisältää kätevästi hihnan. **I** Moderna torcia LED 9x 5mm con tecnologia Multi-LED. Dotata di una struttura resistente agli urti in alluminio e gomma. Comprensiva di un apposito cinturino da trasporto per un comodo utilizzo. **E** Moderna linterna LED de 9x 5mm con tecnologia multi-LED. Con carcasa de aluminio y caucho a prueba de impactos. Incluye cordón para que el manejo resulte más cómodo. **BG** Модерно 9x 5mm светодиодно фенерче с мултисветодиодна технология. С устойчив на удар алуминиев и гумов корпус. Вкл. верижка за удобно носене. **HR** Moderna 9x 5mm LED svjetiljka s tehnologijom Multi-LED. Aluminijsko i gumeno kućište otporno na udarce. Ima užicu za praktično rukovanje. **SRB MNE** Moderna 9x 5mm baterijska lampa sa Multi-LED tehnologijom. Sa kućištem od aluminijuma i gume otpornim na udarce. Uključujući kabl za udobno rukovanje. **BIH** Moderna LED svjetiljka 9x 5mm s Multi-LED tehnologijom. S aluminijumskim i gumenim kućištem otpornim na udarce. Uključuje užicu za praktično rukovanje. **CZ** Moderní 9x 5mm LED svítilna s technologií Multi-LED. S nárazuvzdorným hliníkovým a gumovým pouzdem. Včetně šňůrky pro pohodlnou manipulaci. **EST** Kaasaegne 9x 5mm multi-LED-taskulamp. Põrutuskindel alumiiniumist ja kummist korpus. Mugavaks käsitemiseks kaasas kaelaapael. **GR** Μοντέρνος φακός με 9 LED 5mm και τεχνολογία Multi-LED. Με περίβλημα από αλουμίνιο και κοουτσόκ ανθεκτικό στο τσιμπήσιμο. Περιλαμβάνει λουρίδι για εύκολη χρήση. **H** Modern, 9x 5mm-es LED-es zseblámpa Multi-LED technológiával. Ütésálló alumínium és gumi házazal. Nyakpánttal a kényelmes kezelésért. **KZ** Multi-LED технологиялы 9x 5 миллиметрлик замануу кулшам. Алюминий және резеңкеден жасалган корпусу соққыға төзімді. Ұстауға ыңғайлы ілмергі бар. **LV** Mūsdiens 9x 5mm LED lukturitis ar Multi-LED tehnoloģiju. Ar triecieniztūriņu alumīnija un gumijas korpusu. Ērtāka lietojuma labad lukturītim ir siksniņa. **LT** Modernus 9x 5mm LED prožektorius, kuriame pritaikyta Multi-LED technologija. Snūgiams atsparus iš aliuminio ir gumos pagamintas korpusas. Su dirželiu, kad būtų patogiu naudoti. **NL** Moderne 9x 5mm LED-zaklamp met multi-LED-technologie. Met schokbestendige aluminium en rubberen behuizing. Inclusief sleutelkoord voor gemakkelijk gebruik. **PL** Nowoczesna latarka z 9 diodami LED 5 mm i technologia Multi-LED. Z odporną na wstrząsy, aluminiowo-gumową obudową. Wyposażona w ułatwiającą postępowanie się latarką smycz. **P** Moderna lanterna LED com 9 LEDs de 5 mm con tecnologia Multi-LED. Com um corpo de alumínio e borracha à prova de choques. Incluindo fita de transporte prática. **RO** Lanterna modernă cu 9 LED-uri de 5 mm, cu tehnologie multi-LED. Cu o carcasă din aluminiu și cauciuc rezistentă la șocuri. Include șnur textil pentru manipulare confortabilă. **RUS** Фонарь. Современный фонарик с 9 светодиодами 5 мм и технологией Multi-LED. В ударопрочном алюминиевом обрешенном корпусе. Со шнуром для удобства обращения. Дата изготовления: см. на продукте в формате ДД/МГГГ, где ДД/ДД – день в году, ГГ–год. **S** Modern ficklampa med 9 st LED-lampor på 5 mm och Multi-LED-teknologi. Med stötsäkert hölje av aluminium och gummi. Inklusive bärm för praktisk hantering. **SK** Moderné pohodlné a nárazuvzdorné 5 mm LED klúčienkové svetidlo s hliníkovým a gumovým pouzdom. **SLO** Sodobna LED-svetilka velikosti 9x 5mm, s tehnologijo Multi-LED. Z ohlajšjem iz aluminija in gume, ki je odporna na udarce. S trakom za priročnejšo uporabo. **TR** Multi-LED teknolojisine sahip modern 9x 5mm LED fener. Darbeye dayanıklı alüminyum ve kauçuk gövdeli. Konforlu taşıma için kordona sahiptir. Tüketiciler haklarına ait daha detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. **UA** Сучасний світлодіодний ліхтар 9x 5мм з технологією Multi-LED. З ударостійким алюмінієвим та гумовим корпусом. Включає ремінець для зручного переміщення. **AR** كشاف LED 5 × 9 ملم متقدمة. في مبيت مضاد للصدمات من الألومنيوم والمطاط مزود بشرط حمل لسهولة الاستخدام.

3 years guarantee

• 3 Jahre Garantie • Garantie de 3 ans • Garanzia di 3 anni • Garantía de 3 años • 3 години гаранция • Jamstvom od 3 godine • Garancija 3 godine • Garanciju na 3 godine • Záruka 3 roky • 3-aastane garantii • εγγύηση 3 ετών • 3-én garancia • 3 жылдық кепілдік беріледі • 3 metų garantija • 3 gadu garantija • Garantietermijn van 3 jaar • 3 lata gwarancji • Garantie de 3 años • Garanții de 3 ani • Гарантия 3 года • 3 års garanti • Záruka 3 rokov • 3 leta garancije • 3 yıl garantilidir • 3-річний гарантією • ضمان 3 سنوات

D Polarität (+/-) beachten. Batterien nicht aufladen, nicht öffnen, nicht ins Feuer werfen oder kurzschließen. **GB** Insert correctly. Do not charge. Do not disassemble. Do not dispose of in fire. Do not short circuit. **F** Pile alcaline. Respecter les polarités (+/-). Ne pas recharger. Ne pas ouvrir les piles. Ne pas jeter les piles au feu. Ne pas court-circuiter les piles. **I** Batteria alcalina. Rispettare la polarità (+/-). Non ricaricare. Non aprire. Non gettare nel fuoco. Non cortocircuitare. **E** Pila alcalina. Respetar la polaridad (+/-). No recargar. No abrir ni desmontar. No arrojar al fuego. No provocar cortocircuito. **BG** Алкални батерии. **HR SRB MNE BIH** Alkalne baterije. Pazite na polaritet (+/-). Ne punite. Ne otvarajte. Držite podalje od vatre. Ne izazivajte kratki spoj. **CZ** Alkalické baterie. Pozor na polaritu. Nenabíjet. Neotvírat. Nevzhazovat do ohně. Pozor na zkrat. **EST** Alkaalne patarei. Jälgida polaarust (+/-). Mitte laadida. Mitte avada. Mitte visata tulle. Ärge tekitage lühist. **GR** Αλκαλική μπαταρία. Τοποθετήστε τη σωστά. Μην Φορτίζετε. Μην τις αποσυναρμολογείτε. Μην απορρίπτετε στη φωτιά. Μην βροχυκικλόνετε. **H** Nagy teljesítményű alkáli elem. Ügyeljen a polaritásra (+/-). Nem újratölthető. Ne nyissa szét. Ne dobja tűzbe. Ne zárja rövidre. **KZ** Цінтіні гальванікалык элемент. Карам-карсылыктын сактаныз (+/-). Кайта зарядтамаңыз. Ашпаңыз. Отқа тастамаңыз. Қарым-қатынасты матастырмаңыз. **LV** Alkalīna baterijas. Ievietojiet ievērojot (+/-). Neļādēt. Neatvēr. Nemest uguni. Nesavienot pa tiešu. **LT** Šarminiai elementai. Žiūrėkite poliarisukm. Nekrauti. Neardyti. Nemesti į ugnį. Nedaryti trumpo jungimo. **N** Alkalisk batteri. Sett inn riktig (+/-). Må ikke lades opp. Må ikke åpnes. Må ikke kastes i åpen ild. Må ikke kortsluttes. **NL** Alkaline batterijen. Plaats de batterijen volgens de +/- tekens. Niet oplaadbaar. Niet openmaken. Niet in het vuur werpen. Geen kortsluiting veroorzaken. **PL** Baterie alkaliczne. Wkładać poprawnie. Nie ładować. Nie otwierać. Nie wrzucać do ognia. Nie doprowadzać do zwarcia. **P** Pilha Alcalina. Respeite a polaridade (+/-), não recarregar, não abrir, não deitar no fogo, não provocar curto circuito. **RO** Baterie alcaline. Atenție la polaritate (+/-). Nu reincarcați. Nu dezasamblați. Nu aruncați în foc. Nu scurcircuitați. **RUS** При использовании батареек в фонаре. Батареи первичные. Элементы питания щелочные в комплекте. Соблюдать полярность (+/-). Не перезаряжать. Не вскрывать. Не бросать в огонь. Не замыкать контакты. **SK** Alkalické batérie. Pozor na polaritu (+/-). Nenabíjať. Neotvárať. Nehádzať do ohňa. Pozor na zkrat. **SLO** Alkalne baterije. Pazite na pravilno polariteto (+/-). Ne polniti. Ne razstavljati. Ne izpostavljajte ognju. Ne ustvari kratek stik. **TR** Alkalın pil. Uyarı: Pil kutuplarını doğru yerleştiriniz. Sarj etmeyiniz. Pillerin içini açmayınız. Ateşe atmayınız. Kısa devre uyarımayınız. **UA** Лушний елемент живлення. Дотримуватись полярності. Не заряджати. Не розкривати. Не кидати у вогонь. Не замикати контакти. **AR** فارتا الكالين. أدخل البطارية بشكل صحيح (+/-). لا تقم بإعادة الشحن. لا تفتحها. لا تتخلص من البطارية بالنار لا توصل من مدى قصير.

VARTA Consumer Batteries UK LTD, Suite 102 Earl Business Centre, Oldham, Greater Manchester, OL8 2PF. Производител и вносител: ВАРТА Консумер Батериес ГмбХ & Ко.КраА, Алфред-Круп-шрасе 9, 73479 Елванген, Германия. Uvoznik: DARA d.o.o., Kneza Višestava 4, 88240 Posušje. info@dara.ba. Tel: +387 (0) 39 685 050. Uvoznik: DTM COMPANY DOO, Vladimira Popovića 6, 11070 Novi Beograd, Srbija. Изготовитель: сделано в Китае для «BAPTA Консьюмер Баттериз ГмбХ & Ко.КраА», Германия, 73479, Эльванген, Алфред-Круп-Штр. 9. Ithalatör Firma: VARTA Pilleri Tic. Ltd. Şti, Dar Vadi Bumerang Ofis, No.3, Merkez Mh. Sepkin Sk. Kağıthane 34406, İstanbul. Tel: 0212 659 50 60. Представництво фірми «BAPTA Консьюмер Батериз ГмбХ & Ко. КраА». Україна, Київ 04107, вул. Половецька 14а. المستورد والموزع الرسمي يتوسن: سكاى للتوزيع 02 نهج الطاقة الشرقية 1 تونس 2035. منتج: فارتا كينسيومر باطري ج.ب.ه & كو، 9 الفرد كرايس إلفانجن، ألمانيا

Made in China • Fabriqué en RPC • Prodotto in RPC • Fabricado en China • Произведено в КНР • Proizvedeno u Kini • Vyrobeno v Číně • Παράγεται στην Κίνα • Származási ország: RPC • ҚХР-да жасалған • Izgatavots Kínā • Pagaminta Kinijoje • Gemaakt in China • Wyprodukowano w ChRL • Fabricado na China • Fabricat în RPC • Сделано в Китае • Vyrobené v Číně • Çin 'de imal edilmiştir • Вироблено в КНР • تم إنتاجها في الصين


Producer, Produttore, Produvodač, Výrobce, Tootja, Gyártó, Өндүрүшү, Ražatelj, Gamintojas, Producent, Изготовитель, Výrobca, Proizvajalec, Üretici, Виробник, منتج:

VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Str. 9, 73479 Ellwangen, Germany, info@varta-household.com



www.varta-ag.com/insights

PET 1: Raccolta plastica / PAP 2: Raccolta carta



VARTA Longlife Power 2xAA 1.5V (LR6-Stilo-Mignon)