

WQ 1100-125 (610035000) Winkelschleifer

Bestell-Nr. 610035000
EAN 4007430338389



Abbildung stellvertretend



- Robust, universell und wirtschaftlich: kraftvoller Winkelschleifer für jeden Einsatz
- Kraftvoller Motor mit guter Überlastfähigkeit
- Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick-System
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maximalen Anwenderschutz und zügiges Weiterarbeiten
- Wiederanlaufschutz nach Stromunterbrechung
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen

Technische Werte

KENNWERTE

Scheiben-Ø	125 mm
Nennaufnahmeleistung	1100 W
Abgabeleistung	700 W
Leerlaufdrehzahl	12000 /min
Drehzahl bei Nennlast	7000 /min
Drehmoment	3.5 Nm

Spindelgewinde	M 14
Griffumfang	194 mm
Gewicht ohne Netzkabel	2.2 kg
Kabellänge	4 m

VIBRATION

Oberfläche schleifen	7.5 m/s ²
Messunsicherheit K	1.5 m/s ²
Schleifen mit Schleifblatt	2.5 m/s ²
Messunsicherheit K	1.5 m/s ²

GERÄUSCHEMISSION

Schalldruckpegel	87 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA)	98 dB(A)
Messunsicherheit K	3 dB(A)

Lieferumfang

- Schutzhaube
- Stützflansch
- M-Quick-Spannmutter
- Zusatzhandgriff