

WEQ 1400-125 (600347000) Winkelschleifer

Bestell-Nr. 600347000
EAN 4007430338549



Abbildung stellvertretend



- Robust, universell und wirtschaftlich: kraftvoller Winkelschleifer für jeden Einsatz
- Kraftvoller Motor mit guter Überlastfähigkeit
- Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last
- Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick-System
- Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maximalen Anwenderschutz und zügiges Weiterarbeiten
- Elektronischer Überlastschutz für lange Lebensdauer
- Elektronischer Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen

Technische Werte

KENNWERTE

Scheiben-Ø	125 mm
Nennaufnahmeleistung	1400 W
Abgabeleistung	780 W
Leerlaufdrehzahl	11500 /min
Drehzahl bei Nennlast	10500 /min

Drehmoment	3.3 Nm
Spindelgewinde	M 14
Griffumfang	194 mm
Gewicht ohne Netzkabel	2.2 kg
Kabellänge	4 m

VIBRATION

Oberfläche schleifen	7.5 m/s ²
Messunsicherheit K	1.5 m/s ²
Schleifen mit Schleifblatt	2.5 m/s ²
Messunsicherheit K	1.5 m/s ²

GERÄUSCHEMISSION

Schalldruckpegel	87 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA)	98 dB(A)
Messunsicherheit K	3 dB(A)

Lieferumfang

- Schutzhaube
- Stützflansch
- M-Quick-Spannmutter
- Zusatzhandgriff