

Farbband - THERMOMARK-RIBBON 110 RD - 0829543

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Farbband, Breite: 110 mm, Farbe: rot

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 608800
GTIN	4046356608800
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	322,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	347,900 g
Zolltarifnummer	96121010
Herkunftsland	Frankreich
Verkaufsschlüssel	N1 - Werkzeuge + Drucker
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

Technische Daten

Maße

Länge (b)	300 m
Breite (a)	110 mm

Umgebungsbedingungen

Empfohlene Lagerkonditionen	5-35 °C / 20-80 % relative Luftfeuchtigkeit.
-----------------------------	--

Allgemein

Farbe	rot
Material	Polyester

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Farbband - THERMOMARK-RIBBON 110 RD - 0829543

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	19140611
eCl@ss 4.0	24190100
eCl@ss 4.1	24190100
eCl@ss 5.0	19029100
eCl@ss 5.1	19029100
eCl@ss 6.0	19149200
eCl@ss 7.0	19149290
eCl@ss 8.0	19140611
eCl@ss 9.0	19140611

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC001675
ETIM 5.0	EC001675
ETIM 6.0	EC001694
ETIM 7.0	EC001694

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172501
UNSPSC 7.0901	43212107
UNSPSC 11	43172501
UNSPSC 12.01	43212107
UNSPSC 13.2	43211612
UNSPSC 18.0	44103112
UNSPSC 19.0	44103112
UNSPSC 20.0	44103112
UNSPSC 21.0	44103112