

Farbandkassette - TMP-RIBBON 110 WH 100 - 0803376

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)

Farbandkassette, für THERMOMARK PRIME zur Bedruckung der Produktgruppen US(2)-TM(F)..., US-TM(F)L..., US-WMTB..., US-EML..., US-EML(S)P..., US-EMLP-HA..., US-EM(S)P..., US-EML-RS..., Breite: 110 mm, Farbe: weiß



Kaufmännische Daten

| | |
|--|---|
| Verpackungseinheit | 1 STK |
| GTIN |  4 055626 042152 |
| GTIN | 4055626042152 |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 244,900 g |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 244,900 g |
| Zolltarifnummer | 96121010 |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Verkaufsschlüssel | N1 - Werkzeuge + Drucker |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |

Technische Daten

Maße

| | |
|------------|--------|
| Länge (b) | 60 m |
| Breite (a) | 110 mm |

Allgemein

| | |
|----------|-----------|
| Farbe | weiß |
| Material | Polyester |

Klassifikationen

eCl@ss

| | |
|---------------|----------|
| eCl@ss 10.0.1 | 19140611 |
| eCl@ss 4.0 | 24190105 |
| eCl@ss 4.1 | 24190105 |
| eCl@ss 5.0 | 27141100 |
| eCl@ss 5.1 | 27141100 |
| eCl@ss 6.0 | 19149200 |

Farbbandkassette - TMP-RIBBON 110 WH 100 - 0803376

Klassifikationen

eCl@ss

| | |
|------------|----------|
| eCl@ss 7.0 | 19149290 |
| eCl@ss 8.0 | 19140611 |
| eCl@ss 9.0 | 19140611 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 2.0 | EC000761 |
| ETIM 3.0 | EC000761 |
| ETIM 4.0 | EC001675 |
| ETIM 5.0 | EC001694 |
| ETIM 6.0 | EC001694 |
| ETIM 7.0 | EC001694 |

UNSPSC

| | |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01 | 43172501 |
| UNSPSC 7.0901 | 43212107 |
| UNSPSC 11 | 43172501 |
| UNSPSC 12.01 | 43212107 |
| UNSPSC 13.2 | 43211612 |
| UNSPSC 18.0 | 44103112 |
| UNSPSC 19.0 | 44103112 |
| UNSPSC 20.0 | 44103112 |
| UNSPSC 21.0 | 44103112 |