

Farbbandkassette - TMP-RIBBON 110 BU 100 - 0803378

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Farbbandkassette, für THERMOMARK PRIME zur Bedruckung der Produktgruppen US(2)-TM(F)..., US-TM(F)L..., US-WMTB..., US-EML..., US-EML(S)P..., US-EMLP-HA..., US-EM(S)P..., US-EML-RS..., Breite: 110 mm, Farbe: blau

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 055626 042176
GTIN	4055626042176
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	212,900 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	212,900 g
Zolltarifnummer	96121010
Herkunftsland	Frankreich
Verkaufsschlüssel	N1 - Werkzeuge + Drucker

Technische Daten

Maße

Länge (b)	60 m
Breite (a)	110 mm

Allgemein

Farbe	blau
Material	Polyester

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	19140611
eCl@ss 4.0	24190105
eCl@ss 4.1	24190105
eCl@ss 5.0	27141100
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	19149200
eCl@ss 7.0	19149290

Farbbandkassette - TMP-RIBBON 110 BU 100 - 0803378

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 8.0	19140611
eCl@ss 9.0	19140611

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC001675
ETIM 5.0	EC001694
ETIM 6.0	EC001694
ETIM 7.0	EC001694

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172501
UNSPSC 7.0901	43212107
UNSPSC 11	43172501
UNSPSC 12.01	43212107
UNSPSC 13.2	43211612
UNSPSC 18.0	44103112
UNSPSC 19.0	44103112
UNSPSC 20.0	44103112
UNSPSC 21.0	44103112